

# PHILIPS

## คอมไฟตั้งโต๊ะ

24 วัตต์

8719514286146



## การฆ่าเชื้อโรคในบ้าน

คอมไฟตั้งโต๊ะสำหรับการยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C ของฟิลิปส์สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในไม่กี่นาที เซ็นเซอร์และตัวตั้งเวลาในตัวช่วยเพิ่มการปกป้องอีกชั้นหนึ่งให้กับคุณและครอบครัว

### ฆ่าเชื้อโรคในบ้านของคุณ

- ฆ่าเชื้อโรคในบ้านของคุณ
- ใช้งานง่าย
- การฆ่าเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว
- เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- ความเชี่ยวชาญ
- การออกแบบไดรฟ์เวอร์เฉพาะ

# ไฮไลท์

## ฆ่าเชื้อโรคในบ้านของคุณ

แบคทีเรียและไวรัสทั้งหมดที่ทำการทดสอบล่าสุดตอบสนองต่อการฆ่าเชื้อโรคด้วย UV-C จากการทดสอบในห้องแล็บ พบว่าแหล่งกำเนิดแสง UV-C ของเราสามารถลด SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดเชื้อโควิด-19) บนพื้นผิวจนต่ำกว่าระดับที่ตรวจจับได้ในเวลาเพียง 9 วินาที

## ใช้งานง่าย

โคมไฟตั้งโต๊ะ UV-C ของ Philips นั้นใช้งานง่าย และมาพร้อมแผงควบคุมที่แม่นยำและเสียงให้คำแนะนำที่ละเอียดอ่อนเพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

## การฆ่าเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว

โคมไฟตั้งโต๊ะ UV-C ของ Philips จะช่วยให้คุณฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวและวัตถุในห้องต่างๆ ได้ในเวลาไม่กี่นาที

## เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

เนื่องจากการสัมผัสกับแสง UV-C อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังได้ โคมไฟ UV-C ของ Philips จึงเพิ่มระบบป้องกันอีกชั้นหนึ่งพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ในตัวที่จะตรวจจับคนและสัตว์เลี้ยง

## ความเชี่ยวชาญ

Philips มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปีในด้านหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง UV-C และความเชี่ยวชาญในการใช้งานที่แข็งแกร่ง

## การออกแบบดีไซน์เฉพาะ

นอกเหนือจากคุณภาพระดับสูงของหลอดไฟ UV-C ของ Philips แล้ว การออกแบบดีไซน์เฉพาะยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การฆ่าเชื้อโรคจนถึงขีดสุดอีกด้วย

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะ

- ใช้งานที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: โคมไฟตั้งโต๊ะ UV-C
- เทคโนโลยี: UV-C

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 9,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514286146
- EOC: 871951428614600
- ชื่อผลิตภัณฑ์: UVC disinfection desk lamp 24W S TC

## การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 220/240 V
- ขนาดวัตต์: 24 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 24.7 cm
- ความยาว: 12 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.8 kg
- ความกว้าง: 12 cm

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514286146
- น้ำหนักสุทธิ: 0.812 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.072 kg
- ความสูง: 28.100 cm
- ความยาว: 16.400 cm
- ความกว้าง: 16.400 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002473207



วันที่ออก: 2021-09-02  
เวอร์ชัน: 0.171

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)