

PHILIPS

Đèn bàn

Khử trùng

24W

8719514286207



Khử trùng cho ngôi nhà

Đèn bàn khử trùng Philips UV-C có thể diệt vi-rút, vi khuẩn, nấm mốc và bào tử một cách hiệu quả chỉ trong vài phút. Đèn có tích hợp các cảm biến và bộ hẹn giờ bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho bạn và gia đình.

Khử khuẩn cho ngôi nhà của bạn

- Khử khuẩn cho ngôi nhà của bạn
- Sử dụng đơn giản
- Khử trùng nhanh chóng
- Cảm biến chuyển động
- Kinh nghiệm chuyên môn
- Thiết kế bộ điều khiển độc đáo

Những nét chính

Khử khuẩn cho ngôi nhà của bạn

Đã kiểm nghiệm trên tất cả các loại vi khuẩn và virus về khả năng diệt khuẩn bằng tia UV-C. Khi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các nguồn sáng UV-C của chúng tôi làm giảm khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2 (virus gây bệnh COVID-19) trên bề mặt xuống dưới mức có thể phát hiện được chỉ trong 9 giây.

Sử dụng đơn giản

Đèn bàn Philips UV-C rất dễ sử dụng. Bảng điều khiển đơn giản và hướng dẫn thực hiện từng bước bằng giọng nói sẽ giúp bạn sử dụng theo cách hiệu quả nhất.

Khử trùng nhanh chóng

Với đèn bàn Philips UV-C, bạn có thể khử trùng các bề mặt và vật thể ở bất kỳ phòng nào chỉ trong vài phút.

Cảm biến chuyển động

Do việc tiếp xúc với UV-C có thể gây hại cho mắt và da, đèn Philips UV-C có thêm lớp bảo vệ với các cảm biến tích hợp để phát hiện người và động vật.

Kinh nghiệm chuyên môn

Philips có hơn 35 năm tiên phong về nguồn sáng UV-C và chuyên môn ứng dụng cao.

Thiết kế bộ điều khiển độc đáo

Ngoài chất lượng cao của đèn tuýp Philips UV-C, thiết kế bộ điều khiển độc đáo giúp tối đa hóa hiệu quả khử trùng.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Đèn bàn UV-C
- Công nghệ: UV-C

Tuổi thọ

- Tuổi thọ danh định: 9.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 20.000

Thông tin đóng gói

- EAN: 8719514286207
- EOC: 871951428620700
- Tên sản phẩm: UVC disinfection desk lamp 24W G VN

Mức tiêu thụ điện

- Điện thế: 220/240 V
- Công suất: 24 W

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều cao: 24,7 cm
- Chiều dài: 12 cm
- Trọng lượng thực: 0,8 kg
- Chiều rộng: 12 cm

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514286207
- Trọng lượng thực: 0,812 kg
- Tổng trọng lượng: 1,072 kg
- Chiều cao: 28,100 cm
- Chiều dài: 16,400 cm
- Chiều rộng: 16,400 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 929002472607



Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.215

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com