

PHILIPS

Luminaria de
escritorio

UV-C

24 W

Desinfección

8719514299191



Desinfección del hogar

La lámpara de escritorio para desinfección mediante luz UV-C de Philips te permite eliminar con eficacia virus, bacterias, moho y esporas en tan solo minutos. Además el producto incluye sensores integrados y temporizadores que actúan como una medida de protección adicional para ti y toda tu familia.

Elimina los gérmenes de tu casa

- Elimina los gérmenes de tu casa
- Fácil de usar
- Desinfección rápida
- Sensor de movimiento
- Experiencia
- Diseño especializado del controlador

Destacados

Elimina los gérmenes de tu casa

Todas las bacterias y los virus evaluados hasta el momento responden a la desinfección mediante UV-C. En las pruebas de laboratorio, nuestras fuentes de luz UV-C redujeron la infecciosidad del virus SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) presente en superficies por debajo de niveles detectables en solo 9 segundos.

Fácil de usar

La lámpara de escritorio con luz UV-C de Philips es fácil de usar. Tiene un panel de control sencillo y una guía por voz paso a paso que te ayudará a usarla de manera eficaz.

Desinfección rápida

Con la lámpara de escritorio con luz UV-C de Philips, podrás desinfectar las superficies y los objetos de cualquier habitación en sólo unos minutos.

Sensor de movimiento

Dado que la exposición a los rayos UV-C puede dañar los ojos y la piel, las luces UV-C de Philips tienen una medida adicional de protección incluyendo sensores integrados que detectan personas y mascotas.

Experiencia

Philips tiene más de 35 años de experiencia en iluminación UV-C y vasta experiencia en sus usos.

Diseño especializado del controlador

Además de la alta calidad del tubo de luz UV-C de Philips, el diseño especializado del controlador permite optimizar la desinfección.

Especificaciones

Duración

- Vida útil nominal: 9.000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000

Información del empaque

- EAN: 8719514299191
- EOC: 871951429919100
- Título del producto: UVC disinfection desk lamp 24W WV TC SP

Consumo de energía

- Voltaje: 110-240 V
- Potencia en vatios: 24 W

Dimensiones y peso del producto

- Alto: 24,7 cm
- Largo: 12 cm
- Peso neto: 0,8 kg
- Ancho: 12 cm

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514299191
- Peso neto: 0,812 kg
- Peso bruto: 1,080 kg
- Alto: 35,000 cm
- Longitud: 16,400 cm
- Ancho: 17,400 cm
- Número de material (12NC): 929002476812



Fecha de publicación:
2021-02-26
Versión: 0.24

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com