

# PHILIPS

檯燈

殺菌

24W

殺菌

8719514302730



## 家中殺菌

飛利浦 UV-C 殺菌書桌燈可在短短幾分鐘內有效消除病毒、細菌、黴菌和孢子。內建感測器和計時器為您和您的家人提供額外一層的保護。

### 殺除家中細菌

- 殺除家中細菌
- 使用簡單
- 快速殺菌
- 移動感應器
- 專業知識
- 專用驅動器設計

# 產品特點

## 殺除家中細菌

迄今所有受測細菌和病毒都會對 UV-C 殺菌效果產生反應。在實驗室測試中，我們的 UV-C 光源只需 9 秒就能將表面上的 SARS-CoV-2 (造成 COVID-19 的病毒) 傳染性降至低於可偵測到的等級。

## 使用簡單

Philips UV-C 檯燈容易使用。簡潔的控制面板和逐步語音指南有助於您以最有效的方式使用。

## 快速殺菌

您可以使用 Philips UV-C 檯燈在幾分鐘內將任何室內的表面和物體殺菌

## 移動感應器

由於暴露於 UV-C 下會傷害眼睛和皮膚，因此 Philips UV-C 燈已內建能偵測到人和寵物的感應器，加入一層保護

## 專業知識

Philips 擁有 35 年以上的 UV-C 照明和堅強的應用專業知識。

## 專用驅動器設計

除了 Philips UV-C 燈管的高品質之外，專用驅動器設計有助於達到最大的殺菌功效。

# 規格

## 耐用性

- 額定使用壽命: 9,000 h
- 開關次數: 20,000

## 包裝資訊

- EAN: 8719514302730
- EOC: 871951430273000
- 產品名稱: UVC Disinfection desk lamp 24W S HK

## 耗電量

- 電壓: 220/240 V
- 瓦數: 24 W

## 產品尺寸與重量

- 高度: 24.7 cm
- 長度: 12 cm
- 淨重: 0.8 kg
- 寬度: 12 cm

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514302730
- 淨重: 0.812 kg
- 淨重: 1.062 kg
- 高度: 28.100 cm
- 長度: 16.400 cm
- 寬度: 17.400 cm
- 材料編號 (12NC): 929002487307



出版日期: 2021-09-04  
版本: 0.18

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)