


# HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

## BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 230 V |
| **Częstotliwość linii** | 50 Hz |
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 Hz |

| Okablowanie | |
|---|---|
| **Rodzaj złącza** | Śruba |


| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Waga netto (szt.)** | 1,260 kg |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Oznaczenia Certyfikatów** | Znak CE Certyfikat ENEC |
| **Znak CE** | Tak |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| **Pełna nazwa produktu** | BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| **Full EOC** | 871869674082800 |
| **Kod zamówienia** | 74082800 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 913700752126 |
| **Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8718696740828 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 6 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8718696740835 |

# HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

## Rysunki techniczne




| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 118 mm | 94 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.