

PHILIPS

集成式吸顶灯

myBathroom

LED

白色

911401754332



安全可靠

Philips Essential Smartbright 三合一灯具集众多功能于一体，可提供出色的照明、采暖和通风。该产品经 IPX2 认证，可安全应用于浴室。

操作简易

- 即开即亮，无可视闪烁

高级

- 创新 LED 技术可提供极长使用寿命

易于使用

- 平滑表面，易于清洁

产品亮点

即开即亮，无可视闪烁

配备电子镇流器，即开即亮，无可视闪烁

创新 LED 技术



易于维护



规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 合成材料

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 预定光束: 是
- 漫射光效果: 是
- 可调光: 否
- 随附荧光灯: 否
- 随附卤素灯: 否
- 集成 LED: 是
- 自带电源开关: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否

其他

- 设计用于: 浴室
- 风格: 实用

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 800 lm
- 灯泡技术: 12 伏
- 光色: 冷白色
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 14 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 14 W
- IP 码: 防止垂直滴水
- 防护等级: I - 接地

包装尺寸和重量 [LP501C Essential Smartbright 3IN1 S2]

- 净重: 3.700 kg
- 毛重: 4.900 kg
- 高度: 39.499 cm
- 长度: 64.999 cm
- 宽度: 23.999 cm
- 材料编号 (12NC): 911401754342

包装尺寸和重量 [LP501C Essential Smartbright 3IN1 S3]

- 净重: 3.700 kg
- 毛重: 4.900 kg
- 高度: 39.499 cm
- 长度: 64.999 cm
- 宽度: 23.999 cm
- 材料编号 (12NC): 911401754352



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.236

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com