Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis

Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	3,250 kg

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Nom de produit complet	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Code EOC	871869674102300
Code de commande	74102300
Code 12NC	913700752926
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696741023
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696741030

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.