

# PHILIPS

Wall light

Led indoor

3W

Aluminium

Black

220-240 V

919215850324



## Express your style with light

Easy to adjust goose neck arm. Long life LED light source. Premium material and finish

### Mudah digunakan

- Lengan leher angsa yang mudah disesuaikan

### Pemasangan mudah

- Pemasangan mudah

### Efek cahaya

- Menghadirkan cahaya putih terang

### Solusi cahaya berkelanjutan

- Lampu LED berkualitas tinggi

### Cahaya terpercaya


- Keterangan lebih lengkap lihat di kemasan Philips

# Kelebihan Utama

## Mudah untuk fokus

Dirancang khusus seperti leher angsa yang dapat digunakan untuk menyesuaikan arah dan fokus cahaya dengan bebas.

## Pemasangan mudah



Tidak ada lagi kerumitan pemasangan. Cukup pasang atau gantung dengan kencang di dinding, lalu sambungkan ke stopkontak, dan lampu ini siap menyala.

## Kualitas cahaya superior Lampu LED berkualitas tinggi



Teknologi LED yang terintegrasi dengan lampu Philips ini adalah solusi yang dikembangkan secara unik oleh Philips. Selain dapat langsung menyala, lampu ini memungkinkan output cahaya yang optimal dan menghadirkan warna yang tajam di rumah Anda.

## Kualitas yang dapat diandalkan

Philips menepati janjinya tentang kinerja lampu. Keterangan lebih lengkap tentang output cahaya, masa pakai, dan besar watt yang setara dengan lampu pijar lihat di kemasan.

# Spesifikasi

## Karakteristik

- Penggunaan: Indoor

## Desain dan lapisan

- Warna: black
- Bahan: metal

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Yes
- Bahan berkualitas premium: Yes

## Karakteristik cahaya

- Indeks sesuaian warna (CRI): 80

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Home office & Study
- Gaya: Functional
- Jenis: Wall light
- EyeComfort: Yes

## Layanan

- Jaminan: 1 year(s)

## Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 25,000 jam
- Total lumen output lampu: 150
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: 2700-6500K
- Stopkontak: 220-240 V
- LED: Yes
- LED bawaan: Yes
- Kelas energi mencakup sumber cahaya: Built in LED
- Termasuk lampu Watt: 3W
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Class II

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696538449
- Berat bersih: 0,220 kg
- Berat kotor: 0,270 kg
- Tinggi: 9,000 cm
- Panjang: 14,000 cm
- Lebar: 13,000 cm
- Nomor bahan (12NC): 919215850324



Tanggal dikeluarkan:  
2023-11-09  
Versi: 0.281

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)