Backofenlampen (Birne)

Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	90 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	15,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,06 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230-240 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T22
Nettogewicht (Stück)	10,500 g

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Gesamt-Produktcode	871150003659950
Bestellcode	03659950
Material-Nr. (12NC)	924196244441
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500036599
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500257673

Backofenlampen (Birne)

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.