TUV T5

TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32

Les lampes TUV T5 disposent d'un culot simple ou double et émettent un rayonnement UV-C à 253,7 nm. Leur petit diamètre de 16 mm permet une conception flexible et de petite taille du système. Les lampes TUV T5 offrent un flux UV constant tout au long de leur durée de vie, pour une sécurité de désinfection maximale et une efficacité du système élevée.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

Données du produit

Informations générales	
Culot	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	75 W
Courant lampe (nom.)	0,425 A
Tension (nom.)	176 V

Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	156,000 g

UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	32,7 W

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32
Nom de produit complet	TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32
Code EOC	871150064232599
Code de commande	64232599
Code 12NC	927970704099

TUV T5

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500642325
Conditionnement par carton	32

Codes EAN/UPC - Boîte	8711500642332

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	1 564,5 mm	1 556,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.