MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G12
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	5.000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,371
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Ähnlichste Farbtemperatur	4200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	100 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	7,1 mm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	50,2 W
Spannung (Nom)	91 V

MASTERColour CDM-T Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19
Nettogewicht (Stück)	0,030 kg

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	5,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	5,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	51 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1519238

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Gesamt-Produktcode	871829120159500
Bestellcode	20159500
Material-Nr. (12NC)	928080015131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291201595
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291201601

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite

Lebensdauer



LDLE_CDM-T-E_0009-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.