MASTERColour CDM-R111

CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX8.5
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	800
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)
Flux lumineux	1 300 lm
Intensité lumineuse (nom.)	7 350 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,371
Coordonnée chromatique Y	0,366
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	93

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	1 300 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39,1 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	86 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Réflecteur
Forme de la lampe	R111
Poids net (pièce)	0,095 kg

MASTERColour CDM-R111

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,8 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473358
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

Nom de produit complet	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6
Code EOC	871150021387710
Code de commande	21387710
Code 12NC	928096505330
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500213877
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500213884

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

MASTERColour CDM-R111

Durée de vie



LDLE_CDM-R111_35W_942-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.