

PHILIPS

Allt-i-ett

Philips CorePro LED-ljuskällor Allt-i-ett

Allt du behöver packa inför ditt nästa jobb!



Nyhet: den första Allt-i-ett LED-spotten



Philips CorePro LED-ljuskällor Allt-i-ett kombinerar upp till fem koder i en enda ljuskälla genom en integrerad brytare som erbjuder ett flertal olika färgtemperaturer. Med ett enkelt knapptryck får du maximal flexibilitet och bekvämlighet direkt på plats. Denna senaste tillskott till Philips LED-ljuskällor är en mångsidig lösning för alla typer av jobb, oavsett om det gäller nyinstallationer eller underhåll.

Så här fungerar det

- Färgtemperaturen kan enkelt justeras via en integrerad brytare
- Multi CCT:
LED-lampa Allt-i-ett: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
- LED-spot Allt-i-ett: 2700K, 3000K, 4000K



Fördelar för dig



Hejdå jobbiga beslut

Minskad risk att välja fel ljuskälla. Tillgodose olika krav genom att enkelt ändra inställningen på plats.



Perfekt för underhåll

Välj rätt inställning under installationen eller justera den senare efter kundens behov.



Pålitlig Philips-kvalitet

Allt-i-ett ljuskällor uppfyller våra högsta standarder för att göra både dig och kunden nöjd.



Lokala subventioner kan göra energieffektiv belysning ännu mer attraktiv för dina kunder. Läs mer om hur ditt företag kan dra nytta av detta på philips.com/ledconversion.

Philips CorePro LED-lampa A60 Allt-i-ett 5-i-1 produktkoder

- 5 färgtemperaturer i en lampa — ändra enkelt atmosfären från varmt till kallt dagsljus
- Uppfyller stränga EyeComfort-kriterier¹
- Dimbar
- CRI80 för bra färgåtergivning
- Hållbart plastmaterial
- 2 års garanti²
- Pålitlig Philips-kvalitet



Produkttyp	Ljusflöde	Färgtemperatur (justerbar)	E-nr	12NC
	lm	K		
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 SCCT	806	2700/3000/4000/5000/6500	8299462	929003785202

Philips CorePro LED-spot GU10 Allt-i-ett 3-i-1 produktkoder

- 3 färgtemperaturer i en lampa — ändra enkelt atmosfären från varmt till kallt dagsljus
- Uppfyller stränga EyeComfort-kriterier¹
- Dimbar
- CRI80 för bra färgåtergivning
- Hållbart plastmaterial
- 2 års garanti²



Produkttyp	Ljusflöde	Färgtemperatur (justerbar)	E-nr	12NC
	lm	K		
Ny CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	360	2700/3000/4000	8299812	929004221002

¹ Designad för att vara skonsam för dina ögon. Läs [EyeComfort-vitboken](#) för information om flimmer, stroboskop, andra kriterier och produktdetaljer.

² För garantivillkor, läs mer [här](#).



Tillförlitlig



Pålitlig




Högt värde

Drivet av ansvarsfull innovation

Philips är ett belysningsvarumärke av Signify, officiell belysningspartner åt Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team



Official Lighting Partner



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålls. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify.



Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. Alla övriga varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

All teknisk information hittar du på www.lighting.philips.se