

PHILIPS

Products

SAVOIR
FAIRE
INNOVATION

Catalogue Philips Lighting

Lampes et tubes LED

Lampes LED. Capsules et Spécifiques

1 janvier 2020

Produits et prix – BeLux

'20

CorePro LEDcapsule LV




La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

- Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Compatibilité étendue avec les transformateurs
- Des coûts de maintenance réduits
- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses



CorePro LEDcapsuleLV
2.5-28W G4 827



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15	39
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	15	39
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	15	46,5



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17	48



CorePro LEDcapsuleLV
1.7-20W G4 827

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	12	7.20€
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	12	4.65€
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	12	4.65€
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	12	6.70€
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	12	6.70€
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	12	8.05€
79769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	12	8.05€
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	12	7.95€
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	12	7.95€


CorePro LEDcapsule MV




Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

- Lumière blanche
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19	60
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19	60



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5	48



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17	51,5
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	17	51,5

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	12	6.50€
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	12	7.45€
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	12	7.45€
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	12	15.40€
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	12	15.40€

CorePro LEDlinear MV



La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

- Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes traditionnelles
- Des coûts de maintenance réduits



- Remplacement aisé
- Fonctionne sur du 220–240 V AC et son facteur de forme est conçu pour un remplacement direct dans tous les supports à double douille
- Durée de vie de 15 000 heures (B50L70)
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses – Conformité à la directive RoHS




CorePro LED linear R7S
118mm 14-100W 830 D



Product

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22.5	118
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29	118
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42	118



CoreProLED linearD 17.5-
150W R7S 118 830




CorePro LED linear R7S
118mm 14-100W 840 D



Product

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29	78
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29	78



CorePro LED linear D 14-
120W R7S 118 830

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	10	12.90€
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	10	19.20€
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	10	19.20€
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	10	15.40€
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	10	15.40€
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	10	23.80€
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	10	23.80€
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	10	35.90€
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	10	35.90€



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be