# MASTER SON APIA Xtra

## MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | E40 |
| **Position de fonctionnement** | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| **Référence de mesure de flux** | Sphere |
| **Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)** | 40 000 h |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | - [Not Specified] |
| **Flux lumineux** | 10 000 lm |
| **Coordonnée chromatique X** | 0,535 |
| **Coordonnée chromatique Y** | 0,42 |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 2000 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 100 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | - |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Consommation électrique** | 100,0 W |
| **Tension (nom.)** | 97 V |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Oui |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Finition ampoule** | Verre traité |
| **Forme de la lampe** | B75 |
| **Poids net (pièce)** | 0,145 kg |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Classe d'efficacité énergétique** | F |
| **Taux de mercure (Hg) (max.)** | 16,3 mg |
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 16,3 mg |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 100 kWh |
| **Numéro d'enregistrement EPREL** | 473382 |

# MASTER SON APIA Xtra

| Données du produit | |
|---|---|
| Nom du produit de la commande | MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 |
| Nom de produit complet | MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 |
| Code EOC | 872790092743600 |
| Code de commande | 92743600 |
| Code 12NC | 928150819827 |

| | |
|---|---|
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8727900927436 |
| Conditionnement par carton | 12 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8727900927443 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | C (max) |
|---|---|---|
| MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 | 76 mm | 186 mm |

## Données photométriques







Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

## Durée de vie




LDLE_SON-APIA_0003-Life expectancy diagram




Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.