

PHILIPS

Products

**SAVOIR
FAIRE**
INNOVATION

Catalogue Philips Lighting

Systèmes de Gestion de l'Eclairage
Systèmes de Gestion de l'Eclairage

1 janvier 2020
Produits et prix – BeLux

'20

OccuSwitch




Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m². Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

- Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie et rentabilité élevée
- Compatible avec la plupart des types de lampes et de luminaires
- Facile à installer, encore plus rapidement à l'aide des connecteurs Wieland en option.
- Le système OccuSwitch dispose d'un minuteur intelligent qui permet de prolonger la temporisation de 10 minutes si un mouvement est détecté peu après l'extinction, si la zone est toujours utilisée alors que le mouvement est très faible
- Le système OccuSwitch est pourvu d'un écran rétractable qui permet d'exclure des zones (par ex., des couloirs) adjacentes à la zone de contrôle du système OccuSwitch



Product
LRH1070/00 Sensr Surface Box



Product
LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
73138499	LRM1070/00 Sensr Mov Det St	1	115.00€
73140799	LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir	1	153.00€
73143899	LRH1070/00 Sensr Surface Box	1	15.70€

OccuSwitch DALI



L'OccuSwitch DALI combine un détecteur de mouvement, une cellule photoélectrique et un récepteur Infrarouge. Ce dispositif contrôle l'allumage, l'extinction et la gradation des luminaires selon la détection de présence et des apports de lumière naturelle. Il est possible de le mettre en parallèle ou de le connecter à une GTB (Gestion Technique du Bâtiment) selon la version. Le capteur peut piloter jusqu'à 15 luminaires DALI. Facile à installer, il ne nécessite qu'une petite mise en service. Il est possible de mettre un capteur d'extension (LRM8118) et une interface bouton poussoir (LCU2070). Il est également possible d'utiliser un câblage Wieland pour faciliter encore plus l'installation.

- Jusqu'à 55 % d'économies d'énergie et coût total de possession avantageux
- Confort accru et contrôle local
- Facilité d'utilisation (solution prête à l'emploi) et d'adaptation aux applications spécifiques ou souhaits de l'utilisateur
- Contrôle avancé de la présence et régulation en fonction de la lumière naturelle, avec algorithmes séparés pour les portes et les couloirs
- Écran rétractable permettant d'exclure des zones (par ex., des couloirs) adjacentes à la zone de contrôle du système OccuSwitch DALI
- Interface à touches pour l'utilisation d'interrupteurs câblés standard
- Indicateur d'énergie affichant la consommation énergétique relative
- Version BMS offrant une interaction avec la quasi-totalité des systèmes de gestion d'immeubles via l'interface DALI



LCC2070/00 Cable Basic



Product
LRM2070/10 Basic



Product
LRH2070/00 Surface Box

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
73230599	LRM2070/10 Basic	1	135.00€
73234399	LRM2080/10 Advanced	1	161.00€
73236799	LRM2090/20 BMS	1	191.00€
73248099	LCC2070/00 Cable Basic	1	47.80€
73250399	LCC2080/00 Cable Adv + BMS	1	47.80€
73252799	LRH2070/00 Surface Box	1	18.00€



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be