

MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

Kompakt, ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G8.5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	7 450 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	102 lm/W
Färgåtergivningsindex	92
Båglängd O (Nom)	7,75 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	73,2 W
Spänning (nom)	88 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T14

MASTERColour CDM-TC Elite

Nettovikt (styck)	0,009 kg


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	6,6 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	6,6 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473275
CE-märkning	Ja

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
Full EOC	871829116368800
Beskrivning av lokal kod	8348254
Beställningsnummer	928193905131
Materialnummer (12NC)	928193905131
Lokal kod	8348254
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291163688
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291163695

Måttskiss




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERColour CDM-TC Elite

Livslängd





Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

LDLE_CDMTC-E_0007-Life expectancy diagram

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.