

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerar det trendiga utseendet i 111 mm halogenlampor med aluminiumreflektor med lång livslängd, hög energieffektivitet och det klara vita ljuset från MASTERColour CDM

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W/930-lamporna kan även använda elektromagnetiskt driftdon
- Om en lampa går sönder är det högst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna från den trasiga lampan, använd gärna handskar. Placera delarna i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GX8.5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	1 050
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusflöde	1 750 lm
Ljusstyrka (nom)	8 500 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	46 lm/W
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	1 750 lm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	39,1 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	89 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


MASTERColour CDM-R111 Elite

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Reflektor
Lampform	R111
Nettovikt (styck)	96,000 g

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	4,7 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473280
CE-märkning	Ja


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
Full EOC	871829168944700
Beskrivning av lokal kod	8348243
Beställningsnummer	928195405330
Materialnummer (12NC)	928195405330
Lokal kod	8348243
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291689447
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718291689454

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 14 - data som kan komma att ändras