CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	1.050 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	110,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	84 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	Röhre
Nettogewicht (Stück)	0,042 kg

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	415170
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1,0
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Gesamt-Produktcode	871869681453600
Bestellcode	81453600
Material-Nr. (12NC)	929001901502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696814536
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696814543

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Lebensdauer



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.