

CorePro LED lineales R7S

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7s
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	2.460 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	140,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	17,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Equivalente de potencia	150 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	102 °C

Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Lineal
Peso neto (pieza)	0,095 kg

CorePro LED lineales R7S

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh
Número de registro EPREL	397597
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Nombre completo del producto	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Full EOC	871869964673800
Código de pedido	64673800
Código 12NC	929002016602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699646738
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718699646745

Plano de dimensiones



Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro LED lineales R7S

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



LEDspot R7S 230V

© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.