Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G120
Poids net (pièce)	0,100 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825196
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4
Nom de produit complet	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
Code EOC	871869648176 00
Code de commande	64817600
Code 12NC	929002025201
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699648176
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699648183

Schéma dimensionnel



Product	D	C
Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Durée de vie



LEDBulb Classic E27 G120 7-60W 806lm 2700K



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.