LEDtube Connected EM/Mains T8

MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Philips LEDtube Connected - 智能改造 LED T8 灯，让您轻松顺畅地升级到互联照明。 这些 Interact Ready LED 灯管可以进行编程以最大程度地节省能源，同时提供无线和自动照明，为您提供舒适和便利。 此外，本产品完全可扩展且可升级。 若要享受诸如远程控制或管理控制面板之类的更多好处，您只需在当前安装的灯具基础上添加一个网关，即可体验基于云的系统的所有优势。 这款灯具将照明解决方案提高到全新水准。

产品数据

一般信息	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
标称使用寿命	60,000 小时
切换循环	200,000
照明技术	LEDtube
光通量测量参考	Sphere
质保期	5 年

灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光束角度（标称）	160 °
光通量	3,700 lm
颜色名称	冷日光
相关色温（标称）	6500 K
光效（额定）(标称）	148 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率（标称）	70 %
光生物学安全性符合 EN 62471	RG0

操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	25 W
灯具电流（最大）	117 mA
灯具电流（最小）	108 mA
启动时间（标称）	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数（小数）	0.9
电压（标称）	220-240 V
LED 替代荧光灯照明功率	58 W
电源侵入电流	9
MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 电源	73
MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 不带补偿电容器的 EM 镇流器。	73
MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 带补偿电容器的 EM 镇流器。	15
MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 电源	116
MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 不带补偿电容器的 EM 镇流器。	116

LEDtube Connected EM/Mains T8

MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 带补偿电容器的 EM 镇流器。	24
镇流器兼容性	EM/电源
温度	
最大外壳温度 (标称)	65 °C
控制和调光	
可调光	无线调光
机械和外壳	
产品长度	1,500 mm
灯泡外形	T8
净重 (每件)	0.450 kg
审批和申请	
能效等级	D
节能产品	是
批准标志	遵从 RoHS KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	25 kWh
EPREL 注册编号	406203

CE 标志	是
符合欧盟 RoHS 规范	是
频闪值 (PstLM) - 频闪值符合 EN 61000-3-3 标准	1
频闪效应可见度测量 (SVM)	0.9
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
产品数据	
订单产品名称	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
完整的产品名称	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
完整产品代码	871869966978200
订购代码	929002210902
材料编号 (12NC)	929002210902
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718699669782
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718699669799

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.7 mm	1,505.8 mm	1,512.9 mm

光度数据



General uniform lighting - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8



Spectral Power Distribution Colour - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

LEDtube Connected EM/Mains T8

光度数据



Light Distribution Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

寿命



FailureRate



LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

LEDtube Connected EM/Mains T8

寿命



Life Expectancy Diagram

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。