Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	100 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	43 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Puissance équivalente	11 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.54
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	fumé
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,028 kg

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Nom de produit complet	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Code EOC	871869975963600
Code de commande	75963600
Code 12NC	929002380501
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699759636
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699759643

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.