



PHILIPS

Copenhagen2

Ulkovalaistus

Luo oikea ilmapiiri
valaistuksen avulla

Copenhagen LED-valaisimen Glow-versio auttaa jalankulkijoita löytämään perille illan hämärtyessä ja tarjoaa silmille miellyttävää valoa luoden turvallisen ympäristön asukkaille. Kaupungille voidaan luoda uniikki brändi valitsemalla langaton ja dynaaminen valaistus.

Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi kaksi SR-liitintä sekä helposti irrotettava LED-moduuli, mikä tekee valaisimen huollosta vaivatonta. LEDLINE O -optiikka takaa yhteensopivuuden kaikentyypisiin projekteihin.



Copenhagen Dynamic
Roskilde, Tanska

Sisällysluettelo

4 Tuoteperhe	5 
6 	7 Asentaminen
8 Huolto Optiikka	9 Rakenteen läpileikkaus Service tag
10 Tuotetiedot	



Kaupunkivalaistuksen tuoteperhe

Copenhagen2-tuoteperhe tuo kaduille klassista tyylikkyyttä tinkimättä korkeasta laadusta. Se sopii sekä kapeille kävelykaduille että leveimmille ajoväylille. Copenhagen2-tuoteperheen avulla on helppo luoda oikeanlainen ilmapiiri ja identiteetti alueellesi.

- Kaksi eri tyyppiä: Copenhagen2 ja Copenhagen2 City
- Saatavilla kolmessa koossa: Mega, large ja small

Copenhagen2



Mega



Large



Small



Copenhagen2 City



Mega



Large



Small



Taustavalon suoja

Copenhagen City,
Kööpenhamina, Tanska



Copenhagen Dynamic
Roskilde, Tanska





Copenhagen LED
Holbæk, Tanska

Asentaminen

Ulkovalaistus

Copenhagen2

Asentaminen

Copenhagen2



Small

BRS561

BSS561

BDS561

Large

BRS562

BSS562

BDS562

Mega

BRS563

BSS563

BDS563

* Kiinnitys valitaan ja tilataan erikseen

Copenhagen2 City



Small

BRS761

BSS761

BDS761

Large

BRS762

BSS762

BDS762




Mega

BRS763

BSS763

BDS763

* Kiinnitys valitaan ja tilataan erikseen



Suunniteltu helppoa ylläpitoa varten




Copenhagen2 -tuoteperhe rakentuu moduuleista, joten LED-moduulit voidaan korvata tai vaihtaa milloin tahansa.

Copenhagen2 -tuoteperhe on helppo huoltaa poistamalla etulasi ja irrottamalla LED-moduuli vaihtamista varten.

Optiikan vaihtoehdot

Copenhagen2


LEDGINE O optiikka ajoteitä ja asuinalueita varten



LEDGINE O optiikka asuinalueille, liikenneympyröille ja aukioille



LEDGINE O optiikka erityisiä sovellusalueita varten (jalkakäytävien risteykset, optiikka takavalon suojalla, jne.)




Copenhagen2 City


LEDGINE O optiikka teille ja kaduille



LEDGINE O optiikka asuinalueille



LEDGINE O optiikka erityisiä käyttökohteita varten



Rakenteen läpileikkaus

Stand alone

LEDGINE pyöreä tai neliönmuotoinen
Hohtava Glow-versio
Helposti irrotettava LED-moduuli



System Ready

LEDGINE pyöreä tai neliönmuotoinen
Hohtava Glow-versio
Helposti irrotettava LED-moduuli
2 x SR-liitin:
Yläosa: sisäänrakennettu
Alaosa: asennettu etulasiin



Connected

LEDGINE pyöreä tai neliönmuotoinen
Hohtava Glow-versio
Helposti irrotettava LED-moduuli
Integroitu CityTouch



Dynamic


LEDGINE pyöreä tai neliönmuotoinen
Hohtava Glow-versio
Helposti irrotettava LED-moduuli
Integroitu City Touch (vaihtoehtoinen)
Langaton, ohjattava, dynaaminen ylösvalo



Vaivatonta huoltoa Philips Service Tag -huoltotunnisteen avulla

Näet ohjeet, varaosien tiedot ja ohjelmoinnin samasta paikasta muutamalla klikkauksella.

Huoltotunniste sisältää QR-tunnistekoodin, jonka avulla pääset välittömästi käsiksi tarvittavaan tietoon purkamisen, asentamisen, virheen määrittämisen, valaistuksen ohjauksen tai diagnostiikan aikana skannaamalla koodin älypuhelimellasi tai tabletillasi. Tarvitset vain Philips Service tag -sovelluksen, jonka avulla saat tarvittavat tiedot valaisimen rakenteesta, virhetilanteiden ratkaisuista sekä kuvauksen asennuksen vaiheista. Samalla huoltotunniste aktivoi viisi vuotta kestävä tuotetakuusi. Sovelluksen avulla pääset myös selaamaan tarvittavia varaosia ja ohjelmoimaan osia takaisin niiden alkuperäisasetuksiin 'one touch' -toiminnon avulla. Service tag nopeuttaa valaisimen huoltoa ja ylläpitoa.



Tuotetiedot

Copenhagen2	Copenhagen2 small (BxS561)	Copenhagen2 large (BxS562)	Copenhagen2 mega (BxS563)
Materiaali	Kotelo: opaali akryyli		
	Etulasi: temperoitu, huurrettu lasi		
Väri	Opaali valkoinen, jossa glow-efekti (muut RAL-värit pyynnöstä)		
Merisuolasuojaus (MPS)	Kyllä		
Valovirta	2500 lm - 9500 lm	4000 lm - 20000 lm	7000 lm - 35000 lm
Energiankulutus	19W - 75W	25W - 180W	50W - 300W
Värlämpötila	3.000K tai 4.000K		
Värintoistoindeksi	>80 (3.000K), >70 (4.000K)		
IK- / IP-luokitus	IK08 / IP65		
Suojausluokka	Luokka II		
Ylijännitesuoja	6 kV (10 kV pyynnöstä)		
Elinikä - LED	100.000 h (L80B10)		
Elinikä - liitäntälaite	100.000 h (0,5% virhemarginaali / 5.000h)		
Paino	6 kg	8 kg	12 kg
Tuulialue (Scx)	Small = 0,08m²	Large = 0,12m²	Mega = 0,18m²
CLO	Kyllä		
System Ready (SR) -liitin	Kyllä		
Ohjausvaihtoehdot	CityTouch Connect		
	DALI Line Switch DynaDimmer tai LumiStep		
Visuaaliset lisätehosteet	Taustavalon suoja		
Sertifikaatti	CE / ENEC+		

Copenhagen2 City	Copenhagen2 City small (BxS761)	Copenhagen2 City large (BxS762)	Copenhagen2 City mega (BxS763)
Materiaali	Kotelo: opaali akryyli		
	Etulasi: temperoitu, huurrettu lasi		
Väri	Opaali valkoinen, jossa glow-efekti (muut RAL-värit pyynnöstä)		
Merisuolasuojaus (MPS)	Kyllä		
Valovirta	2000 lm - 9000 lm	4000 lm - 12000 lm	7000 lm - 14000 lm
Energiankulutus	17W - 75W	30W - 105W	60W - 125W
Värlämpötila	3.000K tai 4.000K		
Värintoistoindeksi	>80 (3.000K), >70 (4.000K)		
IK- / IP-luokitus	IK08 / IP65		
Suojausluokka	Luokka II		
Ylijännitesuoja	6 kV (10 kV pyynnöstä)		
Elinikä - LED	100.000 h (L80B10)		
Elinikä - liitäntälaite	100.000 h (0,5% virhemarginaali / 5.000h)		
Paino	6 kg	8 kg	12 kg
Tuulialue (Scx)	Small = 0,08m²	Large = 0,12m²	Mega = 0,18m²
CLO	Kyllä		
System Ready (SR) -liitin	Kyllä		
Ohjausvaihtoehdot	CityTouch Connect		
	DALI Line Switch DynaDimmer tai LumiStep		
Visuaaliset lisätehosteet	Taustavalon suoja		
Sertifikaatti	CE / ENEC+		





© 2019 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Annetut tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Signify ei takaa ilmoitetuille tiedoille takuuta tietojen tarkkuuden tai vajaanaisuuden suhteen, eikä vastaa siihen liittyvistä toimista. Tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu tarjoukseksi tai sopimuksen osaksi, ellei ole toisin määritelty Signifyn johdosta.

Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Signify Holding, tai kullekin kuuluva omistaja, omistaa kaikki muut tavaramerkit.