

LED B11

5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

Las velas LED B11 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Estos diseños proporcionan luz de forma omnidireccional, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED

Información técnica sobre la luz	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	500 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Designación de color	Resplandor cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada	2200 2700 K
Consistencia de color	< 4
Índice de producción de color (IRC)	95
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Cristal
Forma del foco	BA11

Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
EyeComfort	Sí

LED B11

Cumple con el T20	Yes
Innovaciones en LED	EyeComfort
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20
Nombre del producto completo	5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

Código del pedido	929002991103
N.° de material (12NC)	929002991103
Numerador: cantidad por paquete	3
Peso neto (pieza)	0.020 kg
EAN/UPC: producto/caja	046677566692
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677566697

Plano de dimensiones



Product	D	C
5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20	35 mm	99 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20



Light Distribution Diagram - 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

LED B11

Datos fotométricos



General uniform lighting - 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD 6/3PF T20

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.