PHILIPS

Luz empotrada Pomeron

Luces empotradas

2700 k

Blanco

8718696161890

Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED empotrable de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

Efecto de luz
- Haz de luz brillante y dirigido

Seguridad
- Sin radiación UV dañina

Duración
- Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

8718696161890

Destacados

Haz de luz brillante y dirigido
Enfoca la luz sobre objetos, una mesa de comedor u otros elementos de decoración para centrar la atención en diseños específicos.

Sin radiación UV dañina
El producto está diseñado para eliminar cualquier radiación UV potencialmente dañina.

Extensa vida útil hasta de 15.000 horas
La tecnología LED de Philips extiende la vida útil de los productos hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado
- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración
- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 7.500
- Vida útil nominal: 15.000

Medioambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 30 °
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 55 lm/W

Varios
- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Área de tareas
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces empotradas
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Corriente de la lámpara: 62 mA

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0,114 kg
- Distancia empotrada: 55 mm
- Altura total: 62 mm
- Longitud total: 90 mm
- Ancho total: 90 mm
- Apertura para luces empotrables en el techo: 7.0 cm x 7.0 cm

Servicio
- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 90 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 390
- Color de la luz: 2700
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: No
- Potencia en vatios de la luz incluida: 7
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase II: aislamiento doble

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696161890
- Peso neto: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,16 kg
- Alto: 88 mm
- Largo: 94 mm
- Ancho: 94 mm

Fecha de publicación: 2025-09-20
Versión: 0.135

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com