



PHILIPS

Products

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE

Catalogue Philips Lighting

LED lampen en buizen

LED PL lamps

April 2020
Producten en prijzen – Nederland


'20

CorePro LED PLL




Philips CorePro LED PLL is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights en armaturen in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen.

- Lagere gebruikskosten dankzij een lager energieverbruik dan conventionele PLL-lampen en lagere onderhoudskosten dankzij een levensduur die 2 tot 3 keer langer is dan conventionele lampen
 - Eenvoudige vervanging van afzonderlijke lampen met hergebruik van de bestaande armatuur zonder grote aanpassingen, dankzij dezelfde PLL-vormgeving
 - Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie
- Hoogwaardig licht, geen knipperend of stroboscopisch effect.
 - Direct licht op volle sterkte.
 - Keuze uit 3000 K, 4000 K en 6500 K.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	43,6	23,4	329,5	405	411,6
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	43,6	23,4	329,5	405	411,6



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	37,6	17	453	528,5	535,1
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6	17	453	528,5	535,1
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	37,6	17	453	528,5	535,1

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
73966200	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	10	28.95€
73976100	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	10	28.95€
82839700	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	10	32.50€
82841000	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	10	32.50€
82843400	CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	10	32.50€

CorePro LED PLS



Bij de Philips CorePro LED PLS is een LED-lichtbron geïntegreerd in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van lampen in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
 - Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan conventionele lampen
 - Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.
- Uiterst energiezuinig
 - Eenvoudige installatie
 - Conventionele vormfactor, passend in bestaande armaturen
 - Geen kwik



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1	15,8	108	144	166
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1	15,8	108	144	166

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
59666800	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	20	11,10€
59668200	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	20	11,10€

CorePro LED PLC




De Philips CorePro LED PLC integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, zoals o.a. het gebruikte armatuur.


- Lagere gebruikskosten door lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten door een 2 to 3 keer zo lange levensduur ten opzicht van fluorescentielampen.
- Snelste en veiligste manier om bestaande lichtpunten op te waarderen met LED technologie; volledig veilig product en installatieproces



- Zeer energiezuinige, hoge kwaliteit van licht.
 - Eenvoudige installatie, meteen 100% licht.
 - Zelfde maatvoering voor 1-op-1 vervanging.
 - Kwikvrij
 - Keuze tussen 3000K en 4000K
 - Let op: Het algehele rendement en de lichtverdeling van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.
-



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3	28,4	128,8	148	170,6
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3	28,4	128,8	148	170,6
CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3	28,4	95,8	115	137,6



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3	28,4	128,8	148	163,6
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3	28,4	128,8	148	163,6
CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	24,3	28,4	95,8	115	130,6




CorePro LED PLC 4.5W
830 4P G24q-1



CorePro LED PLC 4.5W
830 2P G24d-1



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3	28,4	105,8	125	140,6
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3	28,4	105,8	125	140,6



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3	28,4	105,8	125	147,6
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3	28,4	105,8	125	147,6

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
54115900	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	10	16,80€
54117300	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	10	16,80€
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	10	13,00€
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	10	13,00€
54123400	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	10	13,95€
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	10	13,95€
54127200	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	10	11,35€
54129600	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	10	11,35€
70659600	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	10	10,35€
70661900	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	10	10,35€
70663300	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	10	10,75€
70665700	CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	10	10,75€

PL-L



Met Philips InstantFit LED-lampen wordt de overstap van CFL-lampen naar LED net zo gemakkelijk als een lamp vervangen. Met een groot scala aan kleurtemperaturen kunnen de InstantFit LED-lampen snel en effectief CFL-lampen vervangen.

- Minimaliseert de totale verlichtingskosten
 - Biedt de goedkoopste en gemakkelijkste opwaardering naar LED-verlichtingstechnologie
 - Uitstekende compatibiliteit met bestaande ballasts voor fluorescentielampen
- Hoge energie-efficiëntie, energiebesparing van meer dan 40%
 - Lange levensduur met superieure kleuren en lumenbehoud
 - Eenvoudige plug-and-play-installatie. Renovatievervanger voor bestaande CFL-ni-lampen
 - Conventionele vormfactor, past in bestaande armaturen
 - Duurzame constructie van polycarbonaat



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6	23,4	329,5	405	411,6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
73974700	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	10	28,95€



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl