PHILIPS

Filament-Kerzenlampe, P45 E14, Milchglas, 60 W

LED

2700 K

806 lm

15000 Std.

8718699762834

A↑G E

Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität

Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer.

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause
- Perfekt für dekorative Leuchten

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet
- Für das schonen deiner Augen entwickelt

Besonderheiten

Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Lampen

Das Design dieser modernen und zugleich energiesparende LED-Standardlampe in den gebräuchlichen Abmessungen ist ästhetisch sehr ansprechend. Sie ist der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Brad, überprüfe diese Kopie noch einmal für alle. Liest sich nicht gut.

Perfekt für dekorative Leuchten

Zeitgenössische Beleuchtung mit LED Lustres von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren, Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

Für das schonen deiner Augen entwickelt

Grelles Licht kann die Augen strapazieren. Das ist offensichtlich. Ist das Licht hell, entsteht ein Blendeffekt. Ist das Licht zu weich, flackert es. Beleuchte deine Umgebung mit speziellen, augenschonenden LEDs, die ein perfektes Ambiente für dein Zuhause schaffen.

Daten

Lampeneigenschaften
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E14
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Matt
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- Nennlichtausbeute (Nom): 124 lm/W

Sonstiges
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung
- EAN: 8718699762834
- Artikelnr.: 871869976283400
- Produkttitel: LED classic 60W E14 WW P45 FR ND RFSRT4

Stromverbrauch
- Leistungsfaktor: 0.55
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Systemleistung: 6,5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe: 80 mm
- Gesamte Länge: 80 mm
- Gesamte Breite: 45 mm

Technische Daten
- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 1825184

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8718699762834
- Nettogewicht: 0,02 kg
- Bruttogewicht: 0,04 kg
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 5,3 cm
- Breite: 6,3 cm

Ausstellungsdatum:
2025-09-10
Version: 0.256

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.