PHILIPS

Spot 100 W R7S

LED

3000K

1600 lm

15000 Std.

Dimmfunktion

8718699780371

A↑G E



Dimmbare stabförmige LED-Beleuchtung mit einem 300-Grad-Strahl

Diese innovative Stab-LED ist der perfekte Ersatz für R7S-Halogenlampen, da sie bei der Energieeffizienz meilenweit voraus ist.

Hochwertiges Licht

- Kühles, belebendes Licht

Besonderheiten

3.500 K [LED-Lampen]

Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 3.500 K und sorgt damit für ein kühles, belebendes Licht. Damit schaffst Du ein einladendes Ambiente für einen gemütlichen Abend mit Freunden oder kannst Dich bei mit einem guten Buch entspannen.

Daten

Lampeneigenschaften
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, keine Richtwirkung
- Sockel: R7s
- dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Kunststoff

Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 1600 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.4
- Farbcode: 830 | CCT of 3000K
- Nennlichtausbeute (Nom): 114 lm/W

Sonstiges
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Informationen zur Verpackung
- EAN: 8718699780371
- Artikelnr.: 871869978037100
- Produkttitel: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Stromverbrauch
- Leistungsfaktor: 0.8
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 100 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Systemleistung: 14 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 14

Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe: 118 mm
- Gesamte Länge: 118 mm
- Gesamte Breite: 29 mm

Technische Daten
- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 397578

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8718699780371
- Nettogewicht: 0,09 kg
- Bruttogewicht: 0,11 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 3 cm
- Breite: 6,3 cm

Ausstellungsdatum:
2025-08-30
Version: 0.520

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.