

SmartBright LED Batten/ รางแอลอีดีรุ่นสมาร์ทไบรท์ / BN012C

Mounting Instruction/Petunjuk Pemasangan/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/ تعليمات التركيب

V1.0




IP20

$t_a=25^\circ\text{C}$





Product Type / Type Produk / Loại sản phẩm / نوع المنتج	Dimension(mm)/Dimensi(mm) /Kích thước(mm) / خانه ابعاد(mm.) (مم.)	CCT (K)/Temperatur Warna (K)/Nhiệt độ màu (K) / انونه غرفة (Kelvin)	Lumen Output (lm)/Lumen yang dihasilkan (lm)/Quang thông (lm) / كمومان	Power(W)/Daya(W)/Công suất(W) / واط(Watts)	Voltage/Voltase/Điện áp/แรงดันไฟฟ้า الفولتية/	Frequency/Frekuenzi/Tần số/ FREQUENCIA	Weight/kg
BN012C LED20/WW LI200 G2	1200x30x37	3000	2000	20	220-240V~ 50/60Hz	0.24 0.24 0.24 0.14 0.14 0.14	
BN012C LED20/NW LI200 G2	1200x30x37	4000	2000	20			
BN012C LED20/CW LI200 G2	1200x30x37	6500	2000	20			
BN012C LED10/WW L600 G2	600x30x37	3000	1000	10			
BN012C LED10/NW L600 G2	600x30x37	4000	1000	10			
BN012C LED10/CW L600 G2	600x30x37	6500	1000	10			





Surface Mounting/Pemasangan pada bagian luar permukaan plafond /Lắp nổi/การติดตั้งบนผิว

Installation on ceiling or wall through mounting clips./Pemasangan pada langit-langit atau dinding menggunakan mounting clip./Lắp nổi trên trần hay tường thông qua kẹp chuyên dụng./การติดตั้งบนผิวนี้ หรือก็จะพังตัวว่าจะคลิปเลือก/ التركيب على الاسقف او الحيطان من خلال كليب التثبيت (D: Mounting distance/Jarak pemasangan/khoảng cách lắp nổi) ملاحظة: حرف D هو مسافة التثبيت/



Type/Tipe/Loại/ประเภท	L600	L1200
D (mm)	300-500	600-800

Suspended Mounting/Pemasangan dengan posisi menggantung /Gắn treo/การติดตั้งแบบแขวน/التركيب المعلق



	Ipeak	T(@50% of Ipeak)
20W	6.75A	50.7μs
10W	6.23A	44.2μs

وحدة انارة خطية (ال اي دي سمارت برايت) / SmartBirght LED Batten/ BN012C

تعليمات التركيب/ قواعد التثبيت / تعليمات التركيب/ Petunjuk Pemasangan/Hướng dẫn lắp đặt/ قواعد التثبيت

V1.0

Please read this manual carefully before using the product.

1. For indoor use only.
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
5. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
6. The luminaire is complied with IEC 60598.
7. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc., are present.

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
3. Luminer harus dipasang oleh tenaga ahli dan dipasang sesuai dengan regulasi listrik IEE terbaru atau persyaratan nasional setempat yang berlaku.
4. Kabel fleksibel eksternal atau kabel luminer ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka luminer akan rusak juga.
5. Bagian penghasil cahaya pada luminer ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan luminer harus diganti.
6. Luminer ini sudah sesuai dengan IEC 60598.
7. Luminer tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur , Chlorine , phthalates , dll..



Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
6. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
7. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,... .

โปรดอ่านทำความเข้าใจกับคู่มือก่อนการใช้สินค้า

1. ใช้งานภายใต้ความปลอดภัย
2. ห้ามเปิดสวิตซ์ไฟ หรือจ่ายไฟก่อนติดตั้งเสร็จ
3. ควรติดตั้งโคมโดยช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า IEE หรือมาตรฐานสากล
4. หากถูกไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้า ไม่ควรซ่อน ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
5. โคมไฟห้ามเสียด้านเนื่องจากอาจเกิดไฟช็อก ไม่สามารถซ่อนได้ ควรที่จะเปลี่ยนใหม่
6. โคมไฟรุ่นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC60598
7. ในไฟต้องไม่ถูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ หรือสารที่มีเคมีกัดกร่อน เช่น กำมะถัน คลอรีน หรือ พาทาเลต (สารเคมีผลิตภัณฑ์พลาสติก)

الرجاء قراءة التعليمات جيداً قبل استعمال المنتج

١. للاستخدام الداخلي فقط

٢. عدم التشغيل قبل التركيب الكامل

٣. يجب تركيب الانارة من قبل شخص مصرح له بما يتوافق مع معايير IEE الكهربائية او المنشآت الوطنية

٤. الكابل الخارجي للانارة لا يمكن تغييره، في حال تضرره يجب تغيير الانارة بالكامل.

٥. مصدر النور في هذه الانارة لا يتبدل، عند الوصول الى نهاية عمره التشغيلي يجب تغيير الانارة كاملة.

٦. الانارة متوافقة مع معايير IEC 60598

٧. يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئات ممبة للتأكل عند وجود مواد خطيرة مثل الكبريت، الكلور، الفنالات وغيرها

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

Dấu hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีภาษาไทยว่า “ต้องห้ามทิ้งขยะ” คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ EU โปรดศึกษารายละเอียดในท้อง

ถ้าคุณต้องการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการอย่างระมัดระวังไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าอย่างกว้างขวางจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

