PHILIPS

开关插座系列

品生活 绎风采

飞利浦品绎系列开关插座



多种色彩选择

纤薄设计

荧光指示

双USB端口

安装方便

安全耐用

直角外形 **棱角分明**

全面板结构设计，美观大方

PHILIPS

三种颜色可选

选择困难的理想答案，现代家装暖色
风格的理想搭配方案，凸显时尚与潮流

纤薄设计

如镜面般与墙面紧密融合，宛如一体

8.8mm厚度

荧光指示

荧光点，如暗夜中的精灵
引导您在漆黑夜晚准确找到开关位置



品质保证 高级质感

外壳材料使用了国际著名品牌Bayer
高强度聚碳酸酯材料

- 强度高
- 耐高温
- 不褪色
- 无污染

双USB设计 **兼容性好**

可智能分配电流，满足更多更高效需求
符合CCC认证，使用更安全

安装方便 **空间占用少**

一体式支架后座结构，安装强度高
基座采用超窄设计，减少对底盒的空间占用

精心选材 **品质承诺**

优质PC面板

抗UV耐黄变，强度高
阻燃性好



人性化强制分断设计

开关带有强制分段结构设计，有效防止产品出现触点融焊而导致产品损坏，失效

银合金触点

开关银触点为ϕ3.5mm的银合金触点，开关接触更稳定，温升更低

鞍型端子结构设计

接线紧，不伤线，接线能力强，确保可接入2根4平方线

产品参数

应用	单控开关
颜色	白色/香槟金/银灰色
材质	PC
尺寸	86mmx86mm

飞利浦品绎系列

一位单控大跷板开关
（荧光指示）

二位单控大跷板开关
（荧光指示）

三位单控大跷板开关
（荧光指示）

四位单控大跷板开关
（荧光指示）

一位16A三极插座

一位带单控开关16A三极
插座（荧光指示）

一位10A联体二三极插座

一位10A联体二三极插座
带开关（荧光指示）

一位大间距联体二三极插座

一位二三极插座+双USB插座

一位电视插座

二位电视电脑插座

一位电脑插座

二位电脑插座

一位电话插座

二位电话电脑插座

调光开关

调速开关

红外感应延时开关

报警开关

人体感应地脚灯

一位门铃

空白面板

两位连体框

三位连体框



四位连体框

五位连体框

以上资料内所列产品说明为品绎系列产品特点综合描述，具体每个产品特点均有不同，详情请咨询。

安装说明

1. 用一字螺丝刀将面框拆下（如果您所买的产品面框为虚扣的，则无此步骤）
2. 将电源的火线、零线、地线分别接到插座的L端、N端、地线端上，导线采用横截面积1.5-4平方毫米，导线的拨线长度为9-11毫米。
3. 将固定架装入墙上底盒内用螺丝刀固定
4. 将面框扣回原处

开关插座的
安装位置建议



品牌介绍
BRAND INTRODUCTION

飞利浦是全球照明知名品牌，总部位于荷兰。1891年，飞利浦创立于荷兰埃因霍温，主要生产碳丝灯泡，并在19世纪末至20世纪初成为欧洲主要的碳丝灯泡生产商之一。飞利浦在专业照明与消费照明市场持续创新，不断传递商业价值，改善家居生活、美化建筑和公共景观，致力于开启照明的非凡潜力，创造“闪亮生活，美好世界”。

*根据昕诺飞内部测验报告得出的结论

PHILIPS