



# Pieza de unión flexible 9MX056 -MAXOS TL-D / TL5

# **Accesorios Maxos**

La pieza de unión flexible es un dispositivo versátil de conexión mecánica para líneas de luz Maxos TL-D y TL5 que permite aplicar ángulos variables entre dichas líneas (mínimo 45 grados). Su atractivo diseño hace que sea idónea para áreas de aplicación tales como tiendas, museos o colegios. Una pieza de unión flexible permite conectar hasta cuatro líneas de luz. La carcasa es de plástico blanco o gris con elementos de soporte interiores de acero. Si es necesario, la pieza admite el montaje de fotosensores, altavoces, etc.., y viene premontada con un gancho regulable y cable de suspensión de acero de 1,25 m. Se requiere una pieza de unión especial (9MX056 CP-SD WH/SI) en cada tramo para conectar el carril al dispositivo articulable.

#### **Beneficios**

• -

# **Accesorios Maxos**

### Versions









9MX056 CP WH






Electrical supply connector 7-pole

9MX056 CPI







9MX056 CP SI

# Detalles del producto



Maxos 4MX056 TL-D extended trunking section M300/E300/ M600/E600 and blind cover, used to close the spaces in the trunking where no electrical units are mounted

Información general	
Código de gama de producto	9MX056
Código de gama de producto	9MX056
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	-
Código de protección de entrada	-

# Información general

### **Accesorios Maxos**

Order Code	Full Product Name	Color de accesorio
10807700	9MX056 CP WH	Blanco
60157899	9MX056 BC49 WH	Blanco
60158599	9MX056 BC49 SI	Plata
53881299	9MX056 BC58 WH	Blanco
53888199	9MX056 BC58 SI	Plata
13179200	9MX056 EC7	-

Order Code	Full Product Name	Color de accesorio
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	-
10809100	9MX056 CPI	-
10824400	9MX056 EP WH SET	Blanco
10825100	9MX056 EP SI SET	Plata
10808400	9MX056 CP SI	Plata

### Operativos y eléctricos

	Full Product	Tensión de	Tensión de	Line	Line
Order Code	Name	entrada	entrada	Frequency	Frequency
10807700	9MX056 CP	-	-	-	-
	WH				
60157899	9MX056 BC49	-	-	-	-
	WH				
60158599	9MX056 BC49	-	-	-	-
	SI				
53881299	9MX056 BC58	-	-	-	-
	WH				
53888199	9MX056 BC58	-	-	-	-
	SI				

	Full Product	Tensión de	Tensión de	Line	Line
Order Code	Name	entrada	entrada	Frequency	Frequency
13179200	9MX056 EC7	220 a 240 V	220 a 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	220 a 240 V	220 a 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
10809100	9MX056 CPI	-	-	-	-
10824400	9MX056 EP WH SET	-	-	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	-	-	-	-
10808400	9MX056 CP SI	-	-	-	-

### Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Clase de protección IEC
10807700	9MX056 CP WH	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	-	-
13179200	9MX056 EC7	Seguridad clase I	Seguridad clase I

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Clase de protección IEC
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	Seguridad clase I	Seguridad clase I
10809100	9MX056 CPI	-	-
10824400	9MX056 EP WH SET	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	-	-
10808400	9MX056 CP SI	-	-



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.