PHILIPS

Lighting

Katalog Produk Philips LED 2024

lighting.philips.co.id

@PhilipsLightingIndonesia

@philipslightingid

@philipslightingindonesia

Philips Call Center 0-800-10-52678 (LAMPU)

Penghematan pintar Philips LED

Philips telah hadir selama 130 tahun dalam mendesain, mengembangkan, dan memproduksi lampu. Lebih dari satu dekade terakhir, Philips telah mempelopori berbagai inovasi dalam teknologi LED, yang menjadikannya sebagai perusahaan lampu terdepan dalam hal kualitas cahaya dan kekuatan umur lampu.

Semua informasi mengenai produk yang tertulis di kemasan maupun katalog ini adalah benar dan sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Philips Lighting. Lampu Philips LED telah menghiasi gedung-gedung dan fasilitas umum seperti perkantoran, perhotelan, jalan raya, dan jembatan di berbagai negara. Kini, saatnya Philips hadir di rumah Anda sebagai solusi pencahayaan hemat energi yang unggul dan tahan lama.

Kinerja lampu Philips LED
Kinerja lampu Philips LED yang terpercaya, hemat dan tahan lama.

Kualitas LED
Kualitas LED yang teruji dan terserfitikasi SNI.

Layanan Pelanggan
Layanan pelanggan yang selalu hadir untuk Anda, silahkan hubungi telepon bebas pulsa 08001052678

Kinerja lampu Philips LED
Memiliki garansi hingga 5 tahun sebagai bukti dari kualitas lampu Philips LED.

Jenis-jenis fitting bohlam

E27 E14 GU5.3 E40

4 langkah dalam memilih lampu

1. Ukuran fitting lampu
2. Kekuatan cahaya lampu
3. Bentuk lampu
4. Temperatur warna lampu

Hemat Energi | Nyaman Hangat | Lebih tahan lama | Garansi 3 tahun | Ramah lingkungan | Nyaman di mata | Cepat menyala | Kualitas lampu

Beralih ke Philips LED lebih hemat dan tahan lama!

Daya lebih rendah, nyala sama terangnya

Essential bulb

LED bulb MyCare

Hemat energi

EyeComfort
Cahaya nyaman di mata

Interlaced Optics
Pencahayaan 40% lebih merata

CRI 90
Menampilkan warna sesuai aslinya

Tahan lama 15.000 jam

Bergaransi

Tornado bulb

LEDBright MyCare

Hemat energi

EyeComfort
Cahaya nyaman di mata

Cahaya lebih terang, Area cahaya lebih luas

Tahan lama 15.000 jam

Bergaransi

Sitrang bulb

LED Essential

Hemat energi

Voltase 100v - 250v

Tahan lama 12.000 jam

Bergaransi

Helix 35

LED TrueForce Essential

Hemat energi

Tahan lama 15.000 jam

Bergaransi

- Pola Interlaced Optics untuk meningkatkan cahaya bagian tengah
- Wide beam angle, distribusi cahaya lebih lebar

Cek di sini untuk pilihan lampu LED yang tepat

Essential	=	LED Bulb MyCare
8 W	=	4 W
11 W	=	6 W
14 W	=	8 W
18 W	=	10 W
23 W	=	12 W

Tornado	=	LED Bright MyCare
12 W	=	9 W
15 W	=	11 W
20 W	=	13 W
24 W	=	17 W
27 W	=	20 W

Sitrang	=	LED Essential Bulb
5 W	=	4 W
8 W	=	6 W
11 W	=	8 W
18 W	=	10 W
23 W	=	12 W

Helix	=	LED TrueForce Essential
25W	=	20 W
35 W	=	25 W
45 W	=	35 W
55 W	=	45 W

Philips LED EyeComfort

Cahaya yang terangnya nyaman di mata

Mengapa Philips LED EyeComfort

Kualitas pencahayaan yang buruk dapat membuat mata lelah. Lampu Philips LED didesain agar nyaman di mata. Itulah keunggulan merek tepercaya.

EyeComfort*

Dirancang untuk *kenyamanan mata Anda.*

- Tidak flicker, membuat mata anda tidak cepat lelah
- Tidak silau, lebih nyaman di mata
- Menunjukkan warna yang sebenarnya
- Tersedia dengan berbagai warna dari kuning hingga putih
- Tanpa efek stroboscopic yang membuat Anda melihat benda bergerak lebih smooth

86%
percaya bahwa
pencahayaan yang baik bermanfaat untuk **kesehatan mata Anda**

Berdasarkan **perawatan kesehatan individu**
66.6%
dari mereka **tidak merawat mata/ melakukan tes mata mereka secara teratur**

66%
F N O
G E C X D
U Q K L Y E P

77%
konsumen
percaya bahwa pencahayaan yang baik di dalam rumah dapat **meningkatkan produktivitas harian**

Lebih dari 50% orang menghabiskan lebih dari
8 jam per hari (58%)
di bawah cahaya

"Memilih pencahayaan yang tepat sangatlah penting"

"Memilih pencahayaan yang tepat sangatlah penting, karena dapat berdampak pada kualitas hidup kita. Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan pola tidur terganggu, ketidaknyamanan mata, hingga sakit kepala."

Andrew Stockman, Profesor di Institute of Ophthalmology
University College London (UCL)

Philips LED MyCare

Varian lampu **LED MyCare** dengan fitur **EyeComfort** dirancang untuk menghasilkan pencahayaan yang berkualitas tinggi sekaligus nyaman di mata Anda. Lampu ini memenuhi kriteria kenyamanan mata :
Tidak berkedip, tidak silau, memenuhi standar keamanan, tidak bersuara, dan menunjukkan warna asli.

Cahaya yang terangnya **nyaman di mata**

Lampu **Philips LED MyCare** didesain agar tidak menyilaukan sehingga mata tetap terasa nyaman saat beraktivitas di semua ruangan di rumah Anda.

Warna hasil cetak atau di layar, mungkin berbeda dari tampilan warna yang sebenarnya saat diterangi.

Color Rendering Index (CRI)

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Kualitas rendah					Dapat diterima		Bagus sekali		

*Eye***Comfort**
Cahaya nyaman di mata

Interlaced optics
Pencahayaan 40% lebih merata***

CRI 90
Menampilkan warna sesuai aslinya

Hemat energi hingga 89%*

Tahan lama hingga 15 tahun, 15.000 jam**

Bergaransi

* Hemat energi dibandingkan lampu pijar
** Berdasarkan penggunaan rata-rata 2,7 jam per hari pada rumah lampu terbuka.
*** Pada produk Philips MyCare LED Bulb

Philips LED MyCare Bulb

Pencahayaan LED yang terang dengan kualitas cahaya yang sangat baik

EyeComfort*

Keunggulan

- Teknologi Interlaced Optics
- Cahaya nyaman di mata
- Mengurangi silau hingga 40%
- Cahaya tidak berkedip dan tidak silau
- Cahaya yang menunjukkan warna sebenarnya
- Hemat energi

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K), Neutral White (4.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 90**
- **Fitting lampu** E27

Daya	Lumen	Diameter
4 W	420 lm	60 x 110 mm
6 W	580 lm	60 x 110 mm
8 W	770 lm	60 x 110 mm
10 W	1.020 lm	60 x 110 mm
12 W	1.360 lm	60 x 110 mm

Aplikasi

- Rumah
- Ruang keluarga
- Kamar tidur
- Ruang baca

EyeComfort*

Keunggulan

- Teknologi Interlaced Optics
- Cahaya nyaman di mata
- Cahaya tidak berkedip dan tidak silau
- Cahaya yang menunjukkan warna sebenarnya
- Hemat energi

Aplikasi

- Rumah
- Ruang keluarga
- Kamar tidur
- Lampu dekoratif

Spesifikasi produk

- Bentuk mini bulb P45
- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 90**
- **Fitting lampu** E27

Daya	Lumen	Dimensi
3 W	250 lm	45 x 87 mm
4 W	300 lm	45 x 87 mm

Philips LED MyCare Mini Bulb

EyeComfort*

Keunggulan

- Cahaya nyaman di mata
- Cahaya tidak berkedip dan tidak silau
- Desain slim cocok dipakai pada rumah lampu downlight kovensional
- Hemat energi

Aplikasi

- Rumah
- Ruang keluarga
- Kamar tidur
- Lampu dekoratif

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K), dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 90**
- **Fitting lampu** E27

Daya	Lumen	Dimensi
5,5 W	600 lm	37,2 x 114,3 mm
7,5 W	860 lm	37,2 x 114,3 mm
9,5 W	1.050 lm	37,2 x 114,3 mm

Philips LED MyCare Stick

Philips LEDBright

Cahaya lebih terang, lampu lebih tahan lama

EyeComfort*

Keunggulan

- Cahaya 20% lebih terang dari LED Bulb biasa, tetap nyaman di mata
- Cahaya nyaman di mata
- Desain optik unik bentuk cembung, distribusi cahaya lebih luas
- Area pencahayaan lebih luas
- Hemat energi dan tahan lama

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 90**
- **Fitting lampu** E27
- **Bekerja pada voltase rendah** dari 100-250 V

Tipe	Daya	Lumen	Dimensi
T50	9 W	900 lm	50 x 96,3 mm
T60	11 W	1.300 lm	60 x 110,5 mm
	13 W	1.600 lm	60 x 110,5 mm
T70	17 W	2.000 lm	70 x 125,7 mm
	20 W	2.350 lm	70 x 125,7 mm

Aplikasi

- Rumah
- Ruang keluarga
- Kamar tidur
- Ruang baca

Philips LED EyeComfort Downlight

Philips LED Downlight memiliki pencahayaan yang merata sampai ke sudut dan bisa dijadikan sebagai lampu dekoratif dikarenakan bentuknya yang menarik, seperti pemasangan di ruang keluarga, ruang tidur, ruang belajar, kamar mandi, koridor dan dapur.

Pencahayaan lebih terang, merata, dan nyaman di mata

Philips LED menghasilkan cahaya yang lebih baik dibanding merek lain untuk lampu pada daya dan temperatur warna yang sama.

Tanpa perlu sekrup
Mudah dipasang

Ring dekoratif
Desain yang trendi

Diffuser anti-silau
Memberikan cahaya hangat merata

Jangkauan cahaya luas
Pencahayaan lebi terang merata

Sudut cahaya 100°

Kualitas terpercaya

Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Meskipun umur lampu LED tahan lama, tetapi ada hal yang dapat mempengaruhi berkurangnya umur lampu LED. Yaitu jika panas yang dihasilkan oleh lampu LED tidak keluar. Philips memastikan semua yang ditampilkan oleh kemasan masing-masing produk akan diterima oleh konsumen.

Tingkat kecerahan

pencahayaan lebih cerah dan tahan lama



Solusi pengaturan panas Philips

Philips memastikan bahwa semua lampu bisa bertahan dengan baik selama 15.000 jam namun tetap mempertahankan 70% kecerahan sepanjang masa hidup.

Interlaced optics

Lembaran optik lapisan ganda dan pola 3D yang di cetak menyebar dan membiaskan cahaya.



Teknologi Interlaced optics Philips secara pintar mendistribusi ulang cahaya untuk mengurangi silau langsung di area yang menyala sebesar 40%



Philips LED Downlight Magneos DL262

Desain sangat tipis dengan cahaya yang tahan lama hingga bertahun-tahun

Keunggulan

- Desain lebih tipis hingga 30%*
- Driver** eksternal yang dapat diganti
- Nyaman di mata dan tidak silau
- Tahan lama dan bergaransi
- Terang di sekelilingnya
- Hemat energi
- Mengurangi penggantian bohlam

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K), Neutral White (4.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 80**
- **IP20**
- **Efikasi** 75 lm/W

Daya	Lumen	Diameter
4 W	250 lm	Φ75 mm/ 3"
6 W	480 lm	Φ100 mm/ 4"
9 W	720 lm	Φ125 mm/ 5"
12 W	960 lm	Φ150 mm/ 6"

Aplikasi

- Rumah
- Ritel
- Kantor
- Hotel
- Restoran

*Lebih tipis 30% dibandingkan dengan Philips Marcasite
**Driver spare part dijual terpisah

Philips LED Downlight Meson Recessed

Lampu downlight dengan cahaya yang nyaman di mata

Keunggulan

- Cahaya nyaman di mata
- Tahan lama dan bergaransi
- Dilengkapi dengan teknologi Interlaced Optics untuk menghasilkan cahaya yang merata dan tidak silau
- Klip kokoh di kedua telinga downlight untuk memudahkan pemasangan
- Mengurangi silau untuk meningkatkan kenyamanan
- Tidak mengeluarkan radiasi sinar UV yang berbahaya
- Driver terintegrasi dengan konektor untuk memudahkan pemasangan

EyeComfort*

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 80**
- **IP20**
- **Efikasi** 75 lm/W

Daya	Lumen	Diameter
3,5 W	235/255 lm	Φ80 mm/ 3”
5,5 W	400/430 lm	Φ90 mm/ 3,5”
9 W	630/680 lm	Φ105 mm/ 4”
13 W	900/960 lm	Φ125 mm/ 5”
17 W	1.200/1.300 lm	Φ150 mm/ 6”
21 W	1.400/1.500 lm	Φ175 mm/ 7”
24 W	1.750/1.900 lm	Φ200 mm/ 8”

Aplikasi

- Rumah
- Ritel
- Kantor
- Hotel
- Restoran

Philips LED Downlight Meson Square

Lampu downlight dengan cahaya yang nyaman di mata

Keunggulan

- Cahaya nyaman di mata
- Tahan lama dan bergaransi
- Dilengkapi dengan teknologi interlaced optics
- Klip kokoh di kedua telinga downlight untuk memudahkan pemasangan
- Mengurangi silau untuk meningkatkan kenyamanan
- Tidak mengeluarkan radiasi sinar UV yang berbahaya
- Penyebaran cahaya yang seragam
- Driver terintegrasi dengan konektor untuk memudahkan pemasangan

EyeComfort*

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 80**
- **IP20**
- **Efikasi** 75 lm/W

Daya	Lumen	Diameter
9 W	530 lm	Φ105 mm/ 4”
13 W	960 lm	Φ125 mm/ 5”
17 W	1.300 lm	Φ150 mm/ 6”

Aplikasi

- Rumah
- Ritel
- Kantor
- Hotel
- Restoran

Philips LED Downlight Meson Outbow

Lampu downlight dengan cahaya yang nyaman di mata

Keunggulan

- Cahaya nyaman di mata
- Tahan lama dan bergaransi
- Dilengkapi dengan teknologi interlaced optics
- Mengurangi silau untuk meningkatkan kenyamanan
- Tidak mengeluarkan radiasi sinar UV yang berbahaya
- Penyebaran cahaya yang seragam
- Driver terintegrasi dengan konektor untuk memudahkan pemasangan

EyeComfort*

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 80**
- **IP20**
- **Efikasi** 75 lm/W

Daya	Lumen	Diameter
17W	1.300 lm	Φ150 mm/ 6”
24W	1.829 lm	Φ200 mm/ 8”

Aplikasi

- Rumah
- Ritel
- Kantor
- Hotel
- Restoran

Philips LED Downlight Eridani

Philips LED Downlight Eridani sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyaman.

Keunggulan

- Cahaya nyaman di mata
- Cahaya merata dan terang
- Mengurangi silau untuk meningkatkan kenyamanan mata
- Penyebaran cahaya yang seragam
- Variasi lumen yang lengkap
- Masa pakai yang panjang

EyeComfort*

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K), Cool White (4.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 80**
- **IP20**
- **Efikasi** 80 lm/W

Daya	Lumen	Diameter
3,5 W	230/250 lm	Φ80 mm/ 3"
7 W	500/550 lm	Φ100 mm/ 4"
10 W	800/900 lm	Φ125 mm/ 5"
14 W	1.150/1.200 lm	Φ150 mm/ 6"
23 W	1.750/1.900 lm	Φ200 mm/ 8"

Aplikasi

- Rumah
- Dapur
- Selasar
- Ruang keluarga

Philips LED EyeComfort Ceiling

Philips LED Ceiling menerangi ruangan Anda dengan cahaya merata dan tahan lama melalui diffuser sintetis berkualitas tinggi. Sempurna untuk menerangi ruangan apa saja.

Philips LED Ceiling CL200

Desain yang optimal dari Philips LED Ceiling membuat suasana hangat dan mempercantik ruangan Anda dengan desain yang menonjol yang kokoh.

Keunggulan

- Driver berkualitas
- Cahaya tidak berkedip mulai dari 520 lm – 1.900 lm
- Cahaya nyaman di mata
- Material terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama
- Cahaya tidak berkedip dan tidak silau
- Cahaya yang dihasilkan tidak silau
- Driver terintegrasi sehingga pemasangan mudah
- Masa pakai yang panjang
- Tidak ada radiasi UV yang berbahaya
- Mudah untuk dibersihkan
- Distribusi cahaya seragam

EyeComfort*

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 80**
- **IP20**
- **Efikasi** 80 lm/W

Daya	Lumen	Diameter
6 W	520 lm	Φ225 x 68 mm
10 W	880 lm	Φ250 x 68 mm
17 W	1.500 lm	Φ320 x 68 mm
20 W	1.900 lm	Φ390 x 70 mm

Aplikasi

- Dapur
- Selasar
- Ruang keluarga
- Garasi
- Ruang kerja

Philips LED Ceiling CL254

Desain yang optimal dari Philips LED Ceiling membuat suasana hangat dan mempercantik ruangan Anda dengan desain yang menonjol yang kokoh.

Keunggulan

- Driver berkualitas
- Cahaya tidak berkedip mulai dari 230 lm – 1.500 lm
- Cahaya nyaman di mata
- Material terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama
- Cahaya tidak berkedip dan tidak silau
- Cahaya yang dihasilkan tidak silau
- Driver terintegrasi sehingga pemasangan mudah
- Masa pakai yang panjang
- Tidak ada radiasi UV yang berbahaya
- Mudah untuk dibersihkan
- Distribusi cahaya seragam

EyeComfort*

Spesifikasi produk

- **Umur lampu** 20.000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (3.000K) dan Cool Daylight (6.500K)
- **CRI 80**
- **IP20**
- **Efikasi** 80 lm/W

Daya	Lumen	Diameter
12 W	1.100 lm	Φ287 x 65 mm
17 W	1.500 lm	Φ347 x 65 mm
20 W	1.900 lm	Φ377 x 68 mm

Aplikasi

- Dapur
- Selasar
- Ruang keluarga
- Garasi
- Ruang kerja

© 2024 Signify Holding. All rights reserved.

The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.