



9MX056 TL-D / TL5 swivel device

Maxos accessories

The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.

Korzyści

• -

Wersje

Elektrický napájecí konektor,
7pólový; 10 kusů (9MX056 EC7)



Interní spojka pro instalační
systémy montované na povrch
(9MX056 CPI)



Maxos accessories

Więcej o produkcie



Maxos 4MX056 TL-D extended trunking section M300/E300/M600/E600 and blind cover, used to close the spaces in the trunking where no electrical units are mounted

Akcesoria



Konzola pro řetízek, nastavitelná; bílá, stříbrná nebo galvanizovaná (9MX056 CBA)

Kod zamówieniowy 25202200

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	-
Kod klasy szczelności IP	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Obwód	brak
-------	------

Informacje ogólne

Rodzina produktów	9MX056
Rodzina produktów	9MX056

Dane techniczne oświetlenia

Typ pokrywy optycznej/akcesorium soczewki	brak
Typ pokrywy optycznej/akcesorium soczewki	brak

Mechanika i korpus

Długość	- mm
---------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Akcesoria elektryczne	Częstotliwość wejściowa	Napięcie wejściowe	Napięcie wejściowe
13179200	9MX056 EC7	EC7	50 do 60 Hz	220-240 V	220-240 V
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	EC7	50 do 60 Hz	220-240 V	220-240 V
13546200	9MX056 EA7	EA7	50 do 60 Hz	220-240 V	220-240 V
10824400	9MX056 EP WH SET	brak	-	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	brak	-	-	-
10807700	9MX056 CP WH	brak	-	-	-
10808400	9MX056 CP SI	brak	-	-	-
10809100	9MX056 CPI	brak	-	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	brak	-	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	brak	-	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	brak	-	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	brak	-	-	-

Informacje ogólne (1/2)

Maxos accessories

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Klasa ochrony IEC	Akcesoria mechaniczne	Akcesoria mechaniczne
13179200	9MX056 EC7	brak	Klasa bezpieczeństwa I	brak	brak
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	brak	Klasa bezpieczeństwa I	brak	brak
13546200	9MX056 EA7	brak	Klasa bezpieczeństwa I	brak	brak
10824400	9MX056 EP WH SET	WH	-	EP	EP
10825100	9MX056 EP SI SET	SI	-	EP	EP
10807700	9MX056 CP WH	WH	-	brak	brak

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Klasa ochrony IEC	Akcesoria mechaniczne	Akcesoria mechaniczne
10808400	9MX056 CP SI	SI	-	brak	brak
10809100	9MX056 CPI	brak	-	brak	brak
60157899	9MX056 BC49 WH	WH	-	BC49	BC49
60158599	9MX056 BC49 SI	SI	-	BC49	BC49
53881299	9MX056 BC58 WH	WH	-	BC58	BC58
53888199	9MX056 BC58 SI	SI	-	BC58	BC58

Informacje ogólne (2/2)

Order Code	Full Product Name	Sposób pakowania	Akcesoria do zwieszania	Akcesoria do zwieszania
13179200	9MX056 EC7	No	brak	brak
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	(10PCS)	brak	brak
13546200	9MX056 EA7	No	brak	brak
10824400	9MX056 EP WH SET	SET	brak	brak
10825100	9MX056 EP SI SET	SET	brak	brak
10807700	9MX056 CP WH	No	CP	CP

Order Code	Full Product Name	Sposób pakowania	Akcesoria do zwieszania	Akcesoria do zwieszania
10808400	9MX056 CP SI	No	CP	CP
10809100	9MX056 CPI	No	CPI	CPI
60157899	9MX056 BC49 WH	No	brak	brak
60158599	9MX056 BC49 SI	No	brak	brak
53881299	9MX056 BC58 WH	No	brak	brak
53888199	9MX056 BC58 SI	No	brak	brak

