PHILIPS

LED belysning

REAL PROs REAL QUALITY

Katalog for profesjonell **LED-belysning**

Oppdag vår brede portefølje av smarte og effektive LED-belysningsløsninger for både innendørs og utendørs bruksområder.



Ny generasjon av Ledinaire veggmonterte armaturer og TrueForce LED SOX & SON-T lamper.

Vinter 2022

Derfor bør du velge belysningsløsning fra Philips

Gode **LED-løsninger** til alle bruksområder
fra **verdenslederen** innen belysning

De beste produktene

Dette får du med LED-lyskildene våre:

Uslåelig kvalitet
Takket være bransjeledende kvalitet og pålitelighet opprettholder våre lyskilder effekten og lyskvaliteten gjennom hele den garanterte levetiden.

Enkel montering
Den effektive utformingen av CoreLine-armaturene muliggjør utskifting av eksisterende lamper, uten behov for dyre omkoblinger eller nye takkonfigurasjoner. Våre LED -lamper er kompatible med de fleste dimmere og transformatorer for enkel installasjon, og beholder sine fulle spesifikasjoner og levetid for laveste totale eierkostnad.

Ledende Med Philips-belysning får du mye mer enn belysningsløsninger av høy kvalitet og lett å installere - du får LED-belysning som setter standarden i bransjen. Det har aldri vært enklere å bringe kraften i tilkoblet belysning til små og mellomstore bedrifter takket være Interact Ready-serien som fungerer sømløst med den intuitive Interact Pro-programvaren.

Du finner en fullstendig liste over dimmer- og transformatorkompatibilitet her:
www.lighting.philips.no/produkter/lyskilder/led-lyskilder

For our warranty document, visit:
www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty.html

Den beste PARTNEREN

Nært samarbeid med Signify før, under og etter prosjekter er viktig for oss

«De klarte virkelig å dekke behovene våre. De brydde seg og viste stort engasjement...»

Teknisk konsulenttjeneste og omfattende kundestøtte:

«Raske og utfyllende svar på alle spørsmål»

Nært samarbeid med lokale forhandlere var avgjørende for å kunne levere produktene i tide:

«Signify er fleksible og tilbyr ulike leveringsalternativer»

Den beste PORTEFØLJEN

Signify tilbyr den rette belysningen til alle bruksområder

Vår Philips CoreLine-serie består av et komplett utvalg av armaturer som tilbyr innovativ belysning av høy kvalitet og lett å installere for hvert prosjekt der lys virkelig betyr noe. Philips Ledinaire er vårt viktigste utvalg av pålitelige armaturer for hverdagsbelysningsjobber som trenger god ytelse. Og det for en pris som er på din side! Våre LED-lysrør tilbyr den beste belysningen i sin klasse og den ultimate kompatibiliteten. Og vi tilbyr et komplett utvalg av LED -lamper, i alle former og fasonger, som lar deg skape den perfekte atmosfæren mens du sparer energi.

To nye forskrifter
for mer bærekraft

Hva du trenger å vite om EUs **forskrift om miljøvennlig design** (SLR) og **energimerkningsforskrift** (ELR)

Fra september 2021 har EU implementert to oppdaterte forskrifter, begge med mål om å videre utvide belysningsindustriens ledelse innen bærekraft ved å gi betydelige energibesparelser for belysnings produkter og systemer.

Forskrift om miljøvennlig design - forbedre produktytelsen

- Optimalisere utformingen av lyskilder og forkoblingsutstyr for mer bærekraft og effektivitet
- Produkter som ikke oppfyller kravene vil bli faset ut (f.eks. T8 lysstoffrør i 2023)
- Lysinstallasjoner må være renovert med nye energieffektive lyskilder

For mer åpenhet, effektivitet, bærekraft – **og en grønnere fremtid.**

Forskriften om energimerking - myndiggjøres gjennom informasjon

- Introduserer en ny forbrukervennlig energimerking for å gi sluttbrukere mulighet til velge energieffektive produkter
- Ny skala gjenspeiler hvor effektiv A produktet er - definisjonen av A til G vil endres basert på de nye effektkravene

Nåværende merking

Klasse	Lm/W
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	0

→

EU-forslag ny merking

Klasse	Lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

Brighter lives, better world

Signify ble **100% karbonnøytrale** i september 2020.

Vi resirkulerer **100%** av vårt produksjonsavfall.

Vi bruker **100% fornybar elektrisitet.**

Papiremballasjen som brukes til våre LED-lyskilder og armaturer sparer **over 500 000 kilo plastavfall** per år.

Takk for at du valgte Signify og blir med oss videre på våre bærekraftsmål!

Velg riktig LED-armatur eller lyskilde

En partner som forstår utfordringene dine, sparer deg tid.
Derfor tilbyr vi en omfattende portefølje av LED-armaturer og lyskilder.
Riktig produkt, for enhver jobb. For mer informasjon sjekk:
https://www.lighting.philips.no/prof

	CorePro	MASTER Value	MASTER	MasterConnect interact ready.
Løsning	Enkel erstatning for lysrør for gjennomsnittlig bruk	Sterk ytelse i krevende bruksområder med intens bruk	Beste i klassen for veldig krevende bruksområder	For smarte lysapplikasjoner med personlig / automatisert lysstyring
Ytelse				
Pris	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Produkter	167 typer	60 typer	132 typer	2 typer
Levetid	30,000	50,000	50,000 - 70.000	50 000 + innsikt i gjenværende levetid
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år

	Ledinaire	CoreLine	CoreLine Interact Ready interact ready.
Løsning	Det selvsagte valget av pålitelige produkter	Passer for hvert prosjekt der lyset virkelig betyr noe	For smartbelysning applikasjoner med personlig / automatisert lysstyring
Ytelse			
Pris	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Produkter	13 typer	17 typer	9 typer
Levetid	50,000 L65/L70	50,000 L70/L80	50,000 50 000 + innsikt i gjenværende levetid
Garanti	5 år	5 år	5 år

Innholdet

10

Interact Ready

10 CoreLine Panel Office compliant
11 CoreLine Panel Non-office compliant
12 Innedørs tilbehør
12 CoreLine Waterproof
13 CoreLine Downlight
13 CoreLine SlimDownlight
14 CoreLine Highbay Gen4
14 CoreLine Wall-mounted
16 MasterConnect LEDspot GU10
16 MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

18

CoreLine LED-armaturer

18 CoreLine Panel Office compliant
18 CoreLine Panel Non-office compliant
19 CoreLine Recessed Office compliant
20 CoreLine Recessed Non-office compliant
21 CoreLine Surface-mounted Office compliant
21 CoreLine Surface-mounted Non-office compliant
23 CoreLine Waterproof
24 CoreLine Batten
25 CoreLine Downlight
25 CoreLine SlimDownlight
27 CoreLine Highbay Gen4
28 CoreLine Tempo X-large
28 CoreLine Tempo large
29 CoreLine Tempo medium
29 CoreLine Tempo small
30 CoreLine Malaga LED
31 CoreLine Projector
31 CoreLine Pullert
33 CoreLine Wall-mounted
34 CoreLine lyskaster gen2
35 CoreLine Trunking Gen2
35 Høyt under taket

37

Ledinaire LED-armaturer

37 Ledinaire Panel Office compliant
37 Ledinaire Panel Non-office compliant
38 Ledinaire veggmontert
39 Vanntette armaturer
39 General Lighting Downlights
40 Ledinaire for stor takhøyde/High-bay
41 Ledinaire armatur
41 Downlight DN060B
42 Ledinaire SlimDownlight DN065B
42 Clear Accent RS060/RS061 G2
43 Ledinaire flombelysning gen3

Innholdet

45

LED-lyskilder

45 MASTER LEDspot ExpertColor MV
46 MASTER LEDspot ExpertColor LV
46 MASTER LEDspot ExpertColor AR111
47 MASTER LEDspot MV
47 MASTER LEDspot LV
48 MASTER LEDspot PAR
48 CorePro LEDspot MV
49 CorePro LEDspot LV
49 CorePro LEDspot AR111
50 CorePro LEDcapsule MV
50 CorePro LEDcapsule LV
51 CorePro LEDbulb
51 CorePro LEDlinear MV
51 SceneSwitch LED-spot

53

LED Bulbs

53 Klassiske LED-glødelamper
54 Dekorative LED-pærer
54 CorePro LEDbulb
55 CorePro LED Candles og Lusters
55 MASTER LED Candles og Lusters
56 MASTER Value GLASS LED Candles og Lusters
56 MASTER Glass LEDbulbs
57 MASTER Value GLASS LEDbulbs
58 MASTER LEDbulb

59

LED Candles & Lusters

59 LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn
59 CorePro GLASS LED candles and lusters
60 CorePro LEDcandle
61 MASTER LEDcandle
61 MSTER Value GLASS LED candles and lusters

64

LED Tubes

64 CorePro LEDtube EM/Mains T8
64 MASTER LEDtube, nettspenning T5
65 MASTER LEDtube Instantfit HF T5
65 MASTER LEDtube Instantfit HF T8
66 MASTER LEDtube EM/Mains T8
67 MASTER Value LEDtube T8
67 MASTER Value LEDtube Universal T8

68

LED PL-lyskilder

68 CorePro LED PLC
68 CorePro LED PLC 2P
69 CorePro LED PLC 4P
69 CorePro LED PLL
70 CorePro LED PLS
71 MASTER LED Strip
72 CorePro LED Strip
73 Konstant spenning LED-transformatorer
73 Certadrive LED-transformatorer

76

TrueForce LED

76 TrueForce CorePro LED HPL
76 TrueForce Core LED SON-T
77 TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)
77 TrueForce LED Offentlig (veier – SON)
78 TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)
78 TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

En løsning som **utgjør en forskjell**

Oppdag mulighetene dine med smart belysning for smarte bedrifter

Mange bedriftseiere vil gå den ekstra milen for å få det beste ut av de viktigste ressursene – nemlig menneskene. Arbeidsmiljøet har en direkte innvirkning på deres moral og produktivitet. Det er mange måter å oppnå en bedre arbeidsplass – **og en av dem er gjennom riktig belysning.**

Hvorfor oppgradere til tilkoblet belysning?
Tilkoblet belysning betyr at LED-lys med integrerte sensorer er koblet til applikasjonsprogramvare. Som et resultat er det mulig å automatisere og optimalisere lysinnstillinger for forskjellige områder i bygningen, la brukerne tilpasse lysinnstillinger og bedriftseiere til å samle anonymiserte data om energi og kostnadsytelse. Mulighetene for belysningsautomatisering øker energibesparelser og hjelper kundene dine med å nå bærekraftsmålene.

Det nye **Interact Pro-systemet** er den kostnadseffektive og trådløse løsningen for hvert trinn i kundens smarte lysreise. Den inneholder tre nivåer som hver gir den beste løsningen for kundens nåværende behov-og er også fullt skalerbar, slik at den enkelt kan oppgraderes når virksomhetens krav endres, fra smart til supersmart.

Det fungerer sømløst med våre **Interact Ready**-armaturer og lamper som tilbyr en direkte punkt-for-punkt bytte av konvensjonelle lys.

lighting.philips.no/produkter/interact-ready

Hvordan det tilkoblede belysningssystemet kommer sammen

interact ready.

belysning tilgjengelig fra

PHILIPS

Smarte armaturer

Smarte lamper

Smarte sensorer

Smarte veggbrytere

Fungerer med

Interact Pro-systemet — interact

Nivå 1:
Start enkelt og legg grunnlaget

Bare lyspunkter og en app!

Nivå 2:
Skaler opp for flere fordeler ved å legge til en gateway

Dra fordel av skybaserte fordeler og funksjonalitet.

Nivå 3:
Trykk på det fulle potensialet til IoT

Trening og sertifisering kreves

Uvurderlige data hjelper deg med å utnytte kraften til IoT fullt ut.

Gå til neste side for mer informasjon om systemets nivåer

Fra smart til **supersmart**

Interact Pro-systemet gir alltid den beste løsningen for kundens behov takket være de tre nivåene som enkelt kan oppgraderes ved å legge til ny maskinvare eller programvare. Etter hvert som systemet vokser, kan du beholde og bygge på alle tidligere installerte lyspunkter.

Trinn 1: Start enkelt og legg grunnlaget

- ✓ Installer smarte armaturer og lamper som inneholder en sensor for bevegelse eller dagslys.
- ✓ Bare koble Philips Interact Ready-armaturer og lyskilder med den intuitive Interact Pro-appen via en Bluetooth -tilkobling.
- ✓ Legg til sensorer, brytere eller styreenhet for lyskilder fra tredjepart.
- ✓ Oppsettet er enkelt og greit: det er ikke behov for ytterligere ledninger eller tilgang til bygningens internettforbindelse.
- ✓ Reduser ledninger, igangkjøring og bygningsmodifikasjoner, og spar opptil 80 % på installasjons- og materialkostnader sammenlignet med mer komplekse systemer.
- ✓ Spar opptil 75% energi takket være den granulære dimmefunksjonen som lar sensorer automatisk justere belysningen til bevegelsesmønstre og naturlig lysnivå.



[1] Vs eldre systemer basert på installasjonsintervjuer. Besparelser beregnet for et prosjekt på 100 armaturer: 10 % arbeidskraft, 35 % materialer, 35 % igangsettingskostnad.
[2] Ved å oppgradere til LED med avanserte belysningskontroller. Kilde: Building Energy Exchange 2017

Trinn 2: Skaler opp for flere fordeler ved å legge til en gateway

- ✓ Få tilgang til skybaserte fordeler og funksjonalitet, inkludert vanlige oppdateringer av funksjoner.
- ✓ Lag lysplaner og administrer lett scener via smarttelefonen for brukerkomfort og energibesparelser
- ✓ Flere brukerenheter kan koble til gatewayen for å endre lysinnstillinger og tidsplaner (mobil og skrivebord)
- ✓ Få ekstern tilgang til sanntids belysningsbruk, energiforbruk og scenetilpasning for forbedret forretningsdrift
- ✓ Dashboard med levetid og status på installerte lyspunkter for effektiv service etter installasjon, forsikring at system fungerer korrekt og unngå systembrudd.
- ✓ Få en oversikt over alle installerte prosjekter og brukere.

Trinn 3: Trykk på det fulle potensialet til IoT

Trening og sertifisering kreves

- ✓ Få tilgang til data om bevegelsesmønstre, status for eiendeler og omgivelsesdata.
- ✓ Optimaliser arbeidsområdets kvalitet, forbedre sikkerheten og produktiviteten og øke ansattes engasjement-selv på flere plasser.
- ✓ Lås opp flere besparelser og lenke til andre IoT -applikasjoner med BMS -integrasjon.
- ✓ Optimaliser arealet med sanntidsoversikt.



Systemblokker:

Foundation nivået	Advanced nivået			Enterprise nivå			
							
Interact Pro app	Interact Pro app	Interact wireless gateway (LCN 1840/05)	Interact Pro portal	Interact wireless gateway (LCN 1850/05)	Building connectivity bridge (LCN 1860/05)	Interact web software application	Mobil apper Workspace and Space management

Interact Ready

Nå som flere og flere produkter kobles til internett, blir de smartere. Dette gir mer fleksibilitet, sparer ekstra kostnader og gir mer komfort. Dette betyr at det er en mulighet for installatører til å tilby en bedre opplevelse for sluttbrukeren med smart belysning. Så langt har små og mellomstore bedrifter (SMB) holdt seg ekskludert fra denne utviklingen, men det hører nå fortiden til. Armaturene og lyskildene fra listen nedenfor er de første Interact Ready LED-produktene og fungerer sømløst med den intuitive Interact Pro-appen og dashbordet.

CoreLine Panel Office compliant **www.philips.no/interact-ready**

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
100.000
1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W			K	Antall		
NY	RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 OC	19	29	3400	117	●	80	3000	24	IP20/44	3304856
NY	RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 OC W3	19	29	3400	117	●	80	3000	24	IP20/44	3304865
NY	RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC	19	29	3600	123	●	80	4000	24	IP20/44	3304858
NY	RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC W3	19	29	3600	123	●	80	4000	24	IP20/44	3304867
NY	RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC	19	29	3600	123	●	80	4000	24	IP20/44	3304855
NY	RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC W3	19	29	3600	123	●	80	4000	24	IP20/44	3304864
NY	RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 OC	19	29	4300	125	●	80	4000	24	IP20/44	3304859
NY	RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 OC W3	19	34.5	4300	125	●	80	4000	24	IP20/44	3304861

Interact Ready

CoreLine Panel Non-office compliant

www.philips.no/interact-ready

1

2

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
100.000
1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W			K	Antall		
NY	1 RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 NOC	23	29	3400	117	●	80	3000	24	IP20/44	3304854
NY	1 RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 NOC W3	23	29	3400	117	●	80	3000	24	IP20/44	3304863
NY	2 RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 NOC	23	29	3600	123	●	80	4000	24	IP20/44	3304857
NY	2 RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 NOC W3	23	29	3600	123	●	80	4000	24	IP20/44	3304866
NY	1 RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 NOC	23	29	3600	123	●	80	4000	24	IP20/44	3304853
NY	1 RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 NOC W3	23	29	3600	123	●	80	4000	24	IP20/44	3304862
NY	1 RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC	23	34.5	4300	125	●	80	4000	24	IP20/44	3304860
NY	1 RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC W3	23	34.5	4300	125	●	80	4000	24	IP20/44	3304868

CoreLine Panel - Monteringstilbehør

www.philips.no/interact-ready

1

2

3

10/20 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
1 RC132Z SMB W30L120	3302596
2 RC132Z SMB W60L60	3354083
3 RC132Z SME-4 WH	3303584

Interact Ready

Innedørs tilbehør

www.philips.no/interact-ready

1/10/20/50 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Bevegelsessensor	Dagslyssensor	El.nr
		W			
	1 Interact Ready RF DALI Connector				1407420
	2 LCN1840/05 Wireless Gateway EU				1407413
	3 LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH		Ja		1407418
	4 LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH		Ja	Ja	1407419
	5 UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B				1407417
	6 UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B				1407416
NY	7 OCC SENSOR IA CM IP42 WH	1	Ja		1407412
	8 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	1	Ja	Ja	1407415

CoreLine Waterproof

www.philips.no/interact-ready

L80 at 50.000

1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	K	Antall		
NY	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	26	4000	154	4000	22	IP65	3304869
NY	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	26	4000	154	4000	22	IP65	3304872
NY	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	29	4000	138	4000	22	IP65	3304870
	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	30	4000	133	4000	22	IP65	3375295
	WT120C G2 LED40S/840 IA1 TW3 L1200	30	4000	133	4000	22	IP65	3302796
	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	33	4000	121	4000	22	IP65	3375298
NY	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	45.5	6500	143	4000	22	IP65	3304871
NY	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	45.5	6500	143	4000	22	IP65	3304873
	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	45.5	6000	132	4000	22	IP65	3302405
	WT120C G2 LED60S/840 IA1 TW3 L1500	45.5	6000	132	4000	22	IP65	3302797
NY	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	48.5	6500	134	4000	22	IP65	3304874
	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	50	6000	120	4000	22	IP65	3302408

Interact Ready

CoreLine Downlight

www.philips.no/interact-ready

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
L70 at 50.000
1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
NY	DN140B LED20S/830 WIA-E C	20.5	2200	107	120	●	3000	24	IP20	3304875
NY	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	20.5	2200	107	120	●	3000	24	IP20	3304876
NY	DN140B LED20S/840 WIA-E C	20.5	2200	107	120	●	4000	24	IP20	3304877
NY	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	20.5	2200	107	120	●	4000	24	IP20	3304878

CoreLine SlimDownlight

www.philips.no/interact-ready

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
L70 at 50.000
10 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W			K	Antall		
NY	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13	1100	93	●	80	3000	24	IP20/44	3211044
NY	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13	1100	93	●	80	4000	24	IP20/44	3211045
NY	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22.5	2100	93	●	80	3000	24	IP20/44	3202752
NY	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22.5	2100	93	●	80	4000	24	IP20/44	3202753

Interact Ready

CoreLine Highbay Gen4

www.philips.no/interact-ready

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
L80 at 50.000
1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
NY	BY120P G4 LED100S/840 SRD NB H4	73	10500	144		4000	12	IP65	3309034
NY	BY120P G4 LED100S/840 SRD WB H4	73	10500	144		4000	12	IP65	3309035
NY	BY121P G4 LED200S/840 SRD NB H4	145	20500	140		4000	12	IP65	3309036
NY	BY121P G4 LED200S/840 SRD WB H4	145	20500	140		4000	12	IP65	3309037
NY	BY122P G4 LED250S/840 SRD NB H4	183	25500	139		4000	8	IP65	3309038
NY	BY122P G4 LED250S/840 SRD WB H4	183	25500	139		4000	8	IP65	3309039

CoreLine Wall-mounted

www.philips.no/interact-ready

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
80 at 50.000
1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W			K	Antall		
NY	WL140V LED20S/830 WIA WH	22	2100	95		80	3000	24	IP65	3308700
NY	WL140V LED20S/840 WIA WH	22	2200	100		80	4000	24	IP65	3308701
NY	WL140V LED34S/830 WIA WH	35.5	3350	94		80	3000	24	IP65	3308702
NY	WL140V LED34S/840 WIA WH	35.5	3400	95		80	4000	24	IP65	3308703

Philips **MasterConnect**

Ta et første og enkle skritt i tilkoblet belysning

Finn ut **mer** om **MasterConnect LED-lamper** på **philips.com/masterconnect**

MasterConnect **LEDspot**

- Perfekt passform for ettermontering av halogenlamper
- Energibesparelser opptil 90% sammenlignet med halogenlamper
- Fargespekter som replikerer halogen,CRI 90
- Levetid opptil 25 000 timer
- Perfekt for restaurant og detaljhandel

MasterConnect **LEDtube**



- Ettermonter til T8 lamper på EM-ballast eller direkte strøm
- Sikker og problemfri installasjon
- 55% energibesparelser sammenlignet med lysrør
- Ekstra lang levetid opptil 60 000 timer
- Perfekt for kontor, skole, detaljhandel, helsetjenester, parkering og lager

Legg til brytere for trådløs belysning

· Trådløs dimming
· Ingen kontrollkabler for kostnadseffektiv installasjon

Legg til sensor for automatisk belysning

· Automatisert belysning gjennom bevegelsessensor
· Dagslys sensor

Legg til en gateway for tilkoblet belysning

· Forebyggende vedlikehold av lys
· Fjernstyring og personlig kontroll av belysning
· Styringspanel

Interact Ready

MasterConnect LEDspot GU10

www.philips.no/interact-ready

10 PAKKE GU10

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	4,7	400	73	500	36	90	2700	25000	50	100	F	3758412
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	4,7	400	73	500	36	90	3000	25000	50	100	F	3758413
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4,7	400	73	500	36	90	4000	25000	50	100	F	3758414

MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

www.philips.no/interact-ready

10 PAKKE G13

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7	1050	150	160	83	4000	60000	25,8	600	D	3758411
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	156	160	83	4000	60000	25,8	1200	D	3758409
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25	3700	148	160	83	4000	60000	25,8	1500	D	3758410

Philips **CoreLine**

Den komplette serien med lettmontert, innovativ LED-belysning av høy kvalitet for alle prosjekter der lys virkelig teller

Finn **riktig** løsning i vårt sortiment ved hjelp av **produktvelgeren** lighting.philips.no/stotte/purchase/installatorportal/products-and-tools

Finn ut **mer** om **alle de 16** forskjellige CoreLine-armaturene på **lighting.philips.no/produkter/coreline**

Nå med **5 år** garanti!

Nyskapende | Enkel å installere | Høy kvalitet

CoreLine **highbay**

interact ready.

- Enkel elektrisk tilkobling - du trenger ikke åpne armaturen
- Enkeltmonteringssystem
- Høykvalitets synlighet og ensartet påføring med lav gjenskinn.
- Effektivitet opptil 140lm/W

Nye!

CoreLine **recessed** og CoreLine **surface-mounted**

- Ny tilkoblings og tilbehør design for enklere og raskere installasjon
- Innovativ MultiLumen-funksjon: 3 forskjellige lumenutganger i en armatur
- Ulike tilbehør og looping muliggjør fleksibel installasjon
- Energibesparelser på opptil 45% sammenlignet med funksjonelle TL-D-armaturer
- Komfortabelt, flimmerfritt lys med redusert gjenskinn
- Støvtette optiske rom
- Lang levetid på 50000 timer (L80), effektivitet opptil 140lm/W
- På/av (PSU) og DALI-dimming (PSD) tilgjengelig

3 in 1 MultiLumen

CoreLine LED-armaturer

Philips CoreLine tilbyr et komplett utvalg av LED-belysningsløsninger som holder installasjonstiden på et minimum, samtidig som det sparer maksimalt med energi. Enten det er gammelt eller nytt, optimal belysning kan forvandle en bygning til noe helt spesielt og gjøre det til et sted der folk liker å jobbe og bo. Gi kundene dine et "wow" øyeblikk med Philips CoreLine: hele spekteret av LED-belysning av høy kvalitet som setter referansen i markedet. For når lys virkelig betyr noe, vil du ikke ta sjansen.

CoreLine Panel Office compliant

www.philips.no/coreline

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
100.000
1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W			K	Antall		
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	19	29	3400	117	●	80	3000	30	IP20/44	3303581
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	19	29	3400	117	●	80	3000	30	IP20/44	3303580
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC W5	19	29	3400	117	●	80	3000	30	IP20/44	3303602
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC	19	29	3400	117	✕	80	3000	40	IP20/44	3303578
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC W3	19	29	3400	117	✕	80	3000	30	IP20/44	3303600
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	19	29	3600	123	●	80	4000	30	IP20/44	3303579
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC W5	19	29	3600	123	●	80	4000	30	IP20/44	3303601
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC	19	29	3600	123	✕	80	4000	40	IP20/44	3303577
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC W3	19	29	3600	123	✕	80	4000	30	IP20/44	3303599
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	19	30-35	4300	125	✕	80	3000-4000	18	IP20/44	3303582
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC	19	30-35	4300	125	✕	80	3000-4000	18	IP20/44	3303583

CoreLine Panel Non-office compliant

www.philips.no/coreline

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	22	29	3400	117	80	3000	40	IP20/44	3303576
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	22	29	3600	123	80	4000	40	IP20/44	3308715
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	22	29	3600	123	80	4000	40	IP20/44	3354066
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC	22	34.5	4300	125	80	4000	40	IP20/44	3309027

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Panel - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline

10/20 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
1 RC132Z SMB W30L120	3302596
2 RC132Z SMB W60L60	3354083
3 RC132Z SME-4 WH	3303584

CoreLine Recessed Office compliant

www.philips.no/coreline

= Kan dimmes

= Kan ikke dimmes

L80 at 50.000

1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W				K	Antall		
NY	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	19	22-26-31	2800-3400-4000	130		DALI	80	3000	30	IP20/44	3304542
NY	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	19	22-26-31	2800-3400-4000	130		DALI	80	3000	30	IP20/44	3304540

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Recessed Non-office compliant

www.philips.no/coreline

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
L80 at 50.000
1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W				K	Antall		
NY	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	25	22-26-31	2800-3400-4000	130	✗	-	80	3000	35	IP20/44	3304536
NY	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	25	22-26-31	3100-3700-4300	140	●	DALI	80	4000	30	IP20/44	3304539
NY	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	25	22-26-31	3100-3700-4300	140	✗	-	80	4000	35	IP20/44	3304537

CoreLine Recessed - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline

20 PAKKE

	Produktbeskrivelse	El.nr
NY	RC132Z SME-3 WH	3309031

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Surface-mounted Office compliant

www.philips.no/coreline

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
L80 at 50.000
1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W				K	Antall		
NY	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	19	22-26-31	2800-3400-4000	130	●	DALI	80	3000	30	IP20/44	3304546
	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	19	22-26-31	2800-3400-4000	130	●	DALI	80	3000	30	IP20/44	3304549
	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	19	22-26-31	3100-3700-4300	140	●	DALI	80	4000	30	IP20/44	3304547
	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	19	22-26-31	3100-3700-4300	140	●	DALI	80	4000	30	IP20/44	3304548

CoreLine Surface-mounted Non-office compliant

www.philips.no/coreline

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
L80 at 50.000
1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W				K	Antall		
NY	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	25	22-26-31	2800-3400-4000	130	✕	-	80	3000	35	IP20/44	3304544
NY	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	25	22-26-31	3100-3700-4300	140	●	DALI	80	4000	30	IP20/44	3300477
NY	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	25	22-26-31	3100-3700-4300	140	✕	-	80	4000	35	IP20/44	3304545

Philips **CoreLine waterproof**

Raskere og mer fleksibel installasjon sammenlignet med andre merker.



CoreLine vanntett er satt opp 50 % raskere enn før. Se selv i vår **virkelige installasjonsvideo.**

- ✓ Raskere, mer fleksibel installasjon takket være lengre glidebrytere og forbedrede låser for lettere åpning og lukking
- ✓ Forbedret elektrisk design muliggjør installasjon uten bruk av verktøy

Dykk ned i en verden av fordeler

- Pålitelig LED-teknologi for vedlikeholdsfri installasjon
- Direkte erstatning for vanlige vanntette armaturer (fra 18 til 58 W TL-D)
- Energieffektiv med besparelser på opptil 64 % sammenlignet med TL-D/T8-applikasjoner
- Lang levetid: opptil 140 lm/W og 50 000 timers levetid (L75)
- Takmontert brakett og hengekroker
- Vandalsikkert med ekstra skruefiksering av festebraketter
- Mange alternativer tilgjengelig: L 600/1200/1500, opptil 8000 lm
- Bredstrålingslysfordeling for mer effektiv belysning
- Diffuser med optisk element sikrer visuell komfort
- Tilgjengelig i to omslagsdesigner: opal og frostet

Valgfri:

- Tilgjengelige kontroller og versjoner: DALI, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready), sensorer (MDU), gjennom ledninger (TW), vanntett ekstern kontakt for enklere installasjon (WEC), nødbelysning

Bruksområder:

- Parkeringshus, lagre, industrilokasjoner, generell belysning



Enkel installasjon

Takbrakett og vandalskruer

Forbedret elektrisk og mekanisk design

Tilbehør levert med produktet

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Waterproof

www.philips.no/coreline

= Kan dimmes

= Kan ikke dimmes

1/9 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	Bevegelsessensor	El.nr
	W	lm	lm/W				K	Antall			
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15	1900	127	✗	-	80	4000	80	IP65		3302411
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16	1900	119	●	DALI	80	4000	30	IP65		3375290
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21	2700	129	✗	-	80	4000	80	IP65		3375291
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	21.5	2700	126	✗	-	80	4000	80	IP65	Ja	3375292
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25	3400	136	✗	-	80	4000	60	IP65		3375299
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	25.5	3400	133	✗	-	80	4000	60	IP65	Ja	3302402
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28.5	3700	130	✗	-	80	3000	60	IP65		3303465
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30	4000	133	●	DALI	80	4000	30	IP65		3375296
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	30	4000	133	✗	-	80	4000	60	IP65	Ja	3375294
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30	4000	133	✗	-	80	4000	60	IP65		3375293
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	34	4000	118	✗	-	80	4000	60	IP65		3375297
WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43	5500	128	✗	-	80	3000	45	IP65		3303466
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44	6000	136	✗	-	80	4000	45	IP65		3302403
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	45	6000	133	✗	-	80	4000	45	IP65	Ja	3302404
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49	6000	122	✗	-	80	4000	45	IP65		3302407
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60	8000	133	✗	-	80	4000	30	IP65		3302409
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61	8000	131	●	DALI	80	4000	29	IP65		3302410

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Batten

www.philips.no/coreline

L70 at 50.000

6/8 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	17	2000	118	80	3000	50	IP20	3303589
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	17	2200	129	80	4000	50	IP20	3303588
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	25.5	3200	125	80	3000	47	IP20	3303594
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	31	3800	123	80	3000	40	IP20	3303591
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	31	4100	132	80	4000	40	IP20	3303590
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	40	4800	120	80	3000	38	IP20	3302795
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	40	5200	130	80	4000	38	IP20	3303598
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	49	6000	122	80	3000	35	IP20	3303593
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	49	6400	131	80	4000	35	IP20	3303592
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	59	8000	136	80	4000	28	IP20	3303595
BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	75	10000	133	80	4000	20	IP20	3303596

CoreLine Batten - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline

10 PAKKE

Produktbeskrivelse	IP-klassifisering	El.nr
BN126Z REF A1 L1200	IP20	3303457
BN126Z REF A1 L1500	IP20	3303458
BN126Z REF A1 L1800	IP20	3303459
BN126Z REF A1 L600	IP20	3303456
BN126Z REF A2 L1200	IP20	3303461
BN126Z REF A2 L600	IP20	3303460

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Downlight

www.philips.no/coreline

1

2

3

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
L70 at 50.000
1/6 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	°				K	Antall		
1 DN140B LED10S/830 PSU C PI6	9.5	1100	116	120	✗	-	≥80	3000	48	IP20	3202779
2 DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	9.5	1100	116	120	✗	-	≥80	3000	48	IP20	3202777
1 DN140B LED10S/840 PSU C PI6	9.5	1100	116	120	✗	-	≥80	4000	48	IP20	3202780
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C	11.5	1100	96	120	●	DALI	≥80	3000	24	IP20	3202783
3 DN140B LED20S/830 PSU C PI6	19	2200	116	120	✗	-	≥80	3000	48	IP20	3202781
3 DN140B LED20S/840 PSU C PI6	19	2200	116	120	✗	-	≥80	4000	48	IP20	3202782
3 DN140B LED20S/830 PSD-E C	20.5	2200	107	120	●	DALI	≥80	3000	24	IP20	3202784

CoreLine SlimDownlight

www.philips.no/coreline

1

2

3

4

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
L70 at 50.000
10/16 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W				K	Antall		
1 DN145C LED10S/830 PSU II WH	11	1100	100	✗	-	80	3000	38	IP44	3200613
2 DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13	1100	85	●	DALI	80	3000	24	IP20/44	3202405
2 DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13	1100	85	●	DALI	80	4000	24	IP20/44	3202406
3 DN145B LED20S/830 PSU II WH	21	2100	100	✗	-	80	3000	13	IP20/44	3254278
4 DN145C LED20S/830 PSU II WH	21	2100	100	✗	-	80	3000	13	IP44	3200614
3 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22.5	2100	93	●	DALI	80	3000	24	IP20/44	3202407
3 DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22.5	2100	93	●	DALI	80	4000	24	IP20/44	3202408

Philips **CoreLine highbay**

Overlegen lyskvalitet som er lett å håndtere

- Robuste og pålitelige løsninger for lang levetid.
- Svært effektive løsninger med attraktive totale eierkostnader.
- Dedikert linseoptikk (NB/WB) for å oppfylle alle bruksområdekrav
- Innovativ produktdesign med mulighet for integrert sensor
- Høy effektivitet på opptil 145 lm/W
- Lang levetid på 70 000 på L70
- Lav gjenskinn og fargegjengivelse på ›80

Bruksområder

- Lager
- Logistikk sentraler
- Generelle produksjonsområder
- Utstillingslokaler
- Områder med høyt tak

CoreLine highbay-armaturer er designet for optimal installasjon - sparer deg tid og penger **får jobben gjort dobbelt så raskt.**

- ✓ Enkel elektrisk tilkobling - ikke behov for å åpne armaturen
- ✓ Enkeltpunkts monteringssystem
- ✓ IP65-kontakt følger med

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Highbay Gen4

www.philips.no/coreline

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
L80 at 50.000
1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	°				K	Antall		
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	69	10000	145	55		-	80	4000	8	IP65	3300437
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB	69	10000	145	90 x 90		-	80	4000	8	IP65	3302864
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	73	10000	137	55		DALI	80	4000	13	IP65	3300438
BY120P G4 LED100S/840 PSD WB	73	10000	137	90 x 90		DALI	80	4000	13	IP65	3302863
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	138	20000	145	55		-	80	4000	8	IP65	3300439
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB	138	20000	145	90 x 90		-	80	4000	8	IP65	3302867
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	146	20000	137	55		DALI	80	4000	13	IP65	3302865
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB	146	20000	137	90 x 90		DALI	80	4000	13	IP65	3302866
BY122P G4 LED250/840 PSU NB	172	25000	145	55		-	80	4000	8	IP65	3302870
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB	172	25000	145	90 x 90		-	80	4000	8	IP65	3302871
BY122P G4 LED250/840 PSD NB	183	25000	137	55		DALI	80	4000	8	IP65	3302868
BY122P G4 LED250/840 PSD WB	183	25000	137	90 x 90		DALI	80	4000	8	IP65	3302869

CoreLine Highbay Gen4 - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline

4 PAKKE

Produktbeskrivelse		El.nr
BY121Z G4 BR L300	PSU (av/på)	3302600
BY121Z G4 BR L400	DALI og Interact	3302601

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Tempo X-large

www.philips.no/coreline

L.96 at 100.000

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredning	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W			K	Antall		
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30600	136	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	70	4000	4	IP66	3501136
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225	31320	139	Symmetrisk	70	4000	4	IP66	3501138
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295	40320	137	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	70	4000	4	IP66	3501135
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295	41280	140	Symmetrisk	70	4000	4	IP66	3501137

CoreLine Tempo large

www.philips.no/coreline

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredning	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W			K	Antall		
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	126	16000	130	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	70	4000	8	IP66	3510236
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	126	16000	130	Symmetrisk	70	4000	8	IP66	3510233
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	164	21000	130	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	70	4000	7	IP66	3510238
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	164	21000	130	Symmetrisk	70	4000	7	IP66	3510237
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	220	26000	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	70	4000	8	IP66	3510235
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	220	26000	120	Symmetrisk	70	4000	8	IP66	3510234

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Tempo medium

www.philips.no/coreline

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredning	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W			K	Antall		
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	66	8000	124	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	70	4000	8	IP66	3557101
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	66	8000	124	Symmetrisk	70	4000	8	IP66	3557103
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	98	12000	126	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	70	4000	8	IP66	3557100
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	98	12000	126	Symmetrisk	70	4000	8	IP66	3557102

CoreLine Tempo small

www.philips.no/coreline

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredning	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W			K	Antall		
BVP110 LED42/NW A	38	4200	111	Asymmetrisk	80	4000	95	IP65	3510231
BVP110 LED42/NW S	38	4200	111	Symmetrisk	80	4000	95	IP65	3510232

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Malaga LED

www.philips.no/coreline

L70 at 100.000

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BRP101 LED37/740 II DM MSP	29.6	3054	103	70	4000	11	IP65	3510230
BRP102 LED55/740 II DM MSP	39	4600	118	70	4000	11	IP65	3502709
BRP102 LED75/740 II DM MSP	56.5	6133	109	70	4000	11	IP65	3502710
BRP102 LED110/740 II DM MSP	83	9006	111	70	4000	11	IP65	3502711

CoreLine Malaga LED - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
ZRP220 AD60/60 A5	3600045

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Projector

www.philips.no/coreline

6 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	El.nr
	W	lm	lm/W	K	Antall	
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24	2200	90	3000	40	3201430
ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	24	2200	90	3000	40	3201432
ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	24	2200	90	4000	40	3201431
ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	24	2200	90	4000	40	3201433
ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	24	2200	90	3000	40	3201434
ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	24	2200	90	3000	40	3201436
ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	24	2200	90	4000	40	3201435
ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	24	2200	90	4000	40	3201437

CoreLine Pullert

www.philips.no/coreline

L70 at 50.000

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredning	CRI	Fargetemp.	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W			K		
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	12	1000	85	Symmetrisk	80	3000	IP65	3510228

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Pullert - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
ZCP150 ANB L500	3510229

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Wall-mounted

www.philips.no/coreline

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
80 at 50.000
1/6 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	Bevegelsessensor	El.nr
		W	lm	lm/W	°				K	Antall			
NY	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	12	1200	90	120	●	-	80	3000	32	IP65	Ja	3308690
NY	WL140V LED12S/830 PSU WH	12	1275	105	120	✕	-	80	3000	32	IP65		3301123
NY	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	12	1250	95	120	●	-	80	4000	32	IP65	Ja	3308691
NY	WL140V LED12S/840 PSU WH	12	1350	110	120	✕	-	80	4000	32	IP65		3301124
	WL130V LED12S/830 PSU WH	12	1200	100	120	✕	-	80	3000	32	IP65		3375270
	WL130V LED12S/840 PSU WH	12	1200	100	120	✕	-	80	4000	32	IP65		3375271
NY	WL140V LED12S/830 PSED WH	13.5	1200	88	120	●	DALI	80	3000	34	IP65		3308696
NY	WL140V LED12S/840 PSED WH	13.5	1250	92	120	●	DALI	80	4000	34	IP65		3308697
NY	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19	1850	95	120	✕	-	80	3000	32	IP65	Ja	3301127
NY	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19	1950	100	120	✕	-	80	4000	32	IP65	Ja	3301128
NY	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20	2000	100	120	✕	-	80	4000	32	IP65		3308704
NY	WL140V LED20S/830 PSU WH	20	2100	105	120	✕	-	80	3000	32	IP65		3301125
NY	WL140V LED20S/840 PSU WH	20	2200	110	120	✕	-	80	4000	32	IP65		3301126
NY	WL140V LED20S/830 PSED WH	22	2100	95	120	●	DALI	80	3000	34	IP65		3308698
NY	WL140V LED20S/840 PSED WH	22	2200	100	120	●	DALI	80	4000	34	IP65		3308699
	WL130V LED20S/830 PSU WH	22	2000	90	120	✕	-	80	3000	32	IP65		3375272
	WL130V LED20S/840 PSU WH	22	2000	90	120	✕	-	80	4000	32	IP65		3375273
NY	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23	2100	90	120	●	-	80	3000	32	IP65	Ja	3308692
NY	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23	2200	95	120	●	-	80	4000	32	IP65	Ja	3308693
NY	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30	2950	98	120	●	-	80	3000	42	IP65	Ja	3308694
NY	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30	3100	103	120	●	-	80	4000	42	IP65	Ja	3308695
NY	WL140V LED34S/830 PSU WH	32	3400	105	120	✕	-	80	3000	32	IP65		3309033
NY	WL140V LED34S/840 PSU WH	32	3550	110	120	✕	-	80	4000	32	IP65		3308689
NY	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33	3300	100	120	✕	-	80	4000	32	IP65		3308705
NY	WL140V LED34S/830 PSED WH	35.5	3350	94	120	●	DALI	80	3000	34	IP65		3301121
NY	WL140V LED34S/840 PSED WH	35.5	3400	95	120	●	DALI	80	4000	34	IP65		3301122

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Wall-mounted - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline

Produktbeskrivelse	El.nr
1 WL140Z Deco Ring BK	1407463
2 WL140Z Deco Ring GR	1407462
3 WL140Z Half-moon Ring BK	1407460
4 WL140Z Half-moon Ring GR	1407459
5 WL140Z Half-moon Ring WH	1407461

CoreLine lyskaster gen2

www.philips.no/coreline

L70 at 50.000

10 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
NY	ST151T LED30S/940 MB BK	27	3000	110	25	90	4000	30	IP20	3211037
NY	ST151T LED30S/940 MB WH	27	3000	110	25	90	4000	30	IP20	3211039
NY	ST151T LED30S/940 WB BK	27	3000	110	38	90	4000	30	IP20	3211041
NY	ST151T LED30S/940 WB WH	27	3000	110	38	90	4000	30	IP20	3211043
NY	ST151T LED30S/930 MB BK	30	3000	100	25	90	3000	30	IP20	3211036
NY	ST151T LED30S/930 MB WH	30	3000	100	25	90	3000	30	IP20	3211038
NY	ST151T LED30S/930 WB BK	30	3000	100	38	90	3000	30	IP20	3211040
NY	ST151T LED30S/930 WB WH	30	3000	100	38	90	3000	30	IP20	3211042

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Trunking Gen2

www.philips.no/coreline

L80 at 50.000

1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°	K	Antall		
NY	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	51	8000	157	120	4000	24	IP20	3304553

Høyt under taket

www.philips.no/coreline

= Kan dimmes

= Kan ikke dimmes

L70 at 50.000

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W			K	Antall		
BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR	85	10500	129	●	≥80	4000	11	IP65	3375236
BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR	155	20500	130	●	≥80	4000	8	IP65	3375237

Philips **Ledinaire**

Et bredt utvalget av betrodde produkter for hverdagsbelysning som trenger god ytelse

Finn den **riktige** løsningen i vårt utvalg ved å bruke **Selector -verktøyet** productfinder.lighting.philips.com

Finn ut **mer** om **alle de 12** forskjellige Ledinaire-armaturene på **lighting.philips.no/produkter/ledinaire**

Nå med **5 år** Garanti!

Pålitelig

Betrodd

Fantastisk verdi

Ledinaire **wall-mounted**

Nye!

- Ideell for ettermontering (elektrisk klasse II).
- Typisk levetid på 50 000 timer, effekt opp til 100 lm/W.
- Valgfri bevegelses- og dagslysregistreringsenhet med DIP-bryter for opptil 25% dimming.

Ledinaire **batten**

- Designet for generell belysning og vikbelysning
- Monteringstilbehør følger med
- Pålitelig ytelse, lave tidlige feil

Ledinaire **waterproof**

- Enkel å bruke: lysnivåer innstilt på konvensjonelle
- Pålitelig driver, mindre tidlige feil
- Høy effekt opptil 120 lm/W

Ledinaire **highbay**

- Pålitelig ytelse, med høy effektivitet opp til 120lm/W
- Enkel å installere, takket være IP65 hurtigkontakt og enkel fjæring med installasjonskrok
- Valgfrie reflektorer for refleks-reduksjon

Ledinaire LED-armaturer

Bytt enkelt til LED-belysning uten store investeringer. Philips Ledinaire-porteføljen består av 9 populære LED-armaturer. Velg rimelig, pålitelig og energieffektiv belysning fra det ledende navnet i LED.

Ledinaire Panel Office compliant

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

L70 at 50.000

4 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W		K	Antall		
NY	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	19	34	3400	100	80	3000	36	IP20	3308706

Ledinaire Panel Non-office compliant

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

L70 at 50.000

4 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W		K	Antall		
NY	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	22	34	3400	100	80	3000	36	IP20	3308707

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire Panel - Monteringstilbehør

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

10/40 PAKKE

Produktbeskrivelse	IP-klassifisering	El.nr
RC065Z SC	IP20	3303586
RC065Z SMB W60L60	IP20	3303585

Ledinaire veggmontert

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

L70 at 50.000

5/6 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	Bevegelsessensor	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall			
NY	1 WL070V LED11S/830 PSU II WH	11	1100	95	120	80	3000	32	IP65		3308503
NY	1 WL070V LED11S/840 PSU II WH	11	1100	100	120	80	4000	32	IP65		3308504
	2 WL060V LED11S/830 PSU II WH	12	1100	90	120	80	3000	50	IP44		3301118
	2 WL060V LED11S/840 PSU II WH	12	1100	90	120	80	4000	50	IP44		3302791
NY	1 WL070V LED17S/830 PSU II WH	17	1700	95	120	80	3000	32	IP65		3308505
NY	1 WL070V LED17S/840 PSU II WH	17	1700	100	120	80	4000	32	IP65		3308506
	3 WL060V LED17S/830 PSU II WH	18.5	1700	90	120	80	3000	50	IP44		3354096
	3 WL060V LED17S/840 PSU II WH	18.5	1700	90	120	80	4000	50	IP44		3302792
NY	1 WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19	1700	85	120	80	3000	32	IP65	Ja	3308507
NY	1 WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	19	1700	85	120	80	4000	32	IP65	Ja	3308508
	3 WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19.5	1700	90	120	80	3000	50	IP44	Ja	3301117
	3 WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19.5	1700	90	120	80	4000	50	IP44	Ja	3302793

Ledinaire LED-armaturer

Vanntette armaturer

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

L70 at 50.000

12 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Antall		
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	20	2500	120	120	80	4000	10	IP66	3303587
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	30	3600	120	120	80	4000	10	IP66	3303574
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	46	5600	120	120	80	4000	10	IP66	3303575

General Lighting Downlights

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

L65 at 50.000

8/12 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K		
DN060B LED8S/830 PSU WH	9	800	89	80	3000	IP20	3253990
DN060B LED8S/840 PSU WH	9	800	89	80	4000	IP20	3253991
DN060B LED18S/840 PSU WH	18	1800	100	80	4000	IP20	3253993

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire for stor takhøyde/High-bay

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

L65 at 50.000

1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
NY	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	94	10500	112	80	4000	8	IP65	3304844
NY	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	168	20500	122	80	4000	6	IP65	3304843

Ledinaire for stor takhøyde/High-bay - Monteringstilbehør

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

4 PAKKE

	Produktbeskrivelse	El.nr
NY	BY020Z G2 ALU	1407441
NY	BY021Z G2 ALU	1407440

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire armatur

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

L65 at 50.000

40 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BN021C LED5S/830 L300	5	480	96	80	3000	10	IP20	3304846
BN021C LED5S/840 L300	5	540	108	80	4000	10	IP20	3304845
BN021C LED10S/830 L600	10	960	96	80	3000	10	IP20	3304848
BN021C LED10S/840 L600	10	1050	105	80	4000	10	IP20	3304847
BN021C LED14S/830 L900	15	1450	96	80	3000	10	IP20	3304850
BN021C LED15S/840 L900	15	1600	106	80	4000	10	IP20	3304849
BN021C LED19S/830 L1200	20	1900	95	80	3000	10	IP20	3304852
BN021C LED20S/840 L1200	20	2100	105	80	4000	10	IP20	3304851

Downlight DN060B

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

L65 at 50.000

8 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K		
DN060B LED18S/830 PSU WH	18	1800	100	80	3000	IP20	3253992

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire SlimDownlight DN065B

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

12 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
NY	DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD	11	1000	90	80	4000	280	IP20	3202756
NY	DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD	11	1000	90	80	3000	280	IP20	3200823
NY	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	11	1000	90	80	4000	280	IP20	3200824
NY	DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD	20	2000	100	80	4000	150	IP20	3202757
NY	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	20	2000	100	80	3000	150	IP20	3200825
NY	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	20	2000	100	80	4000	150	IP20	3201336

Clear Accent RS060/RS061 G2

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

= Kan dimmes

= Kan ikke dimmes

24 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W			K	Antall		
NY	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	6	500	83	●	80	2700	100	IP20	3202754
NY	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	6	500	83	●	80	3000	100	IP20	3202755

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire flombelysning gen3

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire

80 at 50.000

4/6/16/24 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredning	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W			K	Antall		
NY	1 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10	1100	110	Symmetrisk	80	3000	210	IP65	3501149
NY	2 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE (sensor)	10	1100	110	Symmetrisk	80	3000	210	IP65	3501158
NY	1 BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	10	1200	120	Symmetrisk	80	4000	210	IP65	3501150
NY	2 BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE (sensor)	10	1200	120	Symmetrisk	80	4000	210	IP65	3501159
NY	3 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20	2200	110	Symmetrisk	80	3000	104	IP65	3501151
NY	4 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE (sensor)	20	2200	110	Symmetrisk	80	3000	104	IP65	3501160
NY	3 BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	20	2400	120	Symmetrisk	80	4000	104	IP65	3501152
NY	4 BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE (sensor)	20	2400	120	Symmetrisk	80	4000	104	IP65	3501161
NY	5 BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	50	5500	110	Symmetrisk	80	3000	44	IP65	3501153
NY	4 BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE (sensor)	50	5500	110	Symmetrisk	80	3000	44	IP65	3501162
NY	5 BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	50	6000	120	Symmetrisk	80	4000	44	IP65	3501154
NY	4 BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE (sensor)	50	6000	120	Symmetrisk	80	4000	44	IP65	3557134
NY	6 BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	100	10500	105	Asymmetrisk	80	4000	22	IP65	3557135
NY	7 BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	100	12000	120	Symmetrisk	80	4000	22	IP65	3501155
NY	6 BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	150	15700	105	Asymmetrisk	80	4000	15	IP65	3557136
NY	7 BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	150	18000	120	Symmetrisk	80	4000	15	IP65	3501156
NY	6 BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	200	21000	105	Asymmetrisk	80	4000	11	IP65	3557137
NY	7 BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	200	24000	120	Symmetrisk	80	4000	11	IP65	3501157

Lag den perfekte atmosfæren **overalt**

MASTER LEDspot ExpertColor har et lysspekter som ligner halogener, for en ekte fargeopplevelse.

MASTER LEDspot **ExpertColor**

Expert Color

CRI 97

Beste fargegjengivelse i klassen, CRI97

Tilpasset lysspekter som ligner halogen

Energibesparelser * %85 opptil

Dyp og jevn dimming, under 5%

40 000 timer levetid

* Compared to halogen lamps

Klikk her og sjekk ut den **nye MasterConnect LEDtube** for et enkelt steg inn i tilkoblet belysning.

LED-lyskilder

LED-lyskilder sparer deg for opptil 69% energi og tilbyr samme lyskvalitet som vanlige lamper. Philips MASTER LED-lyskilder gir deg konstante farger, høy ytelse og maksimal dimmingkompatibilitet. CorePro-lyskilder er gode for energibesparelser på opptil 69% og har en levetid på 30.000 timer. Det komplette utvalget av Philips LED-lyskilder er designet som en erstatning for konvensjonell belysning.

MASTER LEDspot ExpertColor MV

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE GU10

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3,9	265	67	700	25	97	2700	40000	50	54	G	3711184
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	35	3,9	265	67	540	36	97	2700	40000	50	54	G	3711186
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	35	3,9	280	71	750	25	97	3000	40000	50	54	G	3711185
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	35	3,9	280	71	560	36	97	3000	40000	50	54	G	3711187
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5,5	355	64	1000	25	97	2700	40000	50	54	G	3711188
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	5,5	355	64	800	36	97	2700	40000	50	54	G	3711190
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	5,5	375	68	1000	25	97	3000	40000	50	54	G	3711189
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	5,5	375	68	800	36	97	3000	40000	50	54	G	3711191

LED-lyskilder

MASTER LEDspot ExpertColor LV

www.philips.no/ledlamps

10/12 PAKKE GU5.3 /GU4

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
NY	1 MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3,5	200	57	1000	24	80	2700	40000	35,1	39,5	G	3758376
NY	2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	35	6,7	410	61	4600	10	97	2700	40000	50,5	46	G	3758357
NY	3 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	35	6,7	420	62	2100	24	97	2700	40000	50,5	46	G	3758358
NY	3 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	35	6,7	420	62	1300	36	97	2700	40000	50,5	46	G	3757935
NY	3 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	35	6,7	440	65	1400	36	97	3000	40000	50,5	46	G	3758359
NY	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	7,5	485	64	2400	24	92	2700	40000	50,5	46	G	3758360
NY	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	7,5	485	64	1400	36	92	2700	40000	50,5	46	G	3758361
NY	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	43	7,5	500	66	2600	24	92	3000	40000	50,5	46	G	3758362
NY	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	43	7,5	520	69	2800	24	92	4000	40000	50,5	46	G	3758363

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

www.philips.no/ledlamps

6 PAKKE G53

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
NY	1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	50	10,8	600	55	3000	24	95	2700	40000	111	61	G	3758365
NY	1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	50	10,8	600	55	1200	40	95	2700	40000	111	61	G	3758366
NY	2 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	50	10,8	600	55	8000	9	95	2700	40000	111	61	G	3758364
NY	1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	50	10,8	620	57	3200	24	95	3000	40000	111	61	G	3758367
NY	1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	50	10,8	620	57	1200	40	95	3000	40000	111	61	G	3758368
NY	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	75	14,8	875	59	3000	24	95	3000	40000	111	61	G	3758369
NY	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	75	14,8	875	59	1300	45	95	3000	40000	111	61	G	3758370
NY	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	75	14,8	950	64	3300	24	95	4000	40000	111	61	G	3758371
NY	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	75	14,8	950	64	1400	45	95	4000	40000	111	61	G	3758372

LED-lyskilder

MASTER LEDspot MV

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE GU10

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
NY	1 MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35	3,7	270	72	500	36	90	2700	25000	50	54	F	3767085
NY	1 MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	35	3,7	270	72	300	60	90	2700	25000	50	54	F	3758375
NY	1 MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	35	3,7	270	72	500	36	90	2200-2700	25000	50	54	F	3758373
	2 MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	35	3,7	270	81	500	36	90	3000	25000	50	54	F	3711822
NY	1 MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	50	4,8	355	73	650	36	90	2700	25000	50	54	F	3767086
	2 MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50	4,9	355	80	400	60	90	2700	25000	50	54	F	3711827

MASTER LEDspot LV

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE GU5.3

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
NY	1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	35	5,8	450	77	1300	36	90	2700	25000	50,5	45,5	G	3757931
NY	1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	35	5,8	460	79	1300	36	90	3000	25000	50,5	45,5	F	3757932
NY	1 MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	35	5,8	345	59	800	36	90	2200-2700	25000			G	3758377
NY	1 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50	7,5	621	82	1600	36	90	2700	25000	50,5	45,5	F	3767096
NY	2 MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	50	7,5	621	82	1100	36	90	2200-2700	25000			F	3758378

LED-lyskilder

MASTER LEDspot PAR

www.philips.no/ledlamps

6 PAKKE E27

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	6	500	83	1500	25	80	2700	25000	68	87	F	3767074
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	50	6	500	83	900	40	80	2700	25000	68	87	F	3767075
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	9,5	740	77	2400	25	80	2700	25000	96	88	F	3767076
3 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	13	1000	76	3500	25	80	2700	25000	124	130	F	3767073

CorePro LEDspot MV

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE GU10

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.		
NY	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	35	3	230	76	500	36	80	2700	15000	F	3767078
NY	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	35	3	230	76	500	36	80	3000	15000	F	3758386
NY	2 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50	4	345	86	700	36	80	3000	15000	F	3758391
NY	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D		4,9	550	112		120	80	3000	15000	E	3758392
NY	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D		4,9	550	112		120	80	4000	15000	E	3758393

LED-lyskilder

CorePro LEDspot LV

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE GU5.3

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.		
NY	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	20	2,9	230	79	560	36	80	2700	15000	F	3758397

CorePro LEDspot AR111

www.philips.no/ledlamps

6 PAKKE G53

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
NY	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	50	7	550	78	1100	40	80	3000	15000	110,7	55	F	3758394
NY	CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D	75	10	800	80	1700	40	80	3000	15000	110,7	55	F	3758395
NY	CorePro LEDspot 14-100W 830 AR111 40D	100	14	1160	82	2200	40	80	3000	15000	110,7	55	F	3758396

LED-lyskilder

CorePro LEDcapsule MV

www.philips.no/ledlamps



12 PAKKE G9

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	25	2	220	110	300	80	2700	15000			E	3758381
NY	1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	25	2	220	110	300	80	3000	15000			E	3758382
	2 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	25	2	200	100		80	2700	10000	13,5	50		3711261
	3 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	25	2,6	300	115	300	80	2700	15000	15	52	E	3767071
NY	4 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	40	3,2	400	125	300	80	2700	15000			E	3767080
NY	4 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	40	3,2	400	125	300	80	3000	15000			E	3758384
	5 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	40	4	480	120	300	80	2700	15000	18	59	E	3767072

CorePro LEDcapsule LV

www.philips.no/ledlamps

12 PAKKE G4 /GY6.35

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10	1	115	115	300	80	2700	15000	13	35	F	3767067
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	10	1	120	120	300	80	3000	15000	13	35	E	3767068
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	20	1,8	215	119	300	80	3000	15000	13	35	E	3767070
3 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	20	2,1	210	100	300	80	2700	15000	15	40	F	3767069

LED-lyskilder

CorePro LEDbulb

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE E27

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9,5	1050	110	240	80	4000	15000	37,2	114,3	E	3711241

CorePro LEDlinear MV

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE R7S R7S

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.		
NY	1 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	60	7,2	810	112	300	80	3000	15000	E	3758379
NY	2 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	60	7,2	850	118	300	80	4000	15000	E	3758380

SceneSwitch LED-spot

www.philips.no/ledlamps

4 PAKKE GU10

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
NY	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50	4,8	355	73	600	36	80	2700-2500-2200	15000	50	54	F	3758398

Designet **for å vises frem**

I dag må arbeidsplassene våre utføre flere funksjoner. Vi produserer, møtes, presenterer, selger og krever at belysningen vår kan tilpasses for å møte alle behov og humør. Det er et økende behov for at belysning skal være dekorativ og stilig; det må utformes for å bli sett. Philips Deco-kolleksjonene er meget stilige store LED-lyspærer, designet for å fremheve kundens kontor eller butikkinteriør, eller for å utfylle stilen på et hotell, bar eller restaurant. Utfyll flere design preferanser med Philips unike filamentdesign.

Deco LED **Vintage Giant**

Fremhever en tradisjonell varm og koselig vintage atmosfære.

Deco LED **Moderne Giant**

Moderne, en lys og slank, frisk, fremadrettet design.

Enkel å oppgradere, enkel å installere

Begge kolleksjonene får mest mulig ut av klassiske design, så du kan velge den perfekte formen, blant et utvalg av "Globe", "Teardrop" eller "Tubular" pærer. Kan dimmes og ikke dimmes.

LED Bulbs

Klassiske LED-glødelamper

www.philips.no/ledlamps

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
2/10 PAKKE
E27

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.			
NY	1 LED double layers 20W E27 smoky DIM	20	6,5	200	30		●	80	1800	15000			3758356
NY	2 LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	20	6,5	200	30		●	80	1800	15000			3758353
NY	3 LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	20	6,5	200	30		●	80	1800	15000			3758354
NY	4 LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	20	6,5	200	30		●	80	1800	15000			3758355
NY	5 LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	28	4,5	300	66		✕	80	1800	15000			3758332
NY	6 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	40	7	470	67		●	80	1800	15000			3758342
NY	7 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	40	7	470	67		●	80	1800	15000			3758351
	8 CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	40	5	470	94	270	●	90	2700-2200	15000	60	106	3767016
	8 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	60	7	806	115	270	●	90	2700-2200	15000	60	106	3767018
	8 CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	75	10,5	1055	100	270	●	90	2700-2200	15000	60	106	3767020

Klassiske LED-glødelamper - Continued

www.philips.no/ledlamps

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
2/10 PAKKE
E27

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	El.nr
		W	W	lm	lm/W			K	Hrs.	
NY	1 LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	26	7	270	38	●	80	1800	15000	3758352
NY	2 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	40	7	470	67	●	80	1800	15000	3758341

LED Bulbs

Dekorative LED-pærer

www.philips.no/ledlamps



= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
10 PAKKE
E27

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	El.nr
		W	W	lm	lm/W			K	Hrs.	
NY	1 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	25	4	250	62		80	1800	15000	3711286
NY	2 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	25	4	250	62		80	1800	15000	3758340

CorePro LEDbulb

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE
E27

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	40	5,5	470	85	200	80	2700	15000	60	110	F	3700409
1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	8	806	100	200	80	2700	15000	60	110	F	3700410
2 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	75	11	1055	95	200	80	2700	15000	60	110	F	3711213
2 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100	13	1521	117	200	80	2700	15000	60	110	E	3711214

LED Bulbs

CorePro LED Candles og Lusters

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE E27 /E14

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	25	2,8	250	89	80	2700	15000	35	106	F	3758316
NY	2 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	25	2,8	250	89	80	2700	15000	45	88	F	3758323

MASTER LED Candles og Lusters

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE E27

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	40	5,5	470	85	80	2200-2700	25000	60,5	109	F	3766306

LED Bulbs

MASTER Value GLASS LED Candles og Lusters

www.philips.no/ledlamps

= Kan dimmes
= Kan ikke dimmes
10 PAKKE
E27 /E14

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W			K	Hrs.				
NY	1 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	40	3,4	470	138		90	2700	15000	45	80	D	3766356
NY	2 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	40	3,4	470	138		90	2700	15000	45	78	D	3758302
NY	3 MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	40	3,5	470	134	●	90	2200-2700	15000	45	78	D	3767051

MASTER Glass LEDbulbs

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE
E27

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	40	3,4	470	138	90	2200-2700	25000	60	104	D	3766302
NY	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60	5,9	806	136	90	2200-2700	25000	60	104	D	3766303
NY	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	75	7,2	1055	146	90	2200-2700	25000	60	104	D	3766304
NY	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	100	10,5	1521	144	90	2200-2700	25000	60	108	D	3766305

LED Bulbs

MASTER Value GLASS LEDbulbs

www.philips.no/ledlamps



6/10 PAKKE

E27

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	40	3,4	470	138	90	2700	15000	60	104	D	3767087
NY	2 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	60	5,9	806	136	90	2700	15000	124	178	D	3766313
NY	3 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	60	5,9	806	136	90	2700	15000	64	140	D	3766314
NY	4 MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60	5,9	806	136	90	2200-2700	15000	60	104	D	3766310
NY	5 MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	75	7,8	1055	135	90	2700	15000	60	104	D	3767092
NY	6 MASTER VLE LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	75	7,2	1055	146	90	2200-2700	15000	60	104	D	3766316
NY	7 MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	100	11,2	1521	135	90	2700	15000	60	108	D	3766318
NY	5 MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	100	11,2	1521	135	90	2700	15000	60	108	D	3766320
NY	8 MASTER VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	100	10,5	1521	144	90	2200-2700	15000	60	108	D	3766317

MASTER Value GLASS LEDbulbs - Continued

www.philips.no/ledlamps

6/10 PAKKE

E27

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 MASTER VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	40	3,4	470	138	90	2200-2700	15000	60	104	D	3766308
NY	2 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60	5,9	806	136	90	2700	15000	60	104	D	3767089
NY	3 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	60	5,9	806	136	90	2200-2700	15000	64	140	D	3766311
NY	4 MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	75	7,8	1055	135	90	2700	15000	60	104	D	3766315

LED Bulbs

MASTER LEDbulb

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE

E27

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL	60	8	806	100	80	2200-2700	25000	60,5	110	F	3766307

LED Candles & Lusters

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE E14

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	40	3,4	470	138	90	2700	15000	35	97	D	3766341

CorePro GLASS LED candles and lusters

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE E27 /E14

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	25	2	250	125	80	2700	15000	35	97	E	3758308
NY	2 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	25	2	250	125	80	2700	15000	45	80	E	3758317
NY	3 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	25	2,2	250	113	80	2700	15000	35	97	E	3758306
NY	4 CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	25	2,2	250	113	80	2700	15000	35	123	E	3758307
NY	5 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	25	2,2	250	113	80	2700	15000	45	80	E	3758318
NY	6 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	25	2,2	250	113	80	2700	15000	45	78	E	3758319
NY	7 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	40	4,3	470	109	80	2700	15000	45	80	F	3758325
NY	6 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	40	4,3	470	109	80	2700	15000	45	78	F	3758336
NY	8 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60	6,5	806	124	80	2700	15000	35	97	E	3758311
NY	5 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	60	6,5	806	124	80	2700	15000	45	80	E	3758338

LED Candles & Lusters

CorePro GLASS LED candles and lusters - Continued

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE E27 /E14

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	25	2	250	125	80	2700	15000	45	78	E	3758321

CorePro LEDcandle

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE E27 /E14

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25	2,8	250	89	80	2700	15000	35	106	F	3758305
NY	1 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	40	5	470	94	80	2700	15000	45	87	F	3758309
NY	2 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	40	5	470	94	80	2700	15000	45	87	F	3758329
NY	3 Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	40	5	470	94	80	2700	15000	45	88	F	3758331
NY	4 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60	7	806	115	80	2700	15000	38	114	E	3758310
NY	5 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60	7	806	115	80	2700	15000	48	93	E	3758337

LED Candles & Lusters

MASTER LEDcandle

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE E27 /E14

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	25	2,8	250	89	80	2200-2700	25000	38	113	F	3766321
NY	2 MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	25	2,8	250	89	80	2200-2700	25000	38	129	F	3766322
NY	3 MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL	25	2,8	250	89	80	2200-2700	25000	50	95	F	3766328
NY	4 MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	25	2,8	250	89	80	2200-2700	25000	50	93	F	3766329
NY	1 MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	40	5,5	470	85	80	2200-2700	25000	38	113	F	3766323
NY	2 MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	40	5,5	470	85	80	2200-2700	25000	38	129	F	3766324
NY	5 MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	40	5,5	470	85	80	2200-2700	25000	38	112	F	3766325
NY	3 MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	40	5,5	470	85	80	2200-2700	25000	50	95	F	3766330
NY	4 MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	40	5,5	470	85	80	2200-2700	25000	50	93	F	3766331
NY	6 MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	8	806	100	80	2200-2700	25000	42	127	F	3766326
NY	7 MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60	8	806	100	80	2200-2700	25000	54	109	F	3766327

MSTER Value GLASS LED candles and lusters

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE E27 /E14

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	25	2,5	340	136	90	2200-2700	15000	35	97	D	3776899
NY	2 MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	25	2,5	340	136	90	2200-2700	15000	45	80	D	3766351
NY	3 MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	25	2,5	340	136	90	2200-2700	15000	45	78	D	3766352
NY	4 MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG	40	3,4	470	138	90	2700	15000	35	97	D	3766347
NY	5 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	40	3,4	470	138	90	2200-2700	15000	35	97	D	3766338
NY	6 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	40	3,4	470	138	90	2200-2700	15000	35	95	D	3766340
NY	7 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	40	3,4	470	138	90	2700	15000	45	78	D	3758304
NY	8 MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	40	3,4	470	138	90	2200-2700	15000	45	80	D	3766353

LED Candles & Lusters

MSTER Value GLASS LED candles and lusters - Continued

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE

E27 /E14

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	40	3,4	470	138	90	2200-2700	15000	35	119	D	3766339
NY	2 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	40	3,4	470	138	90	2700	15000	45	80	D	3766357

Philips **LEDtube** Det riktige LED-lysrøret hver gang

Bransjeledende LED -utvalg av lysrørskift

- Beste i lumenytelse i klassen
- Beste kompatibilitet
- Enkel installasjon

For generelle bruksområder er Universal det foretrukne lysrøret.

For mer krevende bruksområder: bruk vårt velgerverktøy.

Finn **riktig** løsning i sortimentet vårt ved hjelp av produktvelgeren **lighting.philips.no/prof/led-lyskilder-og-led-lysror/led-lysror**

MASTER LEDtube T8 Ultra Output

NYE

- Raskeste og enkleste måte å oppgradere eksisterende armaturer til LED -teknologi
- Meget energieffektiv - 170lm/W med livstidsgaranti på 70 000 timer
- Virkelig splintresist takket være plastdesignen
- Roterbare endehetter for maksimal installasjonsfleksibilitet
- Høyere fluks gjennom mindre strålevinkel på 160D

MASTER Value LEDtubeT8 Ultra Output

NYE

- Virkelig ettermontering, trygge og problemfrie installasjoner på EM/ strømnettet
- Høy effektivitet på opptil 160 lm/W for å redusere driftskostnadene
- Glassplattform med en bredere strålevinkel for bedre belysning
- Redusert vedlikeholdssyklus takket være lengre levetid

CorePro LEDtube T8 Universal

- Fungerer på alle driver teknologier (EM/HF/Mains)
- Opptil 2700 lumen output
- 1 års typisk tilbakebetalingstid for 24/7 drift *
- Opptil 3 ganger lengre levetid *

MASTER LEDtube T5

- 50,000 timer levetid
- Opptil 155 lumen/Watt
- Opptil 5600 lumen output

CorePro LED PL-C, PL-L, PL-S & LED sirkulær

- Enkel ettermontering for lysrør PL-C og PL-L
- 30 000 timers levetid
- Opptil 60% energisparing*

*Sammenlignet med tradisjonelle lysrør

Klikk her og sjekk ut den **nye MasterConnect LEDtube** for et enkelt steg inn i tilkoblet belysning.

LED Tubes

CorePro LEDtube EM/Mains T8

www.philips.no/ledtube

10 PAKKE G13

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	CorePro LEDtube 600mm 8W840	18	8	800	100	240	80	4000	30000	25,7	600	F	3855216
NY	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	110	240	80	4000	30000	25,7	1200	E	3855217
NY	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	58	20	2200	110	240	80	4000	30000	25,7	1500	E	3855218
NY	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	58	20	2200	110	240	80	6500	30000	25,7	1500	E	3855227

MASTER LEDtube, nettspenning T5

www.philips.no/ledtube

10 PAKKE G5

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	8	1000	125	200	80	3000	50000		600	E	3855220
NY	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	8	1050	131	200	80	4000	50000		600	E	3855221
NY	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	16,5	2300	139	200	80	3000	50000		1200	D	3855222
NY	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	16,5	2500	151	200	80	4000	50000		1200	D	3855223
NY	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20	2800	140	200	80	3000	50000	15,8	1500	D	3855224
NY	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20	3000	150	200	80	4000	50000	15,8	1500	D	3855225
	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26	3600	138	200	80	3000	50000	15	1200	D	3861558
	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26	3900	150	200	80	4000	50000	15	1200	D	3861559
	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26	3600	138	200	80	3000	50000	15	1500	D	3861560
	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26	3900	150	200	80	4000	50000	15	1500	D	3861561

LED Tubes

MASTER LEDtube Instantfit HF T5

www.philips.no/ledtube

10 PAKKE G5

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	8	1000	125	200	80	3000	60000	15,5	600	E	3861550
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	8	1050	131	200	80	4000	60000	15,5	600	E	3861551
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	16,5	2300	139	200	80	3000	60000	15,5	1200	E	3861552
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	16,5	2500	151	200	80	4000	60000	15,5	1200	D	3861553
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	20	2800	140	200	80	3000	60000	15,5	1500	E	3861554
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	20	3000	150	200	80	4000	60000	15,5	1500	D	3861555
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	142	200	80	3000	60000	15,5	1200	E	3851217
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	150	200	80	4000	60000	15,5	1200	D	3851219
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	142	200	80	3000	60000	15,5	1500	E	3851223
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	150	200	80	4000	60000	15,5	1500	D	3851229
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	144	160	80	3000	60000	15,2	1500	E	3861544
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	155	160	80	4000	60000	15,2	1500	D	3861545

MASTER LEDtube Instantfit HF T8

www.philips.no/ledtube



10 PAKKE

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	83	3000	60000	25,6	600	E	3861564
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	18	8	1050	131	160	83	4000	60000	25,6	600	E	3861565
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	18	8	1050	131	160	83	6500	60000	25,6	600	E	3861566
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	142	160	83	3000	60000	25,6	1200	E	3861538
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	36	14	2100	150	160	83	4000	60000	25,6	1200	D	3861539
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	36	16	2350	146	160	83	3000	60000	25,6	1200	D	3861528
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	36	16	2500	156	160	83	4000	60000	25,6	1200	D	3861529
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	58	20	2900	145	160	83	3000	60000	25,6	1500	E	3861540
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	58	20	3100	155	160	83	4000	60000	25,6	1500	D	3861541
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	58	24	3500	145	160	83	3000	60000	25,6	1500	D	3861530
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	58	24	3700	154	160	83	4000	60000	25,6	1500	D	3861531

LED Tubes

MASTER LEDtube EM/Mains T8

www.philips.no/ledtube



10/40 PAKKE

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
	1 MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP									3			1407494
	2 MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	83	3000	70000	25,78	600	E	3861532
	2 MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	18	8	1050	131	160	83	4000	70000	25,78	600	E	3861533
	3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	30	12,5	2000	160	160	80	3000	70000	25,8	1200	C	3861567
	3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	30	12,5	2100	168	160	80	4000	70000	25,8	1200	C	3861568
NY	4 MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8	36	13,5	2500	185	160	80	4000	70000	25,8	1200	B	3855210
NY	5 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	36	14,7	2300	156	160	80	3000	70000	25,8	1200	D	3811298
NY	5 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	36	14,7	2500	170	160	80	4000	70000	25,8	1200	C	3811299
	3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	159	160	80	3000	70000	25,8	1500	D	3861569
	3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	58	18,2	3100	170	160	80	4000	70000	25,8	1500	C	3861570
NY	4 MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8	36	20	3700	185	160	80	4000	70000	25,8	1500	B	3855211
NY	5 MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	58	21,7	3400	156	160	80	3000	70000	25,8	1500	D	3820876
NY	5 MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	58	21,7	3700	170	160	80	4000	70000	25,8	1500	C	3821359

LED Tubes

MASTER Value LEDtube T8

www.philips.no/ledtube

10 PAKKE G13

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
	1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	125	190	80	3000	60000	25,8	600	E	3821558
	1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	18	8	1050	131	190	80	4000	60000	25,8	600	E	3821559
	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	142	190	80	3000	60000	25,8	1200	D	3821560
	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	36	14	2100	150	190	80	4000	60000	25,8	1200	D	3821561
NY	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	36	15,5	2300	148	190	80	3000	60000	25,8	1200	D	3821366
NY	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	36	15,5	2500	161	190	80	4000	60000	25,8	1200	C	3821368
	3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	141	190	80	3000	60000	25,8	1500	D	3821564
	3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	58	20,5	3100	151	190	80	4000	60000	25,8	1500	D	3821565
NY	2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	58	23	3400	147	190	80	3000	60000	25,8	1500	D	3821389
NY	2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	58	23	3700	160	190	80	4000	60000	25,8	1500	C	3821398

MASTER Value LEDtube Universal T8

www.philips.no/ledtube

10 PAKKE G13

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	36	15,5	2300	148	190	80	3000	60000	26	1200	D	3855212
NY	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	36	15,5	2500	161	190	80	4000	60000	26	1200	C	3855213
NY	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	36	23	3400	147	190	80	3000	60000	26	1500	D	3855214
NY	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	36	23	3700	160	190	80	4000	60000	26	1500	C	3855215

LED PL-lyskilder

CorePro LED PLC

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE G24Q/G24D

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	4,5	475	105	120	83	3000	30000	24,3	100	F	3821520
2 CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	4,5	475	105	120	83	3000	30000	24,3	100	F	3821521
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	4,5	500	111	120	83	4000	30000	24,3	100	F	3821305
2 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4,5	500	111	120	83	4000	30000	24,3	100	F	3821301

CorePro LED PLC 2P

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE G24D

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	6,5	650	92	120	83	3000	30000	24,3	100	F	3815296
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	6,5	700	92	120	83	4000	30000	24,3	100	F	3821328
2 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8,5	950	105	120	83	3000	30000	24,3	200	F	3815298
2 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8,5	1000	105	120	83	4000	30000	24,3	200	F	3821336

LED PL-lyskilder

CorePro LED PLC 4P

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE G24Q

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5	650	92	120	83	3000	30000	24,3	100	F	3815297
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	92	120	83	4000	30000	24,3	100	F	3821334
2 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9	950	100	120	83	3000	30000	24,3	200	F	3815299
2 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9	1000	100	120	83	4000	30000	24,3	200	F	3821338

CorePro LED PLL

www.philips.no/ledlamps

10 PAKKE 2G11

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16,5	2000	121	160	83	3000	30000	43,6	400	E	3821535
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	16,5	2100	127	160	83	4000	30000	43,6	400	E	3821536
2 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	24	3200	133	160	83	3000	30000	17	540	E	3821537
2 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	24	3400	141	160	83	4000	30000	17	540	E	3821538

LED PL-lyskilder

CorePro LED PLS

www.philips.no/ledlamps

20 PAKKE G23

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5	520	104	120	82	3000	30000	15,8	170	F	3820750
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5	550	110	120	82	4000	30000	15,8	170	F	3821539

LED PL-lyskilder

MASTER LED Strip

www.philips.no/ledlamps

= Kan dimmes

= Kan ikke dimmes

10 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	EEL	El.nr
		W	lm/W			K	Antall			
NY	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	19	94		80	2700	-	IP20	F	3211016
NY	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	19	94		80	3000	-	IP20	F	3211017
NY	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	19	100		80	4000	-	IP20		3211018
NY	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	19	100		80	6500	-	IP20		3211019
NY	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	37	108		80	2700	-	IP20		3211020
NY	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	37	108		80	3000	-	IP20		3211021
NY	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	37	120		80	4000	-	IP20		3211022
NY	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	37	114		80	6500	-	IP20		3211023
NY	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	52	108		80	2700	-	IP20		3211024
NY	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	52	108		80	3000	-	IP20		3211025
NY	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	52	120		80	4000	-	IP20		3211026
NY	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	52	116		80	6500	-	IP20		3211027
NY	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	67	110		80	2700	-	IP20	F	3211028
NY	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	67	110		80	3000	-	IP20	F	3211029
NY	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	67	120		80	4000	-	IP20		3211030
NY	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	67	120		80	6500	-	IP20		3211031
NY	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	81	112		80	2700	-	IP20		3211032
NY	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	81	112		80	3000	-	IP20		3211033
NY	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	81	117		80	4000	-	IP20		3211034
NY	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	81	115		80	6500	-	IP20		3211035

LED PL-lyskilder

CorePro LED Strip

www.philips.no/ledlamps

= Kan dimmes

= Kan ikke dimmes

6/10/12 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	EEL	El.nr
		W	lm/W			K	Antall			
NY	1 LS corner connector IP20 50pcs EU									1407456
NY	2 LS mounting clips IP20 50pcs EU									1407455
NY	3 LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU									1407457
NY	4 LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU									1407458
NY	5 CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	10.5	117		80	2700	-	IP20		3211000
NY	5 CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	10.5	117		80	3000	-	IP20		3211001
NY	5 CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	10.5	130		80	4000	-	IP20		3211002
NY	5 CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	10.5	130		80	6500	-	IP20		3211003
NY	5 CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	27	125		80	2700	-	IP20		3211004
NY	5 CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	27	125		80	3000	-	IP20		3211005
NY	5 CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	27	133		80	4000	-	IP20		3211006
NY	5 CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	27	130		80	6500	-	IP20		3211007
NY	5 CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	39	117		80	2700	-	IP20	F	3211008
NY	5 CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	39	117		80	3000	-	IP20	F	3211009
NY	5 CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	39	130		80	4000	-	IP20	E	3211010
NY	5 CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	39	128		80	6500	-	IP20		3211011
NY	5 CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	52	117		80	2700	-	IP20	F	3211012
NY	5 CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	52	117		80	3000	-	IP20	F	3211013
NY	5 CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	52	130		80	4000	-	IP20	E	3211014
NY	5 CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	52	128		80	6500	-	IP20		3211015

LED PL-lyskilder

Konstant spenning LED-transformatorer

www.philips.no/ledlamps

1

2

3

4

10/20 PAKKE

	Produktbeskrivelse	Kontrollgrensesnitt	LED	El.nr
			W	
NY	1 LED Transformer 20W 24VDC 120-277V	–	20	1407445
NY	1 LED Transformer 40W 24VDC 120-277V	–	40	1407446
NY	2 LED Transformer 60W 24VDC	–	60	1407447
NY	1 LED Transformer 60W 24VDC TD 220-240V	DALI	60	1407442
NY	3 LED Transformer 100W 24VDC TD 220-240V	DALI	100	1407443
NY	4 LED Transformer 120W 24VDC	–	120	1407448
NY	3 LED Transformer 150W 24VDC 220-240V	DALI	150	1407449
NY	3 LED Transformer 150W 24VDC TD 220-240V		150	1407444

Certadrive LED-transformatorer

www.philips.no/ledlamps

1

2

3

4

9/20/50 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	El.nr
		W	
NY	1 CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC	30	1407450
NY	2 CertaDrive LED Transformer 60W 24VDC	60	1407451
NY	3 CertaDrive LED Transformer 120W 24VDC	120	1407452
NY	4 CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC	180	1407453

Philips **TrueForce LED-lyskilder**

Spar energi og gi det perfekte lyset for hvert rom

Energi besparelser opptil 50% *

6 kV overspenningsvern

Plug & play EM-system kompatibel

Høy effektivitet (>170 lm/W)

Bransjeledende LED-lamper for HID erstatning:

- Kraftig lyseffekt, optisk effektiv
- Øyeblikkelig oppgradering - ikke nødvendig å bytte ut eller endre inventar
- 50 000 timers levetid, 5 års garanti

TrueForce LED
Road

Flere funksjoner på et øyeblikk

PERFECT FIT
Bruker eksisterende optikk av konvensjonelle armatur

CRI 70
Behagelig hvit lys med CRI 70

Optisk effektiv, avgir lys mot bruksretning

TrueForce LED
highbay universal

- Et reelt alternativ for ettermontering: erstatning for 250 og 400 W. SON / HPI / HPL i konvensjonelle high-bay bruksområder
- To forskjellige alternativer for strålevinkel: bred vinkel (120°) og smal vinkel (60°) for høye installasjonshøyder
- Ingen kabling nødvendig: selv med tennere, i mellomtiden, det er også mulig å bruke nettspenningen direkte.
- Utmerket fargegjengivelse med Ra 80 og en fargetemperatur på 4000 kelvin.
- Tilgjengelig i 13.000 og 20.000 lumen
- 50.000 timers levetid og 5 års garanti.
- Dimensjoner: 285X250 mm, vekt:1,05 kg, ekstra stålkabel for å feste lampen på festet.
- IP40 beskyttelsesgrad (tørt, rent miljø)
- Perfekt for industriell bruk, i lager og detaljhandel.

TrueForce LED
Core HPL

- Lignende utseende og følelse som vanlig HID SON / HPL-lamper
- Perfekt passform i HID-armaturer på eksisterende EM-ballast eller nettilkobling
- IP65-design egnet for innendørs og utendørs bruksområder

Ny!

TrueForce LED

TrueForce CorePro LED HPL

www.philips.no/trueforce-led-lamps

6 PAKKE E27

Produktbeskrivelse	Forkobling	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	MV	50	13	2000	153	300	80	3000	25000	75	180	D	3711267
1 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	MV	50	13	2000	153	300	80	4000	25000	75	180	D	3711268
1 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	MV	80	18	3000	166	300	80	3000	25000	75	180	C	3711269
1 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	MV	80	18	3000	166	300	80	4000	25000	75	180	C	3711270
2 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	MV	125	26	4000	153	300	80	3000	25000	90	245	D	3711271
2 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	MV	125	26	4000	153	300	80	4000	25000	90	245	D	3711272

TrueForce Core LED SON-T

www.philips.no/trueforce-led-lamps

6 PAKKE E27 /E40

	Produktbeskrivelse	Forkobling	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	EEL	El.nr
			W	W	lm	lm/W		K	Hrs.		
NY	1 TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	MV	50	17	2800	164	70	3000	25000	C	3758399
NY	1 TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	MV	50	17	3000	176	70	4000	25000	C	3757920
NY	2 TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	MV	70	26	4200	161	70	3000	25000	C	3757921
NY	2 TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	MV	70	26	4500	173	70	4000	25000	C	3757922
NY	3 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	MV	100	40	7200	180	70	3000	25000	C	3757923
NY	3 TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	MV	100	40	7500	187	70	4000	25000	B	3757924

UN Universell:
Plug & play-løsning med eksisterende utstyr, du trenger ikke å koble til eller fjerne komponenter. Kan også fungere med nettspenningsinng

MV EM/strømnett:
Løsningen fungerer både med EM-forkobling eller koblet direkte til strømnettet. Når du kobles direkte til strømnettet, oppnår du enda flere energibesparelser. Når den er koblet til den eksisterende EM-forkoblingen, bør tenneren samt en parallell kompensasjonskondensator fjernes for å redusere effektfaktoren.

IF InstantFit:
Plug & play-løsning med eksisterende utstyr, du trenger ikke å koble til eller fjerne komponenter.

TrueForce LED

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

www.philips.no/trueforce-led-lamps

3 PAKKE E40

Produktbeskrivelse	Forkobling	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	UN	250	95	13000	136	60	80	4000	50000	250	290	F	3766500
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	UN	250	95	13000	136	120	80	4000	50000	250	290	E	3766501
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	UN	400	140	20000	142	60	80	4000	50000	250	290	F	3766548
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	UN	400	140	20000	142	120	80	4000	50000	250	290	D	3766549

TrueForce LED Offentlig (veier – SON)

www.philips.no/trueforce-led-lamps

6 PAKKE E27 /E40

	Produktbeskrivelse	Forkobling	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
			W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
	1 TrueForce LED Road 112-68W E40 730	IF/MV		68	11200	164	70	3000	50000	71	262	D	3700213
	1 TrueForce LED Road 120-68W E40 740	IF/MV		68	12000	176	70	4000	50000	71	262	C	3700214
NY	2 TrueForce LED Road 25W E27 730 MV	IF/MV	50	25	4000	160	70	3000	50000	61	200	C	3766388
NY	2 TrueForce LED Road 25W E27 740 MV	IF/MV	50	25	4200	168	70	4000	50000	61	200	C	3766390
	3 TrueForce LED Road 40-25W E27 730	IF/MV	50	25	4000	160	70	3000	50000	61	200	D	3700209
	3 TrueForce LED Road 42-25W E27 740	IF/MV	50	25	4200	168	70	4000	50000	61	200	D	3700210
NY	2 TrueForce LED Road 35W E27 730 MV	IF/MV	70	35	5500	157	70	3000	50000	61	200	D	3711277
NY	2 TrueForce LED Road 35W E27 740 MV	IF/MV	70	35	6000	171	70	4000	50000	61	200	C	3711278
	2 TrueForce LED Road 60-35W E27 740	IF/MV	70	35	6000	171	70	4000	50000	61	200	D	3711199
NY	4 TrueForce LED Road 55W E40 730 MV	IF/MV	100	55	8400	152	70	3000	50000	71	262	D	3711280
NY	4 TrueForce LED Road 55W E40 740 MV	IF/MV	100	55	9000	163	70	4000	50000	71	262	C	3711279
	4 TrueForce LED Road 84-55W E40 730	IF/MV	100	55	8400	152	70	3000	50000	71	262	D	3700211
	4 TrueForce LED Road 90-55W E40 740	IF/MV	100	55	9000	163	70	4000	50000	71	262	D	3700212
NY	1 TrueForce LED Road 68W E40 730 MV	IF/MV	150	68	11200	164	70	3000	50000	71	262	C	3711281
NY	1 TrueForce LED Road 68W E40 740 MV	IF/MV	150	68	12000	176	70	4000	50000	71	262	C	3711282

UN Universell:
Plug & play-løsning med eksisterende utstyr, du trenger ikke å koble til eller fjerne komponenter. Kan også fungere med nettspenningsinng

MV EM/strømnett:
Løsningen fungerer både med EM-forkobling eller koblet direkte til strømnettet. Når du kobles direkte til strømnettet, oppnår du enda flere energibesparelser. Når den er koblet til den eksisterende EM-forkoblingen, bør tenneren samt en parallell kompensasjonskondensator fjernes for å redusere effektfaktoren.

IF InstantFit:
Plug & play-løsning med eksisterende utstyr, du trenger ikke å koble til eller fjerne komponenter.

TrueForce LED

TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

www.philips.no/trueforce-led-lamps

6 PAKKE E27 /E40

Produktbeskrivelse	Forkobling	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	MV	80	21	2850	135	360	80	3000	50000	75	178	D	3700201
1 TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	MV	80	21	3000	142	360	80	4000	50000	75	178	D	3700205
1 TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	MV	125	28	3800	135	360	80	3000	50000	75	178	D	3700202
1 TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	MV	125	28	4000	142	360	80	4000	50000	75	178	D	3700206
2 TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	MV	125	42	5700	135	360	80	3000	50000	84	178	D	3700203
2 TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	MV	125	42	6000	142	360	80	4000	50000	84	178	D	3700207
3 TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	MV	200	42	5700	135	360	80	3000	50000	84	191	D	3700204
3 TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	MV	200	42	6000	142	360	80	4000	50000	84	191	D	3700208

TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

www.philips.no/trueforce-led-lamps

6 PAKKE B22

	Produktbeskrivelse	Forkobling	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
			W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	1 TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	MV		18	2500	138	230	80	4000	50000	52	312	D	3711285
NY	2 TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	MV	36	28	4000	142	230	80	4000	50000	52	425	D	3711283
NY	2 TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	MV	55	36	5000	138	230	80	4000	50000	52	425	D	3711284

UN Universell:
Plug & play-løsning med eksisterende utstyr, du trenger ikke å koble til eller fjerne komponenter. Kan også fungere med nettspenningsinng

MV EM/strømnett:
Løsningen fungerer både med EM-forkobling eller koblet direkte til strømnettet. Når du kobles direkte til strømnettet, oppnår du enda flere energibesparelser. Når den er koblet til den eksisterende EM-forkoblingen, bør tenneren samt en parallell kompensasjonskondensator fjernes for å redusere effektfaktoren.

IF InstantFit:
Plug & play-løsning med eksisterende utstyr, du trenger ikke å koble til eller fjerne komponenter.

Alt du trenger å vite, lett tilgjengelig

Vi vet at installasjonen handler om å finne de riktige løsningene.

Besøk hjemmesiden vår rettet spesielt mot installatører og finn:

- Oppdatert produktinformasjon
- Velgerverktøy som hjelper deg å velge det riktige produktet for kundene dine
- Installasjonsfilmer
- Opplæring

www.lighting.philips.no/stotte/purchase/installatorportal

PHILIPS

© 2022 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer iinformasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighetnår det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk avpublikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikkeen del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Singify.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker tilhørende Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.