



9MX056 TL-D / TL5 vridbar hopkopplingsenhet

Maxos Tillbehör

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45 grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare, etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt justerbar snabbhängare med en upphängningsvajer i stål på 1,25 meter. En kopplingskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den vridbara hopkopplingsenheten.

Fördelar

• -

Maxos Tillbehör

Versions



Produktinformation



Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass -

Allmän information

Produktfamiljskod 9MX056

Ljusteknik

Optisk glaskupa/optiktillbehörstyp No

Mekanik och armaturhus

Längd - mm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsfrekvens	Inspänning
13179200	9MX056 EC7	50–60 Hz	220 till 240 V
13546200	9MX056 EA7	50–60 Hz	220 till 240 V
10824400	9MX056 EP WH SET	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	-	-
10807700	9MX056 CP WH	-	-
10808400	9MX056 CP SI	-	-

Order Code	Full Product Name	Ingångsfrekvens	Inspänning
10809100	9MX056 CPI	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	-	-

Allmän information

Maxos Tillbehör

Full Product			Mekaniska	
Order Code	Name	Tillbehörsfärg	tillbehör	Upphängningstillbehör
13179200	9MX056 EC7	-	No	No
13546200	9MX056 EA7	-	No	No
10824400	9MX056 EP WH SET	vit	EP	No
10825100	9MX056 EP SI SET	silver	EP	No
10807700	9MX056 CP WH	vit	No	CP
10808400	9MX056 CP SI	silver	No	CP

Full Product			Mekaniska	
Order Code	Name	Tillbehörsfärg	tillbehör	Upphängningstillbehör
10809100	9MX056 CPI	-	No	CPI
60157899	9MX056 BC49 WH	vit	BC49	No
60158599	9MX056 BC49 SI	silver	BC49	No
53881299	9MX056 BC58 WH	vit	BC58	No
53888199	9MX056 BC58 SI	silver	BC58	No

