PHILIPS

Effektivitet börjar vid installation

CoreLine Waterproof QuickFit



Installera smartare. Bli klar snabbare.

signify

interact ready

a lighting brand of signify

CoreLine

Proffsens val

Proffsens val för enkel installation

CoreLine Waterproof QuickFit är utformad för snabb installation och enkelt underhåll. Armaturhuset är robust men enkelt att öppna, så att installatören snabbt kan komma åt och ansluta överkopplingskablage utan att använda verktyg. Push-in-kontakten och MultiLumen-switchen är placerade lättåtkomligt för smidig installation och bättre flexibilitet.

Med andra ord precis den effektivitet och prestanda man ska förvänta sig av Philips-armaturer.









Smart design med intuitiv funktionalitet sparar tid vid installation

Installera smartare. Bli klar snabbare.

Snabbanslut kablarna via den skruvlösa överkopplingsterminalen

Vattentät push-in-kontakt på armaturens utsida.

Öppnas enkelt genom att knipa åt knapparna och dra ut ändstycket.



Välj ljusstyrka på Allt-i-ett-modellerna via MultiLumen-switch

Sätt enkelt på de medföljande fästena med click-fits, inga verktyg behövs

Förpackning i 100% återvinningsbar kartong för enkel återvinning efter installation

Pålitlighet i alla miljöer

Beprövad Philips-kvalitet

Hög ljuskvalitet
- CRI80
- SDCM <5
- UGR <30

Extra lång livslängd
- 100,000 tim (L80)
- Garanti 5 år
- Reservdelar

Färgtemperatur
- 4000 K

Strömanslutning
- TW1 – Through-wiring 1-fas
- TW3 – Through-wiring 3-fas
- Extern push-in-kontakt

Signify Interact interact ready
- Trådlös uppkopplad belysning
- Enkel driftsättning via app



Applikationsområden
- Lager & logistik
- Rekreationsmiljöer inomhus
- Skolor
- Handel

Robust skydd mot:
- Stötar
- Smuts & damm
- Fukt

Tänd/släck-modeller har 4 valbara ljusstyrkor
- L600:1200 / 1500 / 175 / 2000 lm
- L1200: 3700 / 4650 / 5450 / 6400 lm
- L1500: 4650 / 5750 / 6850 / 8000 lm

Drivdonsalternativ
- PSU – Standard (ej dimbar)
- PSD – DALI dimming
- WIA – Wireless Interact Ready

3 längder
- 600 mm
- 1200 mm
- 1500 mm

Optik
- Lambertian

Konstruerad på cirkulära principer



Use less
- Effektivitet upp 160 lm/W
- Förpackning i 100% återvinningsbar kartong

Use longer
- Lång livslängd på 100 000 timmar vid L80
- Reservdelar enkelt tillgängliga för bättre service

Use again
- Fullständigt servicebar (PSD & WIA)
- Enkel nedmontering av komponenter för återvinning

Orderinformation

Beskrivning	Effekt	Ljusstyrka	Effektivitet	CCT	CRI	Skyddsklassning	12NC	E-nr
CoreLine Waterproof QuickFit	W	lm	lm/W	K	Ra			
WT140C 12_15_17_20S/840 PSU L600 TW3	8/10/11.5/13	1200/1500/1750/2000	150/153	4000	80	IK08 & IP65	911401892488	7222188
WT140C 37_46_54_64S/840 PSU L1200 TW3	23/29/34/40	3700/4650/5450/6400	160	4000	80	IK08 & IP65	911401892588	7222189
WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3	29/36/43/50	4650/5750/6850/8000	160	4000	80	IK08 & IP65	911401892688	7222194
WT140C 20S/840 PSD L600 TW1	13	2000	153	4000	80	IK08 & IP65	911401892788	7222195
WT140C 54S/840 PSD L1200 TW1	33.5	5400	160	4000	80	IK08 & IP65	911401892888	7222196
WT140C 70S/840 PSD L1500 TW1	43.5	7000	160	4000	80	IK08 & IP65	911401892988	7222197
WT140C 20S/840 WIA L600 TW3	13	2000	153	4000	80	IK08 & IP65	911401893088	7222198
WT140C 54S/840 WIA L1200 TW3	33.5	5400	160	4000	80	IK08 & IP65	911401893188	7222199
WT140C 70S/840 WIA L1500 TW3	43.5	7000	160	4000	80	IK08 & IP65	911401893288	7222200

All produktinfo hittar du i vår onlinekatalog!

© 2026 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
www.philips.com

a lighting brand of signify