PHILIPS

Ampoule dépolie à filament 60W G95 E27

LED

2700K

806 lm

25 000 h

8721103053442

A↑G D

Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Ampoule LED de pointe offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies sur vos coûts énergétiques et réduirez la fréquence de remplacement des ampoules, sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Points forts

Conçu pour le confort de vos yeux

Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 25.000

Environnement
- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses
- Angle d'ouverture du faisceau: 300 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 136 lm/W

Divers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8721103053442
- Code commercial: 872110305344200
- Titre du produit: LED classic 60W G93 E27 WW FR ND 1PFSRT4

Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: D
- Consommation électrique: 5,9 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 6

Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale: 140 mm
- Longueur totale: 140 mm
- Largeur totale: 95 mm

Spécificités techniques
- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 2191953
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8721103053442
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,14 kg
- Hauteur: 19,5 cm
- Longueur: 10,4 cm
- Largeur: 10,4 cm

Date de publication:
2025-09-17
Version: 0.184

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com