Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 2PF/6

A G

De stijlvolle WiZ gekleurde GU10 LED-spot ondersteunt je dagelijkse leven met slimme verlichting. Ideaal voor accent- of taakverlichting. Geef je kamer een uitgesproken sfeer met warmwit tot koelwit licht of kies uit miljoenen mogelijke kleuren. Stel timers in om je lampen in of uit te schakelen volgens jouw dag- of weekritme. De slimme lampen bedien je met je smartphone of met je stem; dat kan zelfs als je niet thuis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwerk. Meer heb je niet nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 345 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem

EAN: 8719514551039

wizconnected.com

Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren
Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!

Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging
Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie.Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.



Houd je energieverbruik bij
Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.

Configureer je lampen op basis van je eigen agenda
Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène
Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.

Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien
Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN
Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: PAR16
Fitting: GU10
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Mat
Dimbaar: Draadloos dimmen

LAMPAFMETING
Hoogte: 5,8 cm
Gewicht: 0,05 kg
Breedte: 5 cm

DUURZAAMHEID
Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000 hr

LICHTKENMERKEN
Bundelhoek: 36 graden
Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 345 lm
Opstarttijd: <0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

ANDERE EIGENSCHAPPEN
Lampstroom: 40 mA
Rendement: 73 lm/W

VERPAKKINGSINFORMATIE
EAN: 8719514551039
EOC: 871951455103901
Producttitel: Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 2PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN
Arbeidsfactor: 0.51
Spanning: 220-240 V
Vermogen: 4,7 W
Vermogensequivalent: 50 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): G

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT
Lengte: 5,8 cm

NOMINALE WAARDEN
Gemeten bundelhoek: 36 graden
Nominale levensduur: 15.000 hr
Nominale lichtstroom: 345 lm
Geschatte piekintensiteit: 550 cd
Nominaal vermogen: 4.7 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Frequentie: 50-60 Hz
EPREL-registratienummer: 804322
Meetreferentie van lichtstroom: Narrow Cone

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING
EAN/UPC - product: 8719514551039
Nettogewicht: 0,1 kg
Brutogewicht: 0,17 kg
Hoogte: 16 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 10,5 cm
Materiaalnummer (12NC): 929002448442

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.