PHILIPS

Осветление за таван Cinnabar, 17 W

Осветление за таван

4000K

Бяло



33362/31/17



Украсете дома си със светлина

Philips myLiving Cinnabar е кръгло осветление за таван в бяло, което осветява областите във вашия дом с приветлива студена бяла светодиодна светлина. Приятната дифузна светлина допълнително се подобрява от пръстен, който добавя блестящ ефект на ореол.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина
- Дълъг експлоатационен срок до 15 години
- Студена бяла светлина
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране
- Създайте стилна и приветлива атмосфера

Акценти

Пестене на енергия

Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина

LED технологията, вградена в тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Дълъг експлоатационен срок

Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 15 000 часа (което е равно на 15 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Студена бяла светлина

Светлината може да има различна цветна температура, която се посочва в единици, наречени Келвин (K). Лампите с ниска стойност в Келвин излъчват мека, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност създават хладна, по-енергизираща светлина. Тази лампа Philips предлага студена бяла светлина, за да ви поддържа енергични.

5 години гаранция за светодиодна система

Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Идеална за отпускане и социализиране

Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпуснат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден. Внимателното разполагане на различни източници на светлина и наслояването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

Създайте стилна атмосфера

Тази лампа е проектирана според най-актуалните вкусове, тенденции и стил на живот, за да се вписва безпроблемно в интериора ви и да определя локалната среда, която винаги сте искали.

Спецификации

Характеристики на лампата
- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие
- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда
- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни
- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да

Други характеристики
- Ток през лампата: 142 mA

Размери и тегло на продукта
- Нето тегло: 0,42 kg
- Обща височина: 79 mm
- Обща дължина: 320 mm
- Обща ширина: 320 mm

Сервиз
- Гаранция: 5 години

Технически данни
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 24
- Диаметър: 320 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1700
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката
- EAN/UPC - продукт: 8718696125793
- Нето тегло: 0,43 kg
- Брутно тегло: 0,7 kg
- Височина: 8,7 cm
- Дължина: 34,4 cm
- Ширина: 34,4 cm

Дата на издаване: 2025-08-30
Версия: 0.397

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com