PHILIPS

Осветление за вграждане Pomeron

Осветление за вграждане

2700 K

Бяло

Възможност за димиране

8718696173817

Едно осветително тяло. Ваш ключ. Три настройки за осветление

Създайте правилното настроение чрез промяна на яркостта. Светодиодното таванно осветление на Philips SceneSwitch ви позволява да се насладите на три настройки за яркост, които са идеални за всеки момент. Не се изисква димер или допълнителна инсталация – всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ ключ.

Допълнете своя интериор
- Декоративно метално покритие

Светлинен ефект
- Ярък и фокусиран лъч

Безопасност
- Без вредни ултравиолетови лъчи

Бутон
- Постъпково регулиране на светлината

Издръжливост
- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Акценти

Декоративно метално покритие
Съвременният метален завършек добавя модерна нотка.

Ярък и фокусиран лъч
Фокусирайте светлината върху предмети, масата за хранене или друг интериор, за да привлечете вниманието към конкретни стилове.

Без вредни ултравиолетови лъчи
Продуктът е проектиран да елиминира всякакъв вид потенциално вредни ултравиолетови лъчи.

Постъпково регулиране на светлината
Изберете от различни нива на затъмняване, за да създадете подходящото настроение за момента.

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа
Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

Спецификации

Характеристики на лампата
- Предназначена употреба: На закрито
- Подходящи за димиране: Да

Дизайн и покритие
- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост
- Брой цикли на включване и изключване: 7 500
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда
- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината
- Ъгъл на лъча: 30 градус(a)
- Неизменен цвят: 5 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 54 lm/W

Разни
- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики
- Ток през лампата: 60 mA

Размери и тегло на продукта
- Нето тегло: 0,127 kg
- Разстояние при монтаж: 31,5 mm
- Обща височина: 62 mm
- Обща дължина: 90 mm
- Обща ширина: 90 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 7.0 cm x 7.0 cm

Сервиз
- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Диаметър: 107,4 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 420
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Включена мощност на лампата: 7
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718696173817
- Нето тегло: 0,13 kg
- Брутно тегло: 0,19 kg
- Височина: 8,8 cm
- Дължина: 9,3 cm
- Ширина: 9,3 cm

Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.319

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com