PHILIPS

Осветление за таван Shan 12 W

Осветление за таван

2700 K

Бяло

Сензор



8718699680534



Сензорно осветление за удобство при движение и допълнителна икономия на енергия

Увеличете комфорта си, пестейки енергия. Светодиодното таванно осветление със сензор при движение на Philips се включва и изключва лесно от сензор, което означава, че можете да излезете или да влезете в помещения, без да превключвате. Широкият му обхват на разпознаване и светодиодната технология за моментално осветление означава, че осветлението на вашия дом е включено, точно когато ви е необходимо.

Лесно използване

- С вградения си автоматичен сензор за движение, това осветително тяло се включва автоматично когато покрай него минава човек.
- Лесно инсталиране

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Издръжливост

- Пестене на енергия
- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Акценти

Вграден датчик за движение
Лесно инсталиране
Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Eyecomfort
Лошото качество на светлината може да напрегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветопредаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Пестене на енергия
Пести енергия – което е добре за вашите сметки и за опазването на околната среда

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа
Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

Спецификации

Характеристики на лампата
- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие
- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда
- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 95 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Сензор

Други характеристики

- Ток през лампата: 108 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,38 kg
- Обща височина: 80 mm
- Обща дължина: 260 mm
- Обща ширина: 260 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 260 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1150
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699680534
- Нето тегло: 0,42 kg
- Брутно тегло: 0,54 kg
- Височина: 8,2 cm
- Дължина: 30 cm
- Ширина: 30 cm

Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.536

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com