PHILIPS

Осветление за вграждане Dive

Осветление за вграждане

2700 K

Никел

Осветление, подходящо за димиране; водоустойчиво

8718699755959

Създайте идеалната атмосфера с качествено осветление, подходящо за димиране.

Създайте перфектното настроение със светодиодно насочено осветление на Philips, с него можете лесно да регулирате светлините си от всекидневна ярка светлина до уютни тонове.

Допълнете своя интериор
- Декоративно метално покритие

Светлинен ефект
- Ярък и фокусиран лъч

Безопасност
- Влагоустойчивост

Първокласно качество
- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Бутон
- Възможност за димиране

Издръжливост
- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Акценти

Декоративно метално покритие
Съвременният метален завършек добавя модерна нотка.

Ярък и фокусиран лъч
Фокусирайте светлината върху предмети, масата за хранене или друг интериор, за да привлечете вниманието към конкретни стилове.

Влагоустойчивост
Влагоустойчивост означава, че можете спокойно да използвате този продукт в бани, кухни, балкони и други пространства, в които има влага.

Eyecomfort
Лошото качество на светлината може да напрегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветопредаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Възможност за димиране
Позволява да променяте настроението, като понижавате нивата на яркост на LED лампата, от ярка бяла светлина до уютно осветление – точно както традиционните лампи.

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа
Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

Спецификации

Характеристики на лампата
- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие
- Цвят: Никел
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост
- Брой цикли на включване и изключване: 10 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда
- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината
- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 64 lm/W

Разни
- Специално предназначено за: Баня, Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Водоустойчивост

Други характеристики
- Ток през лампата: 29 mA

Размери и тегло на продукта
- Нето тегло: 0,114 kg
- Разстояние при монтаж: 15 mm
- Обща височина: 55 mm
- Обща дължина: 85 mm
- Обща ширина: 85 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 7.0 cm x 7.0 cm

Размери и тегло на опаковката
- EAN/UPC - продукт: 8718699755959
- Нето тегло: 0,34 kg
- Брутно тегло: 0,4 kg
- Височина: 9 cm
- Дължина: 10,5 cm
- Ширина: 18,7 cm

Сервиз
- Гаранция: 2 години

Технически данни
- Диаметър: 85 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 350
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- Включена мощност на лампата: 5
- IP код: IP65 | Прахоустойчиво и устойчиво на струи, IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II

Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.285

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com