



FWC LED

Only texts for Benelux market available

Beneficii

• Only texts for Benelux market available

Caracteristici

• Only texts for Benelux market available

Cerere

• Only texts for Benelux market available


Versions



SECURITY LED 110 - LED Module 900 lm

SECURITY LED 110 - LED Module 900 lm

SECURITY LED 110 - LED Module 900 lm



Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Philips standard surge protection level kV

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

General Information

Lăimea fascicul de lumină corp de iluminat	180°
Baza elementului de fixare	-
Marcaj CE	CE mark
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip capac optic/lentilă	OB
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	F
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Număr de surse de lumină	1
Tip de sistem optic	-

Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată	3000 K
Indice inițial de redare a culorii	80

Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Randament luminos orientat în sus	0,08

General Information

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Cod familie de produse
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9	BWC110
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9	BWC110
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9	BWC110
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18	BWC120
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18	BWC120
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18	BWC120

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	668 lm
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	668 lm
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	668 lm
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	668 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1336 lm
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1336 lm
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1336 lm
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1336 lm

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Culoare
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	WH
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	WH
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BK
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BK

Order Code	Full Product Name	Culoare
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	WH
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	WH
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BK

Order Code	Full Product Name	Culoare
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BK

