



## FWC LED

Only texts for Benelux market available

### Fördelar

• Only texts for Benelux market available

### Funktioner

• Only texts for Benelux market available

### Användning

• Only texts for Benelux market available

## Versions

BWC110 amenity-lighting  
luminaire



BWC110 amenity-lighting  
luminaire with photocell



SECURITY LED 110 - LED Module  
900 lm



BWC120 amenity-lighting  
luminaire



# FWC LED

## Versions

BWC120 amenity-lighting  
luminaire with photocell



### Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Överspänningskydd (vanlig/ differentiell)	Philips standard surge protection level kV

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

### Allmän information

Armaturens ljusfördelning	180°
Socket	-
CE-märkning	CE märkning
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optikavskärmning/optiktyp	OB
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Antal ljuskällor	1
Optiktyp	-

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. Korr. Färgtemperatur	3000 K
Init. Färgåtergivningsindex	80

### Ljusteknik

Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,08

### Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Produktfamiljskod
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9	BWC110
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9	BWC110
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18	BWC120

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	668 lm

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	668 lm

## FWC LED

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	668 lm
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1336 lm

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1336 lm

### Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Färg
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Vit
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Vit
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Svart

Order Code	Full Product Name	Färg
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Vit
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Vit

