



# Asli!

## MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S adalah lampu neon kompak berdaya rendah dan efisien, biasanya digunakan untuk tujuan dekoratif dan orientasi. Teknologi bridge asli yang ditemukan Philips menjamin performa optimal pada aplikasi, sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya dan efektivitas tinggi daripada teknologi bended. Versi 2 pin ini dirancang untuk pengoperasian pada control gear elektromagnetik dan dilengkapi dengan dudukan lampu plug-in/plug-out

### Benefits

- Performa lampu yang optimal untuk operasi jangka pendek atau panjang pada setiap penyalaan
- Beragam pilihan warna cahaya
- Renderasi warna yang baik (CRI >80)

### Features

- Dudukan 2 pin dengan housing yang menggabungkan starter dan kapasitor instan khusus
- Teknologi neon tri-fosfor
- Depresiasi cahaya rendah selama masa pakai lampu

### Application

- Aplikasi
- Dirancang untuk digunakan di hotel, restoran, bioskop, maupun rumah
- Cocok untuk digunakan pada pencahayaan tanda, koridor, keamanan, dan orientasi

### Warnings and Safety

- Gunakan hanya dengan control gear elektromagnetik
- Karakteristik teknis dan elektrik cahaya lampu dipengaruhi oleh kondisi operasi, seperti suhu ambien dan posisi pengoperasian lampu
- Peredupan tidak mungkin dilakukan
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.


# MASTER PL-S 2 Pin

## Versions



GLIM2012503 Wioleta Sadowska

## Dimensional drawing



| Product                       | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|-------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10 | 28 mm   | 13 mm    | 97 mm   | 113 mm  | 135 mm  |
| MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10  | 28 mm   | 13 mm    | 97 mm   | 113 mm  | 135 mm  |
| MASTER PL-S 7W/865/2P 1CT/10  | 28 mm   | 13 mm    | 97 mm   | 113 mm  | 135 mm  |
| MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10  | 28 mm   | 13 mm    | 129 mm  | 145 mm  | 167 mm  |
| MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10  | 28 mm   | 13 mm    | 129 mm  | 145 mm  | 167 mm  |
| MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10  | 28 mm   | 13 mm    | 97 mm   | 113 mm  | 135 mm  |

| Informasi Umum               |        |
|------------------------------|--------|
| Tutup-Dasar                  | G23    |
| Teknis Lampu                 |        |
| Indeks renderasi warna (CRI) | 82     |
| Kontrol dan Peredupan        |        |
| Dapat diredupkan             | Tidak  |
| Penyetujuan dan Aplikasi     |        |
| Kandungan Merkuri (Hg) (Nom) | 1,4 mg |

## Teknis Lampu

| Order Code   | Full Product Name            | Penandaan Warna | Daya             |                            |             |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------|
|              |                              |                 | Suhu Warna (Nom) | Penerangan (terukur) (Nom) | Flux Cahaya |
| 927935684065 | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10 | Cool White (CW) | 4000 K           | 57 lm/W                    | 400 lm      |

| Order Code   | Full Product Name            | Penandaan Warna | Daya             |                            |             |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------|
|              |                              |                 | Suhu Warna (Nom) | Penerangan (terukur) (Nom) | Flux Cahaya |
| 927935686565 | MASTER PL-S 7W/865/2P 1CT/10 | Cool Daylight   | 6500 K           | 56,3 lm/W                  | 400 lm      |

MASTER PL-S 2 Pin

| Order Code   | Full Product Name            | Penandaan Warna   | Daya             |                            |             |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------|
|              |                              |                   | Suhu Warna (Nom) | Penerangan (terukur) (Nom) | Flux Cahaya |
| 927936082765 | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10 | Lampu-pijar Putih | 2700 K           | 67 lm/W                    | 600 lm      |
| 927936084065 | MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10 | Cool White (CW)   | 4000 K           | 67 lm/W                    | 600 lm      |

| Order Code   | Full Product Name             | Penandaan Warna | Daya             |                            |             |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------|
|              |                               |                 | Suhu Warna (Nom) | Penerangan (terukur) (Nom) | Flux Cahaya |
| 927936086565 | MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10  | Cool Daylight   | 6500 K           | 62 lm/W                    | 540 lm      |
| 927936486565 | MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10 | Cool Daylight   | 6500 K           | 70 lm/W                    | 835 lm      |

Pengoperasian dan Kelistrikan

| Order Code   | Full Product Name            | Arus Lampu (Nom) | Tegangan (Nom) | Konsumsi Daya |
|--------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 927935684065 | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10 | 0,175 A          | -              | 7 W           |
| 927935686565 | MASTER PL-S 7W/865/2P 1CT/10 | 0,175 A          | 46 V           | 7,1 W         |
| 927936082765 | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10 | 0,170 A          | -              | 8,7 W         |

| Order Code   | Full Product Name             | Arus Lampu (Nom) | Tegangan (Nom) | Konsumsi Daya |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 927936084065 | MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10  | 0,170 A          | -              | 8,7 W         |
| 927936086565 | MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10  | 0,170 A          | 60 V           | 8,6 W         |
| 927936486565 | MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10 | 0,160 A          | 89 V           | 11,6 W        |

Penyetujuan dan Aplikasi

| Order Code   | Full Product Name            | Penggunaan Energi kWh/1000 h |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 927935684065 | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10 | 9 kWh                        |
| 927935686565 | MASTER PL-S 7W/865/2P 1CT/10 | -                            |
| 927936082765 | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10 | 11 kWh                       |

| Order Code   | Full Product Name             | Penggunaan Energi kWh/1000 h |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 927936084065 | MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10  | 11 kWh                       |
| 927936086565 | MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10  | -                            |
| 927936486565 | MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10 | -                            |

