PHILIPS

Матирана крушка с нажежаема жичка 60 W A60 E27

Изключителна ефективност

4000K

840 lm

50000h

8720169187771

A↑G A

# Лампа UltraEfficient – нашата най-енергоефективна светодиодна лампа

Светодиодните лампи UltraEfficient на Philips предоставят красиво осветление, изключително дълъг полезен живот от 50 000 часа и значителни икономии на енергия. Подменяйте лампите по-рядко и се насладете на осветление, което е приятно за очите с нашия надежден дизайн EyeComfort.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Проектирана да издържа по-дълго и да пести повече енергия

- Ежедневно включване, спестяване на енергия
- Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

# Акценти

### Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото - получавате отблясъка. При прекалено мекото - усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

### Ежедневно включване, спестяване на енергия

Нашите светодиодни лампи UltraEfficient са с поне 50% по-енергийно ефективни от стандартните светодиодни лампи на Philips, спестявайки Ви енергия всеки ден

### Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

Избегнете излишните чести смени на лампите. С експлоатационен живот до 50 000 часа, нашите светодиодни лампи с изключителна ефективност издържат 3,5 пъти по-дълго от стандартните светодиодни лампи на Philips, така че можете да се насладите на идеално светлинно решение за повече от 50 години.

# Спецификации

### Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

### Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 500 000
- Номинален живот: 50 000

### Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 840 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 210 lm/W

### Разни
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

### Информация за опаковката
- EAN: 8720169187771
- EOC: 872016918777100
- Заглавие на продукта: LED CLA 60W A60 E27 4000K FR UE SRT4

### Потребявана електроенергия
- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A
- Консумация на електроенергия: 4 W

### Размери и тегло на продукта
- Обща височина: 104 mm
- Обща дължина: 104 mm
- Обща ширина: 60 mm

### Технически данни
- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1442615

### Размери и тегло на опаковката
- EAN/UPC - продукт: 8720169187771
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm

Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.551

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.