



# Účinnnejšie o 10 až 15 %

## MASTER PL-C 2 kolíkové

MASTER PL-C je účinná kompaktná žiarivka so stredným príkonom, ktorá sa zvyčajne používa v downlight svietidlách pre všeobecné osvetlenie v predajniach, zariadeniach HoReKa a kanceláriách. Pôvodná technológia premosteného spoja trubíc navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej oblasti, pričom poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako jednej ohnutej trubice. vojkolíková verzia je určená na použitie spolu s elektromagnetickým predradníkom a dodáva sa s nástrčnou páčicou.

### Výhody

- Optimálny svetelný výkon v krátko- alebo dlhodobej prevádzke v rámci jedného zapnutia
- Výber viacerých farieb svetla
- Dobré podanie farieb (CRI >80)

### Vlastnosti

- 2-kolíková päťica so zabudovaným špeciálnym štartérom pre okamžitý štart
- Technológia trojpásmových žiariviek
- Nízky pokles svetelného výkonu v priebehu životnosti svetelného zdroja

### Aplikácie

- Navrhnuté na všeobecné alebo doplnkové osvetlenie v profesionálnych oblastiach alebo domácnostiach
- Vstavané, prisadené alebo nástenné svietidlá, stolné alebo závesné svietidlá

## MASTER PL-C 2 kolíkové

### Varovanie a ochrana


- Používajte len s elektromagnetickým predradníkom.
- Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou.
- Stmievanie nie je možné.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Versions



LPPR PLC2P 18W

### Rozmerový obrázok



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/<br>5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 109,5 mm | 128,0 mm | 150,4 mm |

