PHILIPS

Осветление с вентилатор за таван Atlas 28+35 W

Осветление с вентилатор за таван

2700/5500/4000K

Никел

Дистанционно управление

8720169279148

Едно осветително тяло. Вашият ключ. Три настройки на осветлението.

Комбинирайте персонализирано осветление с комфортен бриз със светодиодното осветление с прибиращ се вентилатор за таван на Philips, което включва дистанционно управление. Това осветително тяло създава перфектната атмосфера във всяко пространство с прозрачни лопатки, които се прибират, когато не се използват, и три настройки за осветлението SceneSwitch.

Лесно използване

- Прибиращ се вентилатор за таван с прозрачни лопатки
- Лесно инсталиране, безопасно използване
- Мощна, надеждна производителност
- Използвайте през цялата година
- Насладете се на комфортен бриз
- Удобни таймери

Ефект на уютно вътрешно осветление

- Ярко, но удобно осветление за таван

Първокласно качество

- Тих двигател

Акценти

Прибиращ се вентилатор за таван с прозрачни лопатки
Сбогувайте се с въртящите се сенки на тавана: този вентилатор има прозрачни лопатки, които могат да се слеят със светлината и остават извън полезрението, когато не се използват.

Лесно инсталиране, безопасно използване
Светодиодното осветление за прибиращ се вентилатор за таван на Philips е преминало строги тестове за безопасност и е с устойчиви на падане болтове и здрав дизайн заедно с други важни функции за безопасност.

Мощна, надеждна производителност
Светодиодното осветление за таван на Philips е проектирано да осигури мощна циркулация на въздуха и постоянна надеждност във времето. Неговият широк дизайн на лопатките позволява голямо покритие на въздушния обем, за да се осигури максимален въздушен поток за охлаждане.

Използвайте през цялата година
С режими на работа както за лятото, така и за зимата, вие ще получите най-добрите настройки за циркулация на въздуха във вашето пространство през цялата година.

Насладете се на комфортен бриз
Внесете островен бриз във всяка стая на къщата си с функцията Natural Breeze, която предлага динамични настройки на скоростта на вентилатора.

Удобни таймери
Изберете от два различни таймера, които изключват осветлението след определен период от време, и ги настройте с дистанционното управление.

Ярко, но удобно осветление за таван
Светодиодното осветление за таван на Philips предлага силна и ярка, но същевременно комфортна светлина за вашия дом, която можете да управлявате с включеното дистанционно управление или стенен ключ.

Тих двигател
Светодиодното осветление за таван на Philips е с тих двигател, който спомага за циркулацията на въздуха в стаята без силни звуци.

Спецификации

Характеристики на лампата
- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие
- Цвят: Никел
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост
- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда
- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

Характеристики на светлината
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700-4000-6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 128 lm/W

Разни
- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление с вентилатор за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Дистанционно управление

Други характеристики
- Ток през лампата: 290 mA

Потребявана електроенергия
- Фактор на мощността: 0.9

Размери и тегло на продукта
- Нето тегло: 5,75 kg
- Обща височина: 420 mm

Сервиз
- Гаранция: 5 години

Технически данни
- Диаметър: 485 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 4500
- Цвят на светлината: 2700/5500/4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката
- EAN/UPC - продукт: 8720169279148
- Нето тегло: 5,75 kg
- Брутно тегло: 7,86 kg
- Височина: 28,5 cm
- Дължина: 54,8 cm
- Ширина: 54,8 cm

Дата на издаване: 2025-08-30
Версия: 0.227

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com