



# Pienimmät käyttökustannukset!

## MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

Tämä on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

### Hyödyt

- Vähemmän vaivaa ja pienemmät ylläpitokustannukset, lamppujen vaihtaminen ryhmässä mahdollinen
- Optimaalinen valoteho pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto (Ra > 80)

### Ominaisuudet

- 2-nastainen kanta ja runko, jossa on pikasytytin ja kondensaattori
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka
- Erittäin pitkä käyttöikä ja vähemmän käyttöiän alussa esiintyviä vikoja
- Alhainen valovirran alenema koko käyttöiän ajan

### Käyttökohteet


- Yleis- ja kohdevalaistus ammattimaisissa sovelluksissa
- Upotettavat tai pinta-asennettavat downlightit, seinävalaisimet, pöytä- ja kattovalaisimet
- Erityisesti kohteisiin joissa ylläpitokustannukset ovat suuret (korkeahkot tilat, hankalat asennuskohteet): tavaratalot, supermarketit, varastot, tuotantotilat ja julkiset tilat

## MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen kuristimen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Mittapiirros



#### Product

MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

